



Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

DigiStreet Catenary

A Philips DigiStreet Catenary a DigiStreet Road & Street termékcsalád új tagja, amely tartósodronyos megoldást igénylő alkalmazások esetén is biztosítja az azonos fényminőséget, látványos formavilágot és a hálózatalapú világítási rendszer előnyeit. Az okosváros-kezdemenyezéseket támogató teljes DigiStreet család felszerelhető két System Ready (SR) csatlakozóaljzattal, melyek lehetővé teszik, hogy a város meglévő vagy jövőbeli vezérlést csatlakoztasson a rendszerhez, valamint érzékelőket és olyan alkalmazásokat, mint például a Philips CityTouch távoli világításvezérlő rendszer. Emellett a QR-kódolású Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően mindegyik lámpatest egyedileg is azonosítható. Az oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a programozás a lámpatest életkorától függetlenül gyorsabb és könnyebb lesz.

Előnyök

- Felkészítve a jövőre: a DigiStreet Catenary egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembe helyezés után vagy később is az új CMS-csomópontokkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
- Egyedi optika, amely megfelel a nemzetközi utak és utcák kialakításához
- Szervizcímkevel van ellátva – ez egy QR-alapú azonosítórendszer, amelynek segítségével mindegyik lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással, telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat is nyújt

Szolgáltatások

- Tartósodronyos megoldás a DigiStreet Road & street termékcsaládjában
- Új funkciók bevonásával történő egyszerű korszerűsítést lehetővé tevő két SR-aljzat opciója
- A lámpatestek egyszerűen azonosíthatók a Philips szervizcímkekkel
- Rendelkezésre áll az L-tune felület a további finomhangoláshoz
- 100 000 órás élettartam, akár L96 (Tq = 25 °C)

Alkalmazás

- Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
- Városi területek
- Városközpontok és főutak


Versions



DigiStreet Catenary-BTP764

DigiStreet Suspended-BSP764

Méretezett rajza



Termék részletei



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	LED64
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	70
Fényáram	6 400 lm
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	38 W
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 6 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	10%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Alumínium
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	Kültéri optika típusa
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR	-	Szimmetrikus széles fényeloszlás – DSW1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR	52° - 7° x 151°	Széles fényeloszlás – DW10
	SRT SRB		

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja	Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

