

Et lineært armatur med direkte udsyn til lyskilden til kreativ arkitektonisk brug og mediefacader

UniBar

UniBar er et overflademonteret, udvendigt klassificeret og slankt lineært LED-armatur med direkte visning, der er designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. Det robuste mekaniske og unikke optiske design gør det ideelt til bygningsfacader, mediefacader, broer, overkørsler og enhver anvendelse, der kræver en slank, lineær direkte visningsbelysningsløsning. Spredningslinse med direkte udsyn til lyskilden, ledningsgennemføring til ende-til-ende-tilslutning og DMX-styringsmulighed kan fås med op til 10 pixels (10ID'er) for at give arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og design uden begrænsninger. Fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og justerbar hvid.

Fordele

- LED'er med lav effekt leverer en jævn og blød lysfordeling
- Op til 10 pixels (10ID'er) for nem og fleksibel kontrol
- Bred strålevinkel til anvendelse med direkte udsyn til lyskilde
- Robust konstruktion og IP66-klassificering til udendørs brug
- To typer monteringsbeslag, der passer til forskellige anvendelser

Funktioner

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K
- Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid
- Standardproduktlængder på 300, 500 og 1000 mm
- Fås med DMX styringsløsning

Anvendelsesområder





- Broer, monumenter, facader
- Parker og pladser
- Landskab

Versions




BCS342

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lysteknisk	
Lyskildefarve	Varm hvid
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Opal
Farve på armaturhus	Sølv
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	3000 K	565 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	3000 K	290 lm
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	2700 K	145 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3000 K	145 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	3000 K	725 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	3000 K	205 lm
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	3000 K	1.535 lm
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	-	480 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779022	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W

