



Une solution robuste mais simple pour les applications sportives en salle

SportControl

SportControl est une famille complète de luminaires LED conçus pour fournir un éclairage pour les applications sportives en salle. Cette famille de produits peut être montée en surface ou suspendue et est disponible en 3 tailles différentes, avec différentes intensités lumineuses. De plus, SportControl dispose de plusieurs combinaisons optiques pour permettre une conception d'éclairage entièrement optimisée pour répondre aux exigences de l'application. Ces luminaires sont toujours équipés d'un ballast/pilote DALI permettant de connecter les luminaires à un système de contrôle d'éclairage, ce qui améliore encore les possibilités de basse consommation. La famille Sportcontrol est testée à l'épreuve des ballons et approuvée selon la norme en vigueur, ce qui en fait un choix privilégié pour les salles de sport intérieures.

Avantages

- La famille de produits SportControl offre un portefeuille diversifié d'options de flux lumineux et optiques pour optimiser les schémas d'éclairage pour les applications sportives en salle.
- Combinaisons optiques dédiées pour améliorer l'efficacité des applications.
- Un luminaire bien conçu permet d'optimiser la durée de vie et de minimiser les coûts de maintenance pour les installations neuves et rénovées.
- Sportcontrol est testé et approuvé comme étant résistant aux ballons, ce qui en fait un choix sûr pour les applications d'éclairage sportif en salle.

Fonctions

- Efficacité jusqu'à 177lm/W
- Multiples options de flux et optiques
- Luminaires équipés de ballasts/pilotes DALI
- Flux lumineux sortant à 100 000 heures L85
- Flux lumineux sortant à 50 000 heures L95
- Certifié résistant aux balles
- Versions IK08 également disponibles
- Montage en surface (BCS375) et montage suspendu (BPS375) possible

Application

- Stades et sport
- Salles de sports
- Gymnase intérieur

Versions



BPS375 DA35-FR

Sportcontrol BCS375

Schéma dimensionnel






Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

BPS375 WB-NB Optic



BPS375 DA35-FR Optic



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Données du produit	
Code famille de produits	BPS375

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse		Type d'optique
		(nominale)	Flux lumineux	
8720169618060	BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	177 lm/W	16.500 lm	Faisceau extensif
8720169618077	BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	177 lm/W	16.500 lm	Optique asymétrique double 35° dépoli
8720169618114	BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	173 lm/W	22.000 lm	Faisceau extensif
8720169618121	BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	173 lm/W	22.000 lm	Optique asymétrique double 35° dépoli
8720169618008	BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	168 lm/W	20.000 lm	Faisceau extensif
8720169618015	BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	168 lm/W	20.000 lm	Faisceau extensif
8720169618053	BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	168 lm/W	20.000 lm	Faisceau extensif
8720169618107	BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	168 lm/W	20.000 lm	Faisceau extensif
8720169618084	BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	175 lm/W	11.000 lm	Optique asymétrique double 35° dépoli
8720169618091	BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	175 lm/W	11.000 lm	Faisceau extensif
8720169617971	BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	177 lm/W	16.500 lm	Faisceau extensif
8720169617988	BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	175 lm/W	11.000 lm	Faisceau extensif
8720169617995	BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	175 lm/W	11.000 lm	Optique asymétrique double 35° dépoli
8720169618022	BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	173 lm/W	22.000 lm	Faisceau extensif
8720169618039	BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	173 lm/W	22.000 lm	Optique asymétrique double 35° dépoli
8720169618046	BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	177 lm/W	16.500 lm	Optique asymétrique double 35° dépoli

Fonctionnement et électricité

		Consommation électrique
Order Code	Full Product Name	
8720169618060	BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	93 W
8720169618077	BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	93 W
8720169618114	BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	127 W
8720169618121	BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	127 W
8720169618008	BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	119 W
8720169618015	BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	119 W
8720169618053	BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	119 W

		Consommation électrique
Order Code	Full Product Name	
8720169618107	BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	119 W
8720169618084	BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	63 W
8720169618091	BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	63 W
8720169617971	BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	93 W
8720169617988	BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	63 W
8720169617995	BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	63 W
8720169618022	BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	127 W
8720169618039	BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	127 W
8720169618046	BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	93 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
8720169618060	BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	IK02
8720169618077	BPS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	IK02
8720169618114	BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	IK02
8720169618121	BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	IK02
8720169618008	BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	IK08
8720169618015	BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	IK08
8720169618053	BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08	IK08
8720169618107	BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08	IK08

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
8720169618084	BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	IK02
8720169618091	BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	IK02
8720169617971	BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB	IK02
8720169617988	BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB	IK02
8720169617995	BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR	IK02
8720169618022	BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB	IK02
8720169618039	BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR	IK02
8720169618046	BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR	IK02

