



Philips TownGuide Performer – moderne og fleksible design til ethvert behov

TownGuide Performer

TownGuide Performer-familien består af seks genkendelige, men alligevel moderne former: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T og Tzero. Hvert armatur har mulighed for en klar (PCC), gennemskinnelig (PCTR) eller matteret (PCF) skål (undtagen Tzero, som kun fås med en klar skål). Med et omfattende udvalg af lumenpakker, neutrale hvide eller varme hvide LED-lyskilder og en række dedikerede optik til lavere monteringshøjder, er det nemt at vælge den version, der bedst passer til dit projekts specifikke krav. Alt dette kombineret med en lang forventet levetid på 100.000 driftstimer. Derudover har TownGuide Performer en række muligheder for lysstyringssystemet, der kan gøre dette armatur til en integreret del af smarte energireduktionsprogrammer. Dette inkluderer LumiStep, DynaDimmer og LineSwitch enkeltstående dæmpningsstyring og gruppestyring af kodet netspænding, helt op til problemfri fjernforbindelse med Interact lysstyringssoftware. Installationen er nem. Takket være bajonetfatningen med integreret forskrunding placeret i styretappen, er det ikke nødvendigt at åbne armaturet for installation. Signify Service tag-appen giver direkte adgang til alle relevante data, hvilket sikrer, at vedligeholdelse også er let. Philips har gjort alt for at gøre de samlede ejeromkostninger (TCO) for armaturet så attraktive som muligt. Og da TownGuide Performer er et dedikeret LED-armatur, der er kompatibelt med en række lysstyringssystemer, er der betydelige energi- og vedligeholdelsesbesparelser sammenlignet med konventionel belysning.

Fordele

- Valg af LED-lyskilder, lysfarver (2700 K, 3000 K, 4000 K) og optik
- Betydelige energi- og kulstofbesparelser sammenlignet med HPL kviksløv, SON-T og PL-L kompakt lysstofrør (op til 80 % med konstant lysstrøm (CLO) og/eller dæmpningsmuligheder)
- Få samlede ejeromkostninger
- Lang levetid: 100.000 timer fra L80 op til L98 (afhængig af konfiguration og lysfarve)
- Nem installation: ingen grund til at åbne armatur med bajonetfatning


Funktioner

- Seks design, der smelter sammen med og forbedrer deres omgivelser
- Nye installationer eller en-til-en udskiftninger
- Dedikerede lumenpakker (1.200 til 12.000 lm)
- 3 slags skålfinish: klar (højeste ydeevne), matteret (glad atmosfære), gennemskinnelig (forbedret visuel komfort)
- 5 års standardgaranti, udvidede garantier eller livscyklustjenester tilgængelige
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Anvendelsesområder

- Boligområder: Gader, cykel- og gangstier, rundkørsler, torve, parker, legepladser og parkeringsområder
- Bymidter: Sidegader, torve, parker, legepladser, cykel- og gangstier, parkeringsområder, rundkørsler, butiksområder og gågader
- Transportarealer: Industriområder, parkeringsanlæg, servicestationer, lufthavne, havnearealer og steder med offentlig transport
- Idrætsanlæg: Parkeringsområder

Målskitse



Oplysninger om produktet



TownGuide_Performer-
BDP100_105-DPP.TIF

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
--	---

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, matteret
Farve på armaturhus	Sølv
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
------------------------------------	-------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910500991214	BDP101 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED20
910500991216	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED35
910500991218	BDP101 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED60
910500991230	BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P	LED40
910500991220	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED20
910500991221	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI 62P	LED20
910500991222	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED35
910500991223	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	LED35
910500991224	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	LED60

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lysstrøm	Antal lyskilder	Optiktype til brug
					udendørs
910500991214	BDP101	50° x 70°	1.200 lm	4	Bred
	LED20/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI				
	LS-8 62P				
910500991216	BDP101	50° x 70°	2.065 lm	4	Bred
	LED35/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI				
	LS-8 62P				
910500991218	BDP101	50° x 70°	3.420 lm	8	Bred
	LED60/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI				
	LS-8 62P				
910500991230	BDP101	53° x 71°	2.320 lm	4	Lysfordeling,
	LED40/830 II				middel
	DM PCF SI 6				
	62P				
910500991220	BDP102	50° x 70°	1.160 lm	4	Bred
	LED20/830 II				lysfordeling

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opadrettet
		lysudbyttegrad
910500991214	BDP101 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	15
910500991216	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	15
910500991218	BDP101 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	15
910500991230	BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P	15
910500991220	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	10

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910500991214	BDP101 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	15,8 W
910500991216	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	27,5 W
910500991218	BDP101 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	47 W
910500991230	BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P	32,5 W
910500991220	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	15,8 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910500991214	BDP101 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ja	50%
910500991216	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ja	50%
910500991218	BDP101 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ja	50%

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lysstrøm	Antal lyskilder	Optiktype til brug
					udendørs
910500991221	DW PCF SI	50° x 70°	1.160 lm	4	Bred
	LS-8 62P				lysfordeling
910500991221	BDP102	50° x 70°	1.160 lm	4	Bred
	LED20/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI 62P				
910500991222	BDP102	50° x 70°	1.995 lm	4	Bred
	LED35/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI LS-8 62P				
910500991223	BDP102	50° x 70°	1.995 lm	4	Bred
	LED35/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI 62P				
910500991224	BDP102	50° x 70°	3.300 lm	8	Bred
	LED60/830 II				lysfordeling
	DW PCF SI LS-8 62P				

Order Code	Full Product Name	Opadrettet
		lysudbyttegrad
910500991221	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI 62P	10
910500991222	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	10
910500991223	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	10
910500991224	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	10

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910500991221	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI 62P	15,8 W
910500991222	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	27,5 W
910500991223	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	27,5 W
910500991224	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	47 W

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910500991230	BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P	Nej	Ikke relevant
910500991220	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ja	50%
910500991221	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI 62P	Nej	Ikke relevant

TownGuide Performer

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910500991222	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ja	50%
910500991223	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Nej	Ikke relevant




Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910500991224	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	Ja	50%

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910500991214	BDP101 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP101
910500991216	BDP101 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP101
910500991218	BDP101 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP101
910500991230	BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P	BDP101
910500991220	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP102

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910500991221	BDP102 LED20/830 II DW PCF SI 62P	BDP102
910500991222	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP102
910500991223	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	BDP102
910500991224	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-8 62P	BDP102




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP1001 - 910500991223

Polar Normal (separate) - BDP1001 - 910500991097

Polar Normal (separate) - BDP1001 - 910500991128




Polar Normal (separate) - BDP1001 - 910500991122

Polar Normal (separate) - BDP1001 - 910500991218

Polar Normal (separate) - BDP1001 - 910500991214

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991230

