



TownGuide – Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

TownGuide Performer

Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassischer Kegel (BDP102), klassischer Pilz (BDP103), moderner Zylinder (BDP104) und eine ULR = 0 Version (BDP105). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können – von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit der Lichtmanagement-Software CityTouch. Die Installation ist einfach und dank der Bajonettverbindung mit integrierter Kabelverschraubung im Aufsatz braucht die Leuchte zur Installation nicht geöffnet zu werden. Bei der Entwicklung der Leuchte hat Philips darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LED-Leuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.

Vorteile

- Fünf bekannte und dennoch moderne Designs, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und sie noch besser zur Geltung bringen
- Eine große Auswahl an Optiken und der Einsatz von modernsten LED sorgen für einen einzigartigen Sehkomfort bei einer exakten Anpassung an lichttechnische Erfordernisse
- Erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Lösungen

TownGuide Performer

Merkmale

- Hohe Vandalismusbeständigkeit
- CLO – konstantes Licht über die gesamte Lebenszeit
- Steckverbinder ermöglicht eine einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte
- Energieeinsparung durch verschiedene Lichtregelungssysteme
- Langlebige LED-Technologie für eine maximale Lebensdauer

Anwendung

- Wohngebiete und Fußgängerbereiche
- Stadtzentren und Plätze
- Gewerbegebiete

Versions

OPPR BDP100i 0003



BDP101 TownGuide Performer
Bowl, frosted



OPPR BDP100i 0005



BDP102 TownGuide Performer
Classic cone, clear



OPPR BDP100i 0011



BDP104 TownGuide Performer T,
clear













Versions

BDP104 TownGuide Performer T,
frosted



Abmessungsskizzen



Produktdetails



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Betrieb und Elektrik	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Leuchtenüberspa- nnungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzart (IP)	IP66
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	LED70
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	LED40
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	LED15
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	LED15
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	LED25
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	LED25
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED30
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED50
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED60
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED70
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiederg (CRI)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	80	12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 Warmweiß	3000 K	80	12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 Neutralweiß	4000 K	70	12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 Warmweiß	3000 K	80	12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (CRI)	Farbwiedergabeindex	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (CRI)	Farbwiedergabeindex
	GR-900 D11 5					05904700	BDP103 LED15/740	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	75°	830 Warmweiß	3000 K	80		II DRW PCC GR 62P				
						05905400	BDP103 LED15/740	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	80		II DRW PCC GR 76P				
						05906100	BDP103 LED25/740	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	80		II DRW PCC GR 62P				
						05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 Warmweiß	3000 K	80						
						65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	80						
						65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	70
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	80						
						65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	70
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	80						
						65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 Neutralweiß	4000 K	70
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	80						
						90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 Neutralweiß	4000 K	70
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	80						
						90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	75°	830 Warmweiß	3000 K	80
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Warmweiß	3000 K	80						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order	Full Product	Anzahl		Optiktyp im	Nach oben
Code	Name	Lichtstrom	Lichtquellen	Außenbereich	gerichtete Lichtstromrate
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3.400 lm	-	Breitstrahlend	0
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	4.830 lm	-	Breitstrahlend	0
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	2.291 lm	4	Lichtverteilung engstrahlend	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2.888 lm	4	Mittlere Lichtverteilung	3
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	8.400 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	8.400 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	4.690 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	4.690 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	0
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	3.080 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1.862 lm	6	Lichtverteilung symmetrisch	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	2.300 lm	8	Lichtverteilung symmetrisch	15
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4.424 lm	8	Mittlere Lichtverteilung	3
90620900	BDP102 LED40/830 II	3.116 lm	4	Breitstrahlend	3

Order	Full Product	Anzahl		Optiktyp im	Nach oben
Code	Name	Lichtstrom	Lichtquellen	Außenbereich	gerichtete Lichtstromrate
	DW PCC SI CLO-DDF1 6				
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1.900 lm	4	Lichtverteilung symmetrisch	10
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1.060 lm	4	Breitstrahlend	4
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1.716 lm	4	Breitstrahlend	4
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2.346 lm	6	Breitstrahlend	4
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	4.800 lm	8	Breitstrahlend	4
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	1.110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	1.110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	1.625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	1.625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	2.204 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	3.800 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	4.500 lm	-	Lichtverteilung symmetrisch	3

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Optiktyp im Außenbereich	Nach oben gerichtete
		Lichtstrom	Lichtquellen		Lichtstromrate
65886800	BDP103	5.250 lm	-	Lichtverteilung	3
	LED70/740 II			symmetrisch	
	DS PCC BK				
	CLO 76P				
90623000	BDP104	2.204 lm	4	Mittlere	3
	LED30/740 II			Lichtverteilung	

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45,5 W
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45,5 W
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	32,5 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nein	Nicht anwendbar
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nein	Nicht anwendbar
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Ja	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Ja	50%
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja	50%
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja	50%
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja	50%
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja	50%
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nein	Nicht anwendbar
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Ja	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Ja	50%
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Ja	50%

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Optiktyp im Außenbereich	Nach oben gerichtete
		Lichtstrom	Lichtquellen		Lichtstromrate
90624700	DM PCC SI				
	CLO-LS-8 6				
90624700	BDP104	1.386 lm	3	Lichtverteilung	3
	LED40/830 II			symmetrisch	
	DS PCF SI				
90624700	CLO-LS-8 6				

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	11 W
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	11 W
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	16,6 W
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	16,6 W
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	19,6 W
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	35 W
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	39 W
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	49,5 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Ja	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Ja	50%
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein	Nicht anwendbar
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein	Nicht anwendbar
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein	Nicht anwendbar
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein	Nicht anwendbar
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nein	Nicht anwendbar
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nein	Nicht anwendbar
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nein	Nicht anwendbar
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nein	Nicht anwendbar
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein	Nicht anwendbar
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein	Nicht anwendbar
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein	Nicht anwendbar
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Nein	Nicht anwendbar
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Ja	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Ja	50%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Grau
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Grau
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Silber
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Silber
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Grau
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Grau
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Grau
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Grau
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Silber
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Silber
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Grau
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Grau
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Grau
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Grau
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Schwarz
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Schwarz
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Schwarz
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Schwarz
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, klar	Silber
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Polycarbonatwanne/- abdeckung, satiniert	Silber

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	-
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	-

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	-
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	-
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	0,5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0,5 %
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0,5 %
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0,5 %
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0,5 %
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0,5 %
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0,5 %
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	0,5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0,5 %
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0,5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0,5 %


Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	0,5 %
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	0,5 %
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	0,5 %
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	0,5 %
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0,5 %
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	0,5 %

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	BDP105
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	BDP105
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	BDP100
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	BDP100
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	BDP103
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	BDP103
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	BDP103
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	BDP103
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	BDP104


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991136




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991139


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991142




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991138




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866627



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867796




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868808




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868807


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925868810




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925868809




Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866472



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866473



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866625



Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867798

