



TownGuide Performer

– Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες σας

TownGuide Performer

Η σειρά TownGuide Performer αποτελείται από έξι αναγνωρίσιμα, αλλά μοντέρνα σχήματα: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T και Tzero. Για κάθε φωτιστικό διατίθεται η επιλογή ενός διαφανούς (PCC), ημιδιαφανούς (PCTR) ή γαλακτόχρωμου (PCF) καλύμματος (εκτός από το Tzero, που διατίθεται μόνο με διαφανές κάλυμμα). Με μια ευρεία γκάμα πακέτων φωτεινής ισχύος, πηγές φωτισμού LED σε ουδέτερο λευκό ή θερμό λευκό και μια σειρά αποκλειστικών οπτικών συστημάτων για χαμηλότερα ύψη τοποθέτησης, είναι εύκολο να επιλέξετε την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στις ειδικές απαιτήσεις του έργου σας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών λειτουργίας. Επιπλέον, το TownGuide Performer διαθέτει μια ποικιλία επιλογών συστήματος ελέγχου που μπορούν να κάνουν αυτό το φωτιστικό αναπόσπαστο μέρος των έξυπνων προγραμμάτων μείωσης της ενέργειας. Περιλαμβάνει τον αυτόνομο έλεγχο μείωσης της έντασης των LumiStep, DynaDimmer και LineSwitch και τον έλεγχο ομάδας Coded Mains, έως και απρόσκοπτη απομακρυσμένη συνδεσιμότητα με το λογισμικό διαχείρισης φωτισμού Interact. Η εγκατάσταση είναι εύκολη. Χάρη στον συνδετήρα μπαγιονέτ σε σχήμα whistle με ενσωματωμένο στυπιοθλίπτη που βρίσκεται στο βύσμα, δεν χρειάζεται να ανοίξετε το φωτιστικό για εγκατάσταση. Η εφαρμογή service tag Signify προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα, διασφαλίζοντας επίσης την ευκολία συντήρησης. Η Philips έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO) του φωτιστικού όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό. Και καθώς το TownGuide Performer είναι ένα αποκλειστικό φωτιστικό LED, συμβατό με μια ποικιλία συστημάτων ελέγχου, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους συντήρησης σε σύγκριση με τον συμβατικό φωτισμό.

Οφέλη

- Έξι αναγνωρίσιμα, αλλά και μοντέρνα σχέδια, που αφομοιώνονται αρμονικά και αναδεικνύουν το περιβάλλον τους
- Οι πηγές φωτός LED, σε συνδυασμό με μια μεγάλη γκάμα οπτικών συστημάτων, εξασφαλίζουν την επίτευξη της βέλτιστης διαμόρφωσης για την εφαρμογή σας. Τα τελευταίας τεχνολογίας LED μεσαίας ισχύος αυξάνουν την οπτική άνεση για τους οδηγούς αυτοκινήτων, δικύκλων και τους πεζούς
- Σημαντική μείωση της χρήσης ενέργειας και του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες HPL υδραργύρου, SON-T και τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού PL-L. Δυνατότητα επίτευξης περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση CLO ή επιλογών ρύθμισης έντασης φωτισμού (δυνατή μείωση έως 80% σε σύγκριση με τους λαμπτήρες HPL υδραργύρου)
- Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης, τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Χαρακτηριστικά

- Έξι σχέδια που συνδυάζονται αρμονικά και βελτιώνουν το περιβάλλον τους
- Νέες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις ένα προς ένα
- Ειδικά πακέτα φωτεινής ισχύος (1.200 έως 12.000 lm)
- 3 φινιρίσματα καλύμματος: διαφανές (υψηλότερη δυνατή απόδοση), γαλακτόχρωμο (ομαλή ατμόσφαιρα), ημιδιαφανές (βελτιωμένη οπτική άνεση)
- Διατίθενται τυπική εγγύηση 5 ετών, εκτεταμένες εγγυήσεις ή υπηρεσίες κύκλου ζωής
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Εφαρμογή

- Κατοικημένες περιοχές: οδοί σε κατοικημένες περιοχές, ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια, κυκλικοί κόμβοι, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης
- Κέντρα πόλεων: δευτερεύουσες οδοί, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια, χώροι στάθμευσης, κυκλικοί κόμβοι, χώροι αγορών και πεζών
- Υπαίθριοι χώροι και χώροι μεταφορών: βιομηχανικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, πρατήρια βενζίνης, αεροδρόμια, αποβάθρες, χώροι δημοσιών συγκοινωνιών
- Αθλητικοί χώροι: χώροι στάθμευσης, συνδετήρια μονοπάτια

Versions

OPPR BDP100i 0003



BDP101 TownGuide Performer
Bowl, frosted



TownGuide Performer

Versions

OPPR BDP100i 0005



BDP102 TownGuide Performer
Classic cone, clear



BDP103 TownGuide Performer
Classic T, clear







BDP104 TownGuide Performer T,
clear









BDP104 TownGuide Performer T,
frosted



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo




OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo

OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



Λεπτομέρειες για το προϊόν



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/ Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Κωδικός προστασίας από μχ. κρούσεις	IK10
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,5 %

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	LED40
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	LED70
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	LED70
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	LED60
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
		φωτιστικού			
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	2.291 lm	4	Κατανομή στενής δέσμης	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2.888 lm	4	Κατανομή μεσαίας δέσμης	3
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4.500 lm	4	Κατανομή ευρείας δέσμης	3

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
		φωτιστικού			
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
90623300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	50° x 70°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	75°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4.500 lm	4	Κατανομή, συμμετρική	3
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	3.040 lm	-	Κατανομή ευρείας δέσμης	3
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5.250 lm	-	Κατανομή ευρείας δέσμης	3

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1.862 lm	6	Κατανομή, συμμετρική	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	2.300 lm	8	Κατανομή, συμμετρική	15
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4.424 lm	8	Κατανομή, μεσαίας δέσμης	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	3.116 lm	4	Κατανομή, ευρείας δέσμης	3
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1.900 lm	4	Κατανομή, συμμετρική	10

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	27,5 W
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	56 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Ναι	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Ναι	50%
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Ναι	50%
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Ναι	50%
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Ναι	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Ναι	50%

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1.947 lm	4	Κατανομή, ευρείας δέσμης	10
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	3.584 lm	8	Κατανομή, ευρείας δέσμης	10
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	5.965 lm	-	Κατανομή, ευρείας δέσμης	3
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2.204 lm	4	Κατανομή, μεσαίας δέσμης	3
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	1.386 lm	3	Κατανομή, συμμετρική	3

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	54 W
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	39 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Ναι	50%
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Ναι	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Ναι	50%
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Ναι	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Ναι	50%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Χρώμα περιβλήματος
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Γκρι
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Γκρι
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	-
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
90972900	BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90986600	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	BDP101

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Χρώμα περιβλήματος
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, διαφανές	Ασημί
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Πολυανθρακικό μπολ/ κάλυμμα, γαλακτόχρωμο	Ασημί


Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
05914600	BDP103 LED60/740 DW PCC SI 62P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	BDP104


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991064




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991223



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991058


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991132



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991056



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866289



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866481

