



TownGuide Performance – Conçu pour répondre à vos besoins

TownGuide Performance

La gamme TownGuide Performance est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, ModèleT et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performance étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

Avantages

- Disponible en 3 températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K et un large choix d'optiques pour garantir une configuration optimale pour votre application et améliorer le confort visuel des automobilistes, des cyclistes et des piétons.
- Forte réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone en comparaison avec les lampes conventionnelles telles que les lampes HPL à mercure, les lampes SON-T et les lampes fluorescentes compactes PL-L, et encore plus d'économies avec les options CLO ou gradation (jusqu'à 80 % par rapport à des lampes HPL à mercure)
- Longue durée de vie : 100 000 heures jusqu'à L98 (en fonction de la configuration et de la température de couleur)
- Installation facile avec connecteur rapide et presse-étoupe : pas besoin d'ouvrir le luminaire

Fonctions

- Six modèles caractéristiques qui s'intègrent harmonieusement et mettent en valeur leur environnement
- Prévu pour de nouvelles installations ou en remplacement 1-pour-1
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 12 000 lumens dans des flux lumineux dédiés
- Résistant au vandalisme (IK10), indice de protection (IP66)
- Trois finitions de vasque disponibles, transparentes pour des performances plus élevées, dépolies pour une ambiance chaleureuse et translucides pour un meilleur confort visuel
- Programme de garantie standard 5 ans ; nous proposons des extensions de garantie ou des services de cycle de vie
- Étiquettes Service tag fournies pour une installation et une maintenance faciles. Il suffit d'enregistrer le luminaire, puis de scanner le code QR pour accéder instantanément aux données que vous recherchez via l'application, qui vous permet également de commander des pièces détachées en toute simplicité.

Application

- Zones résidentielles : rues résidentielles, pistes cyclables et voies piétonnes, ronds-points, places, parcs et aires de jeux, parkings
- Centres-villes : rues, places, parcs et aires de jeux, pistes cyclables et voies piétonnes, parkings, ronds-points, zones commerçantes et piétonnes
- Zones et transports : zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, zones de transport public
- Sports : parkings

Versions

OPPR BDP100i 0021



OPPR BDP100i 0003




TownGuide Performance

Versions

	BDP101 TownGuide Performer Bowl, frosted		OPPR BDP100i 0005
	BDP102 TownGuide Performer Classic cone, clear		OPPR BDP100i 0011
	OPPR BDP100i 0015		BDP104 TownGuide Performer T, clear
	BDP104 TownGuide Performer T, frosted		

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Détails sur le produit

OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusqu'à 6 kV et en mode commun jusqu'à 6 kV
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	LED70
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	LED70
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	LED40
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	LED15
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	LED15
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	LED25
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	LED25
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED30
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED50
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED60

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	LED70
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
			Température de couleur		
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 blanc neutre	4000 K	70
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 blanc chaud	3000 K	80
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
			Température de couleur		
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	53° x 71°	830 blanc chaud	3000 K	80
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 blanc chaud	3000 K	80
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 blanc chaud	3000 K	80
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	39° x 96°	740 blanc neutre	4000 K	70
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	75°	740 blanc neutre	4000 K	70

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	Température de couleur de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		Température de couleur de couleur		
65884400	BDP103	75°	740 blanc	4000 K
	LED50/740 II DS		neutre	70
	PCC BK CLO 76P			
65885100	BDP103	75°	740 blanc	4000 K
	LED60/740 II DS		neutre	70
	PCC BK CLO 76P			
65886800	BDP103	75°	740 blanc	4000 K
	LED70/740 II DS		neutre	70
	PCC BK CLO 76P			

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	Température de couleur de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		Température de couleur de couleur		
90623000	BDP104	53° x 71°	740 blanc	4000 K
	LED30/740 II DM		neutre	70
	PCC SI CLO-LS-8 6			
90624700	BDP104	75°	830 blanc	3000 K
	LED40/830 II DS		chaud	80
	PCF SI CLO-LS-8 6			

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
07891800	BDP105	3'400 lm	-	Distribution	0
	LED50/830 II DW			extensive	
	PCC GR 62P				
07893200	BDP105	4'830 lm	-	Distribution	0
	LED70/830 II DS			extensive	
	PCC GR 62P				
90608700	BDP100	2'291 lm	4	Distribution	3
	LED30/740 DN			intensive	
	PCC SI CLO-LS-6 76P				
90609400	BDP100	2'888 lm	4	Distribution	3
	LED40/830 II DM			semi- intensive	
	PCC SI CLO-LS-6 6				
12880400	BDP100	8'400 lm	-	Distribution	0
	LED120/740 II			résidentielle	
	DRW PCC GR-900 D11			extensive	
12881100	BDP100	8'400 lm	-	Distribution	0
	LED120/740 II			résidentielle	
	DRW PCC GR-900 D11			extensive	
12882800	BDP100	4'690 lm	-	Distribution	0
	LED70/740 II DRW			résidentielle	
	PCC GR-900 D11 5			extensive	
12883500	BDP100	4'690 lm	-	Distribution	0
	LED70/740 II DRW			résidentielle	
	PCC GR-900 D11 5			extensive	
18152600	BDP100	3'080 lm	-	Distribution	3
	LED40/830 DS			symétrique	
	PCC ALU 76P				

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur	Rendement du flux lumineux vers le haut
90610000	BDP100	1'862 lm	6	Distribution	3
	LED50/830 II DS			symétrique	
	PCF SI CLO-LS-6 6				
90614800	BDP101	2'300 lm	8	Distribution	15
	LED60/830 II DS			symétrique	
	PCF SI CLO-DDF2 6				
90613100	BDP101	4'424 lm	8	Distribution	3
	LED60/830 II DM			semi- intensive	
	PCC SI CLO-DDF2 6				
90620900	BDP102	3'116 lm	4	Distribution	3
	LED40/830 II DW			extensive	
	PCC SI CLO-DDF1 6				
90622300	BDP102	1'900 lm	4	Distribution	10
	LED50/830 II DS			symétrique	
	PCF SI CLO-DDF1 6				
91075600	BDP103	1'060 lm	4	Distribution	4
	LED20/830 DW			extensive	
	PCF SI CLO 62P				
91077000	BDP103	1'716 lm	4	Distribution	4
	LED35/830 DW			extensive	
	PCF SI CLO 62P				
91078700	BDP103	2'346 lm	6	Distribution	4
	LED50/830 DW			extensive	
	PCF SI CLO 62P				

TownGuide Performance

			Nombre de	Type	Rendement
	Full Product	Flux	sources	d'optique	du flux
Order Code	Name	lumineux	lumineuses	d'extérieur	lumineux vers le haut
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	4'800 lm	8	Distribution extensive	4
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	1'110 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	1'110 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	1'625 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	1'625 lm	-	Distribution résidentielle extensive	3
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	2'204 lm	-	Distribution symétrique	3

			Nombre de	Type	Rendement
	Full Product	Flux	sources	d'optique	du flux
Order Code	Name	lumineux	lumineuses	d'extérieur	lumineux vers le haut
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	3'800 lm	-	Distribution symétrique	3
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	4'500 lm	-	Distribution symétrique	3
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	5'250 lm	-	Distribution symétrique	3
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2'204 lm	4	Distribution semi- intensive	3
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	1'386 lm	3	Distribution symétrique	3

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19.6 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32.5 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45.5 W
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45.5 W
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	32.5 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32.5 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46.5 W
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32.5 W
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32.5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15.8 W
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	11 W
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	11 W
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	16.6 W
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	16.6 W
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	19.6 W
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	35 W
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	39 W
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	49.5 W
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19.6 W
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Commandes et gradation

		Variation de	Niveau de
		l'intensité	gradation
Order Code	Full Product Name	lumineuse	maximal
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Non	Non applicable
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Non	Non applicable
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Oui	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Oui	50%

		Variation de	Niveau de
		l'intensité	gradation
Order Code	Full Product Name	lumineuse	maximal
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Oui	50%
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Oui	50%
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Oui	50%

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Oui	50%
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Non	Non applicable
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Oui	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Oui	50%
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Oui	50%
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Oui	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Oui	50%
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Vasque/cache en polycarbonate clair	Gris
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Non	Non applicable
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Non	Non applicable
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Non	Non applicable
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Non	Non applicable
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Non	Non applicable
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Oui	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Oui	50%

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Gris
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	Vasque/cache en polycarbonate clair	Noir

TownGuide Performance

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Vasque/cache en polycarbonate clair	Argent

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Température 650 °C, durée 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Température 650 °C, durée 5 s
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Température 650 °C, durée 5 s
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Température 650 °C, durée 5 s
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Température 650 °C, durée 5 s
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Température 650 °C, durée 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Température 650 °C, durée 5 s

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0.5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0.5 %
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	0.5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0.5 %
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0.5 %
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0.5 %
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0.5 %
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0.5 %
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0.5 %
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	0.5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0.5 %
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0.5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0.5 %

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Argent

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Température 650 °C, durée 5 s
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	-
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	-
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	-
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	-
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Température 650 °C, durée 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Température 650 °C, durée 5 s


Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	0.5 %
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	0.5 %
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	0.5 %
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	0.5 %
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	0.5 %
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	-
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0.5 %
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	0.5 %

TownGuide Performance


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	BDP105
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	BDP105
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	BDP100
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	BDP100
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	BDP103
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	BDP103
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	BDP103
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	BDP103
65883700	BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65884400	BDP103 LED50/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65885100	BDP103 LED60/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
65886800	BDP103 LED70/740 II DS PCC BK CLO 76P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	BDP104


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991136



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991139




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991142




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991138




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866627


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867796




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868808




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868807




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868810




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925868809




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866472



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866473



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866625



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867798

