



TownGuide Performer – Flexibelt og moderne design for dine behov

TownGuide Performer

TownGuide Performer-familien består av seks gjenkjennelige, men moderne former: Flat kjøle, kuppel, klassisk kuppel, klassisk, T og Tzero, som alle fås som matte eller blanke. Med et bredt utvalg av lumenpakker, fargetemperaturer og levetider er det enkelt å velge den versjonen som passer best til de prosjektspesifikke kravene dine. TownGuide Performer har flere alternativer for styringssystemer som kan gjøre løsningen til en sentral del av smarte programmer for energireduksjon – fra frittstående LumiStep og DynaDimmer til SDU-bryterdimming og sømløs fjernstyring med CityTouch. Monteringen er enkel. Takket være bajonettkoblingen med innebygd nippel i pluggen trenger du ikke åpne armaturet i det hele tatt ved montering. Vi i Philips har gjort alt vi kan for å gjøre den totale eierkostnaden for armaturet så attraktivt som mulig. TownGuide Performer er et dedikert LED-armatur, kompatibelt med en rekke styringssystemer, og som gir kraftige besparelser i forbindelse med energi- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med tradisjonell belysning.

Fordeler

- Valg av LED-lyskilder, lysfarger (2700K, 3000K, 4000K) og optikk
- Betydelige energi- og karbonbesparelser sammenlignet med HPL kvikksølv, SON-T og PL-L kompaktlysrør (opptil 80 % med CLO og/eller dimming)
- Minimum totale eierkostnader
- Lang levetid: 100 000 timer fra L80 til L98 (avhengig av konfigurasjon og lysfarge)
- Enkel montering: ingen grunn til å åpne lysarmatur med bajonettkobling

Funksjoner

- Seks design som blander inn med og forbedrer omgivelsene sine
- Nye monteringer eller en-til-en erstatninger
- Dedikerte lumenpakker (1200 til 12000 lm)
- 3 typer finish: klar (høyest ytelse), matt (jevn atmosfære), transparent (forbedret visuell komfort)
- 5-års standardgaranti, utvidede garantier eller levetidstjenester tilgjengelig
- Servicebrikke for enkel montering og vedlikehold.

Søknad


- Boligområder: boliggater, sykkelstier og gangveier, rundkjøringer, torg, parker og lekeplasser, parkeringsplasser
- Bysentre: sidegater, torg, parker og lekeplasser, sykkelstier og gangveier, parkeringsplasser, rundkjøringer, handle- og fotgjengerområder
- Områder og transport: industriområder, parkeringsplasser, bensinstasjoner, flyplasser, havner, områder for offentlig transport
- Sport: parkeringsplasser

Versions



OP-PR BDP100i 0003

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	3
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 6 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskiltelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP100

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910925866277	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	LED50
910925866284	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	LED70
910925866288	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	LED50
910925866289	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	LED70
910925866294	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	LED50
910925866305	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	LED50
910500991190	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	LED30

Teknisk belysning (1/2)

	Full	Korrelert				Full	Korrelert				
	Product	Lysstrålespredning	fargetemperatur		Fargegje	Product	Lysstrålespredning	fargetemperatur		Fargegjengivelse	
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)
910925866277	BDP100	50° x 70°	740	4000 K	70		II DW PCC				
	LED50/740		nøytralhvit				GR 62P				
	II DW PCC					910925866289	BDP100	50° x 70°	830 varmhvit	3000 K	80
	GR 62P						LED70/830				
910925866284	BDP100	75°	740	4000 K	70		II DW PCC				
	LED70/740		nøytralhvit				GR 62P				
	II DS PCC					910925866294	BDP100	75°	830 varmhvit	3000 K	80
	GR 62P						LED50/830				
910925866288	BDP100	50° x 70°	830 varmhvit	3000 K	80		II DS PCC				
	LED50/830						GR 62P				

Full Product Lysstrålespredning Korrelert fargetemperatur Fargegje						Full Product Lysstrålespredning Korrelert fargetemperatur Fargegjengivelse					
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)
910925866305	BDP100 LED50/830 II DS PCC	75°	830 varmhvit	3000 K	80		GR MSP 62P				
						910500991190	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	75°	740 nøytralhvit	4000 K	70

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antall		Utendørs optikktype
		Lysytelse	lyskilder	
910925866277	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	3 750 lm	-	Bredstrålet
910925866284	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	5 250 lm	-	Asymmetrisk spredning
910925866288	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	3 700 lm	-	Bredstrålet
910925866289	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	5 250 lm	-	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Antall		Utendørs optikktype
		Lysytelse	lyskilder	
910925866294	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Asymmetrisk spredning
910925866305	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	3 800 lm	-	Asymmetrisk spredning
910500991190	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	1 250 lm	4	Asymmetrisk spredning

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925866277	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	34 W
910925866284	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W
910925866288	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W
910925866289	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	56 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925866294	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W
910925866305	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	41 W
910500991190	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	16,6 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Innfatningsfarge
910925866277	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	Kule/deksel av polykarbonat, klar	Grå
910925866284	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Kule/deksel av polykarbonat, klar	Grå
910925866288	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Kule/deksel av polykarbonat, klar	Grå
910925866289	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	Kule/deksel av polykarbonat, klar	Grå


Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel	Innfatningsfarge
910925866294	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Kule/deksel av polykarbonat, klar	Grå
910925866305	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	Kule/deksel av polykarbonat, klar	Grå
910500991190	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	Kule/deksel av polykarbonat, frostet	Sølvfarget

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910925866277	BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P	-
910925866284	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-
910925866288	BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-
910925866289	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P	-

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910925866294	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-
910925866305	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR MSP 62P	-
910500991190	BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991069




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991057




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991190



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991075



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925863295



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866289

