



Philips TownTune Central Post Top – gir hjemmefølelse på gaten

TownTune Central Post-Top

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningsselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

TownTune Central Post-Top

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærværk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser


Versions

BDP260, TownTune Central Post-
Top Ral 7035



TownTune Central Post-Top

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP260

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35

Teknisk belysning (1/2)

Full Product		Lysstrålespredning		Korrelert fargetemperatur		Fargegei		Full Product		Lysstrålespredning		Korrelert fargetemperatur		Fargegjengivelse	
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 nøytralhvit	4000 K	70	912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10	7° - 52° x 150°	740 nøytralhvit	4000 K	70	912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50	30° - 5° x 153°	830 varmhvit

TownTune Central Post-Top

Full						Korrelert					
Product		Lysstrålespredning		fargetemperatur		Fargegjei		Product		Lysstrålespredning	
Name		fra armatur		Lyskildefarge		(nom.)		Name		Lyskildefarge	
Order Code						(CRI)		Order Code		(nom.)	
		CLO SRTB						DS50 CLO			
		76P						62P			
912300024404	BDP260	152° x 155°	830 varmhvit	3000 K	80			912300024405	BDP260	152° x 155°	740
	LED35-4S/								LED35-4S/	nøytralhvit	4000 K
	830 PSU II								740 PSU II		70
									DS50 CLO		
									62P		

Teknisk belysning (2/2)

		Antall		Utendørs	
Order Code		Full Product Name		Lysytelse lyskilder	
				optikktype	
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Asymmetrisk	spredning 50
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	-	Mellomstrålet	spredning 50
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	-	Bredstrålet	10

		Antall		Utendørs	
Order Code		Full Product Name		Lysytelse lyskilder	
				optikktype	
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	20	Asymmetrisk	spredning 50
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Asymmetrisk	spredning 50

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W

