



Philips TownTune Asymmetric – Tag hjemmefølelsen helt med ud på gaden

TownTune Asymmetrisk Parkarmatur

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre medlemmer: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningssignatur og skabe en ensartet identitet for kvarterer og byer. Armaturserien er også udstyret med den QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at du altid har den rette mængde af og retning på lyset på din gade. Det, at den er SR (systemforberedt), gør, at TownTune også er fremtidssikker og forberedt til at blive kombineret med såvel enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

TownTune Asymmetrisk Parkarmatur

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser



Versions



BDP265, TownTune Asymmetric Ral 7035

TownTune Asymmetrisk Parkarmatur

Målskitse



Oplysninger om produktet



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetrisk Parkarmatur

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024476	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	LED35
912300024477	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	LED35
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120
912300024474	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO MSP 5M	LED35
912300024475	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO MSP 5M	LED35

Lysteknisk (1/2)

	Full			Korreleret			Full			Korreleret	
	Product	Armatur til		farvetemperatur	Farvegen		Product	Armatur til		farvetemperatur	Farvegengivelse
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)
912300024476	BDP265	77° - 11° x 156°	830 Varm	3000 K	80		CLO 7035				
	LED35/830									MSP 5M	
	II DM10										
	CLO 7035										
	MSP 5M										
						912300024197	BDP265	6° - 79° x 154°	830 Varm	3000 K	80
							LED40-4S/		hvid		
							830 DM50				
912300024477	BDP265	77° - 11° x 156°	740 Neutral	4000 K	70		DDF3				
	LED35/740									48-4S/60A	
	II DM10										
						912300024202	BDP265	12° - 59° x 158°	740 Neutral	4000 K	70
							LED120-4S/		hvid		

TownTune Asymmetrisk Parkarmatur

	Korreleret						Korreleret				
	Full				Farvegen		Full				Farvegengivelse
Order Code	Product	Armatur til		farvetemperatur	(CRI)	Order Code	Product	Armatur til		farvetemperatur	(CRI)
	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)			Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	
912300024474	740 DN10					912300024475	CLO MSP				
	CLO SRT						5M				
	SRB 76						BDP265	77° - 11° x 156°	740 Neutral	4000 K	70
	BDP265	77° - 11° x 156°	830 Varm	3000 K	80		LED35/740		hvid		
	LED35/830		hvid			II DM10					
	II DM10					CLO MSP					
						5M					

Lysteknisk (2/2)

Optiktype til brug			
Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	udendørs
912300024476	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	2.856 lm	Lysfordeling, middel 10
912300024477	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	2.856 lm	Lysfordeling, middel 10
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3.200 lm	Lysfordeling, middel 50

Optiktype til brug			
Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	udendørs
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9.200 lm	Strålevinkel, smal 10
912300024474	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO MSP 5M	2.856 lm	Lysfordeling, middel 10
912300024475	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO MSP 5M	2.856 lm	Lysfordeling, middel 10

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024476	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	26,5 W
912300024477	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	21 W
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W
912300024474	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO MSP 5M	26,5 W
912300024475	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO MSP 5M	21 W

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024476	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	BDP266
912300024477	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO 7035 MSP 5M	BDP266
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	BDP265

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	BDP265
912300024474	BDP265 LED35/830 II DM10 CLO MSP 5M	BDP265
912300024475	BDP265 LED35/740 II DM10 CLO MSP 5M	BDP266

