



# Se sentir comme chez soi dans la ville !

## TownTune Asymétrique

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également les prochains détecteurs.

# TownTune Asymétrique

## Avantages

- Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques
- Facilité de maintenance grâce à l'application Philips Service Tag et prêt à être associé au système de télégestion Interact City et son application logicielle, puisqu'il peut être équipé d'un ou deux connecteurs SR (System Ready)


## Fonctions

- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité d'éclairage grâce à la plateforme optimisée Philips LEDGine, et aux possibilités d'optimisation via L-Tune
- Choix de différentes esthétiques (cône, dôme), et option de collerette décoratif de couleur claire ou dorée
- Permet d'intégrer des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, des solutions de détections mais également une offre télégestion avancée Interact City.
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : de 1 800K à 4 000K en passant par 3 000K
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L95 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66

## Application

- Zones urbaines et résidentielles
- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages pour piétons
- Centres-villes et places
- Parkings

## Schéma dimensionnel



TownTune Asymétrique

Détails sur le produit



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

|                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Informations générales                                       |                                                      |
| Driver inclus                                                | Oui                                                  |
| Source lumineuse remplaçable                                 | Oui                                                  |
| Nombre d'appareillages                                       | 1 unité                                              |
| Service Tag                                                  | Oui                                                  |
| Données techniques de l'éclairage                            |                                                      |
| Rendement du flux lumineux vers le haut                      | 0                                                    |
| Fonctionnement et électricité                                |                                                      |
| Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | Niveau de protection contre les surtensions standard |
| Commandes et gradation                                       |                                                      |
| Variation de l'intensité lumineuse                           | Oui                                                  |
| Niveau de gradation maximal                                  | 10%                                                  |
| Mécanique et boîtier                                         |                                                      |
| Type de cache optique/de lentille                            | Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV       |
| Couleur du corps                                             | Gris                                                 |
| Protection contre les chocs mécaniques                       | IK09                                                 |
| Indice de protection                                         | IP66                                                 |
| Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard       | 0°                                                   |
| Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât      | -                                                    |
| Approbation et application                                   |                                                      |
| Marquage CE                                                  | Oui                                                  |
| Inflammabilité                                               | Pour montage sur surfaces normalement inflammables   |
| Durées de vie (conformes IES)                                |                                                      |
| Mortalité du driver à 5 000h                                 | 0,5 %                                                |
| Données du produit                                           |                                                      |
| Code famille de produits                                     | BDP265                                               |

Informations générales

| Order Code    | Full Product Name                        | Code famille lampe |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|
| 8718699497576 | BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A  | LED40              |
| 8718699497613 | BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 | LED120             |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code    | Full Product Name | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire |                        | Température de couleur (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|               |                   | 6° - 79° x                                    | Température de couleur |                               |                                  |
| 8718699497576 | BDP265            | 830 blanc                                     | 3000 K                 | 80                            |                                  |
|               | LED40-4S/83       | 154°                                          | chaud                  |                               |                                  |
|               | 0 DM50 DDF3       |                                               |                        |                               |                                  |
|               | 48-4S/60A         |                                               |                        |                               |                                  |

| Order Code    | Full Product Name | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire |                        | Température de couleur (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|               |                   | 12° - 59° x                                   | Température de couleur |                               |                                  |
| 8718699497613 | BDP265            | 740 blanc                                     | 4000 K                 | 70                            |                                  |
|               | LED120-4S/74      | 158°                                          | neutre                 |                               |                                  |
|               | 0 DN10 CLO        |                                               |                        |                               |                                  |
|               | SRT SRB 76        |                                               |                        |                               |                                  |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code    | Full Product Name        | Flux lumineux | Type d'optique d'extérieur |  |
|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|
|               |                          |               |                            |  |
| 8718699497576 | BDP265 LED40-4S/830 DM50 | 3.200 lm      | Distribution semi-         |  |
|               | DDF3 48-4S/60A           |               | intensive 50               |  |

| Order Code    | Full Product Name         | Flux lumineux | Type d'optique d'extérieur |  |
|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--|
|               |                           |               |                            |  |
| 8718699497613 | BDP265 LED120-4S/740 DN10 | 9.200 lm      | Distribution               |  |
|               | CLO SRT SRB 76            |               | intensive 10               |  |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name             | Consommation électrique |  |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|--|
|               |                               |                         |  |
| 8718699497576 | BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 | 31,5 W                  |  |
|               | 48-4S/60A                     |                         |  |

| Order Code    | Full Product Name                 | Consommation électrique |  |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|               |                                   |                         |  |
| 8718699497613 | BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT | 69 W                    |  |
|               | SRB 76                            |                         |  |

