



Philips TownTune Asimmetrico: il comfort di casa anche in strada

TownTune asimmetrico

Gli apparecchi d'illuminazione TownTune, sono nati per spazi urbani e offrono tutte le recenti innovazioni in termini di scalabilità, prestazioni, qualità della luce e connettività. La famiglia TownTune è composta da due versioni: una versione simmetrica e una versione asimmetrica; ciascuna di queste versioni può essere personalizzata con degli accessori (cupole, coni, anelli decorativi) disponibili in diversi colori. Grazie alla piattaforma LED Philips LEDgine O e alla vasta gamma di ottiche, TownTune fornisce la giusta quantità e distribuzione della luce, in qualsiasi applicazione, consentendo ottime performance e risparmi energetici. La gamma TownTune è disponibile con connettori SR (System Ready - Zhaga), e può essere abbinata a sistemi di gestione e controllo, come Interact City e a diversi sensori SR/ZD4i. Inoltre, grazie all'applicazione Signify Service tag, ogni singolo apparecchio per illuminazione è identificabile in modo univoco. Attraverso la semplice scansione del suo codice QR, si può immediatamente accedere alle informazioni del prodotto e alla sua configurazione, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici.

TownTune asimmetrico

Vantaggi

- Garantisce comfort visivo e diverse possibilità di illuminazione all'interno di spazi e aree urbane
- Design semplice e lineare che ben si adatta a diversi ambienti urbani. Ampia gamma di accessori per personalizzazione, con cui creare un firma luminosa unica per ogni città, e un elemento d'arredo urbano durante il giorno
- Vasta gamma di applicazioni, grazie alle elevate prestazioni e alla flessibilità della piattaforma LEDgine-O
- Pronto per essere utilizzato in combinazione con sistemi di controllo dell'illuminazione e applicazioni software, grazie al sistema Philips SR (System Ready) con connettore SR-Zhaga
- Massima facilità di manutenzione, programmazione e gestione delle parti di ricambio, grazie al sistema Signify Service tag, che permette l'identificazione univoca di ogni singolo apparecchio grazie al QR code associato, e fornisce tutte le informazioni sul prodotto



Caratteristiche

- Ridotto Costo Totale di Proprietà: opzione CLO (Output Luce Costante), ottimizzazione tramite L-Tune
- Eccellente qualità della luce grazie alla piattaforma LED Philips LEDgine-O
- Diversi accessori disponibili (tipo cupola, cono e anelli decorativi), in diversi colori
- Disponibile con controllo stand-alone dell'illuminazione (LumiStep, DynaDimmer, LineSwitch) e con applicazioni software e di controllo avanzate (Interact City)
- Ampia scelta di pacchetti lumen, da 800 a 13.000 lumen
- Diverse temperature di colore: 3.000 K (bianco caldo) e 4.000 (bianco neutro) o 2.700 K (bianco molto caldo) e 2.200 K (bianco sodio)
- Lunga durata di vita: 100.000 ore con minimo L90
- Protezione agli urti IK09; grado di protezione IP66

Applicazione

- Strade urbane e zone residenziali
- Centri città, piazze, parch
- Piste ciclabili, percorsi pedonali e attraversamenti pedonali
- Parcheggi

Disegno tecnico



TownTune asimmetrico

Dati del prodotto



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune asimmetrico

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Funzionamento e parte elettrica	
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione standard contro le sovratensioni
Controlli e dimmerazione	
Livello massimo di attenuazione	10%
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	Copertura policarbonato anti UV
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK09 IP66
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,5 %
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	BDP265

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	LED50

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

TownTune asimmetrico

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)
49757600	BDP265	6° - 79° x 154°	830	3000 K	80
	LED40-4S/83		bianco		
	0 DM50 DDF3		caldo		
	48-4S/60A				
49761300	BDP265	12° - 59° x 158°	740	4000 K	70
	LED120-4S/74		bianco		
	0 DN10 CLO		neutro		
	SRT SRB 76				

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)
88657800	BDP265	77° - 11° x 156°	830	3000 K	80
	LED50-4S/83		bianco		
	0 II DM10		caldo		
	48/60A				

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica aree esterne
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50	3.200 lm	Distribuzione media DM50
	DDF3 48-4S/60A		
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10	9.200 lm	Distribuzione stretta DN10
	CLO SRT SRB 76		

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica aree esterne
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II	4.100 lm	Distribuzione media DM10
	DM10 48/60A		

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	40 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	Sì
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	Sì

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	No

