



Philips TownTune Asymmetric – kiterjeszti az otthon hangulatát az utcára

Aszimmetrikus TownTune DTC

A Philips TownTune családot a meglévő és bővíthető városi terek megszépítésére terveztük. A család a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság tekintetében a legújabb világítási innovációkat kínálja. Négy típusú terméket tartalmaz: középső oszlopcsúcsra szerelhető (CPT), aszimmetrikus oszlopcsúcsra szerelhető / oldalsó bemenetes (ASY), oszlopcsúcsra való Lyre konzolos (Lyre), valamint kellemes szórt fény biztosító kúp alakú burával ellátott, középső oszlopcsúcsra szerelhető (CCB) típusokat. Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Ezen lehetőségek segítségével egyedi világítási rendszert alakíthat ki, és saját stílust alkalmazhat a kerületekben és városokban. Ezenkívül a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően a TownTune család minden lámpatestre egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtájában vagy közvetlenül a lámpatestre helyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához. Ez felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), olyan időtálló megoldást nyújt, amely készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel való párosításra is.

Aszimmetrikus TownTune DTC

Előnyök

- LEDGINE-O platform a kiváló teljesítményért, valamint a többféle színhőmérsékletért és fényeloszlásért
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség (L-Tune fényáram szabályozásához, önálló vezérlőelemek, pl. LumiStep, Dynadimmer, CLO (állandó fénykibocsátás), LineSwitch)
- Készen áll a fejlett rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal (pl. Interact City) való párosításra
- Hosszú élettartam: 100 000 óra L85 és magasabb szinten
- Könnyű hozzáférés az előtétéhez, vandalizmusnak ellenálló (IK10), por és víz ellen védett (IP66)

Szolgáltatások

- Egyszerű kialakítás a városi terekbe való könnyű integrálhatóság érdekében; a kiegészítők széles választéka a testreszabás érdekében
- Új rendszerekhez és a meglévők cseréjéhez is alkalmas
- Többféle fényáramcsomag (1200–12 000 lm) és korrelált színhőmérséklet (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egyedi bura a vizuális kényelem és a kellemes világítás érdekében
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti

Alkalmazás

- Városi területek, lakóövezetek
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
- Városközpontok és terek
- Parkolók


Versions



TownTune ASY DTC BDP267

Aszimmetrikus TownTune DTC


Méretezett rajza



Termék részletei



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	10%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bur., UV-álló
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BDP267

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24

Technikai adatok (1/2)

Full		A		Korrelált	
Order	Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	12° - 29° x 152°	830 meleg fehér	3000 K	80

Full		A		Korrelált	
Order	Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4° - 58° x 149°	semleges fehér	4000 K	70

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	Széles fényeloszlás – DW50

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	Közepes fényeloszlás – DM33

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

