



Philips TownTune Asymmetric Lyre – Tag hjemmefølelsen helt med ud på gaden

TownTune Lyre Asymmetrisk

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre medlemmer: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningsSignatur og skabe en ensartet identitet for kvarterer og byer. Armaturserien er også udstyret med den QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at du altid har den rette mængde af og retning på lyset på din gade. Det, at den er SR (systemforberedt), gør, at TownTune også er fremtidssikker og forberedt til at blive kombineret med såvel enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

TownTune Lyre Asymmetrisk

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser


Versions



TownTune LYR BDP270

TownTune Lyre Asymmetrisk

Målskitse



Oplysninger om produktet



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Lyre Asymmetrisk

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
---------------------------	---

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
------------------------------------	-------

Produktdata

Produktseriekode	BDP270
------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	LED12

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full		Korreleret		Order Code	Full		Korreleret			
	Product Name	Armaturlysstrålespredning	farvetemperatur (nom.)	Farvegeni (CRI)		Product Name	Armaturlysstrålespredning	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelse (CRI)		
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	6° - 79° × 154°	830 Varm	3000 K	80	912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	12° - 59° × 158°	740 Neutral	4000 K	70
		hvid						hvid			

TownTune Lyre Asymmetrisk

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.888 lm	Lysfordeling, middel 50

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	936 lm	Strålevinkel, smal 10

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024206	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024210	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	8,5 W

