



Philips Villa LED gen2: ikonikus ibériai négyoldalú lámpatest

Villa LED gen2

A Philips Villa LED gen2 megtalálja a tökéletes egyensúlyt az örökség megőrzése és a teljesítmény között úgy, hogy visszaidézi az eredetileg a 19. századi Madridban használt hagyományos, négyoldalú lámpatestek jellemző arányait és formáját. A mára az Ibériai-félszigeten már széles körben használt Villa LED gen2 kiválóan alkalmas történelmi környezetek és hagyományos városok és falvak megvilágítására. A beépített Philips LEDGINE-O rendszernek és a különféle alkalmazási területekre optimalizált optikák széles választékának köszönhetően a Villa LED gen2 az utcán megfelelő mennyiségű fényt bocsát ki pontosan oda, ahol szükség van rá, ami további energiamegtakarítást tesz lehetővé. Ezek a város lámpák emellett a sötét éjszakai égboltot megőrző, speciális fénybeállítással is elláthatók. A lámpatestek egy vagy két Philips SR (System Ready) aljzattal rendelkeznek, ami időtállóvá teszi őket. Ez azt jelenti, hogy a Villa LED gen2 mind önálló, mind fejlett vezérlőelemekkel és világítástechnikai szoftveralkalmazásokkal párosítható, például a Signify Interact City alkalmazásával. Emellett a Philips Service tag alkalmazásnak köszönhetően minden egyes Villa LED gen2 lámpatest egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtajának belső oldalán vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal megismerheti a lámpatest konfigurációját, ami meggyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi világítástechnikai eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozását.

Előnyök

- Ikonikus lámpatest, amely kiválóan illik a modern és hagyományos környezetekbe
- A városi világítási alkalmazási területek széles körét lefedi, így különféle geometriájú utakon és utcákon is használható
- Időálló az SR-foglatat köszönhetően, amely minden Philips-szabvánnyal és fejlett világításszabályozással kompatibilis
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti

Villa LED gen2

Szolgáltatások

- Történelmi forma
- A sugárzási szögek és a belső káprázáskorlátozó rácsok széles választéka a káprázás minimalizálásáért
- Különféle felszerelési lehetőségek: a lámpatest változatos oszlopokkal, konzolokkal és többkarú konzolokkal kombinálható

Alkalmazás

- Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
- Városközpontok és történelmi területek
- Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Versions



BDP768 40led without flush transition part





BSP768 & BSP651 40led




BDP768 BDP651 without spigot RET

Méretezett rajza



Méretezett rajza




Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	LED50
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	30° – 5° x 153°
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényáram	3 450 lm
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM50
Felfelé irányuló fényhányados	0,01
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	38 W
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-


Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
89200500	BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	BDP768
89201200	BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	BDP768
88107800	BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL	BSP768


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024430



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024528



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300024527

