



Philips ClassicStreet : quand le passé façonne l'avenir

ClassicStreet

Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du XXe siècle, ClassicStreet associe un design élégant aux subtilités des luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d'éclairage urbain. Reposant sur la technologie LED, ClassicStreet présente des niveaux de performance exceptionnels en matière d'éclairage et d'énergie pour l'éclairage de la voie publique ou l'éclairage routier, grâce à sa plateforme LEDGINE-O (optimisée) et à ses optiques spécialement développées pour cette application. Son design en courbes légères, ainsi que ses crosses et mâts dédiés se mélangent en un style contemporain, qui donne du cachet à nos villes et dessine des ambiances diurnes et nocturnes chaleureuses uniques en leur genre, non seulement dans des cadres d'architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Cette solution contemporaine d'éclairage public est fournie avec une prise Philips SR (System Ready), ce qui permet de l'associer ultérieurement à des applications logicielles de contrôle et d'éclairage autonomes ou avancées telles qu'Interact de Signify. Les luminaires ClassicStreet peuvent également être équipés de nos recettes lumineuses dédiées qui préservent les ciels sombres. De plus, chaque luminaire ClassicStreet est identifiable de manière unique, grâce à l'application Signify Service tag. En scannant simplement un code QR, placé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, vous pouvez accéder instantanément à la configuration de ce dernier. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d'actifs d'éclairage et de pièces de rechange.

Avantages

- Design contemporain et caractéristiques inspirés des lanternes de rue traditionnelles
- Performances d'éclairage et énergétiques exceptionnelles, grâce à sa plateforme LEDGINE-O (optimisée) et ses optiques spécifiques
- Convient aussi bien à des environnements à l'architecture historique qu'à des environnements plus modernes

Fonctions

- Disponible en versions portées et suspendues
- Mâts et crosses spécifiques au luminaire ClassicStreet
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips
- Optique optimisée pour offrir des niveaux d'éclairage efficaces et confortables
- Philips Service Tag

Application

- Centres-villes
- Voies publiques et grandes artères
- Zones résidentielles
- Places, parcs et jardins

Versions



ClassicStreet-BSP794-MK-WH

Schéma dimensionnel







Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif

Détails sur le produit



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0,03
---	------

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Noir
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Non
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Non
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Non
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Oui
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Oui
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Oui
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Oui
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Oui
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Oui
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Oui
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Oui
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Oui
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Oui
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Oui
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK GF BK D9	LED63	Oui
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		luminaire	Température de couleur		
8718699116798	BDP794	152° x 155°	740 blanc	4000 K	70
	LED53-4S/740		neutre		
	PSU II DS50				
	MK-WH GF				
8718699116804	BDP794	152° x 155°	830 blanc	3000 K	80
	LED52-4S/830		chaud		
	PSU II DS50				
	MK-WH GF				
8718699116811	BDP794	152° x 155°	740 blanc	4000 K	70
	LED53-4S/740		neutre		
	PSU II DS50				
	MK-WH GF				
8718699116828	BDP794	152° x 155°	740 blanc	4000 K	70
	LED42-4S/740		neutre		
	II DS50 MK-WH				
	FG BK				
8718699116880	BDP794	52° - 7° x	740 blanc	4000 K	70
	LED42-4S/740	151°	neutre		
	II DW10 MK-WH				
	FG BK				
8718699116897	BDP794	52° - 7° x	740 blanc	4000 K	70
	LED53-4S/740	151°	neutre		
	II DW10 MK-WH				
	FG BK				
8718699116903	BDP794	52° - 7° x	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740	151°	neutre		
	II DW10 MK-WH				
	FG BK				
8718699116910	BDP794	52° - 7° x	830 blanc	3000 K	80
	LED52-4S/830	151°	chaud		
	II DW10 MK-WH				
	GF BK				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique d'extérieur
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740	3.348 lm	20		Distribution
	PSU II DS50 MK-WH				symétrique 50
	GF				
8718699116804	BDP794	3.172 lm	20		Distribution
	LED52-4S/830 PSU II				symétrique 50
	DS50 MK-WH GF				
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740	3.348 lm	20		Distribution
	PSU II DS50 MK-WH				symétrique 50
	GF				

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		luminaire	Température de couleur		
8719514233539	BDP794	-	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutre		
	DM70 MK-WH				
	FG BK D9				
8719514233546	BDP794	30° - 5° x	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	neutre		
	DM50 MK-WH				
	GF BK D9				
8719514233515	BDP794	-	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutre		
	DM70 MK-BK				
	FG BK D9				
8719514233522	BDP794	30° - 5° x	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	neutre		
	DM50 MK-BK				
	GF BK D9				
8719514233577	BSP794	-	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutre		
	DM70 MK-WH				
	FG BK D9				
8719514233584	BSP794	30° - 5° x	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	neutre		
	DM50 MK-WH				
	GF BK D9				
8719514233553	BSP794	-	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutre		
	DM70 MK-BK				
	FG BK D9				
8719514233560	BSP794	30° - 5° x	740 blanc	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	neutre		
	DM50 MK-BK				
	GF BK D9				

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique d'extérieur
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740	2.898 lm	20		Distribution
	II DS50 MK-WH FG BK				symétrique 50
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740	2.993 lm	20		Distribution
	II DW10 MK-WH FG BK				extensive 10
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740	3.796 lm	20		Distribution
	II DW10 MK-WH FG BK				extensive 10
8718699116903	BDP794	4.320 lm	20		Distribution
	LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK				extensive 10

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3.250 lm	20	Distribution extensive 10
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Distribution semi-intensive 70
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	-	Distribution semi-intensive 50
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Distribution semi-intensive 70
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	-	Distribution semi-intensive 50

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique d'extérieur
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	4.352 lm	-	Distribution semi-intensive 70
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3.904 lm	-	Distribution semi-intensive 50
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4.288 lm	-	Distribution semi-intensive 70
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3.840 lm	-	Distribution semi-intensive 50

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Order Code	Full Product Name	Consommation	Protection contre les
		électrique	surtensions (communes/ différentielles)
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740	40 W	Protection contre les surtensions en mode

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	Niveau de
		l'intensité lumineuse	gradation maximal
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Non	Non applicable
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Non	Non applicable
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Non	Non applicable
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK- WH FG BK	Oui	10%
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK- WH FG BK	Non	Non applicable
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK- WH FG BK	Non	Non applicable
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK- WH FG BK	Non	Non applicable
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK- WH GF BK	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache	Protection
		optique/de lentille	contre les chocs mécaniques
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Verre dépoli	IK08
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Verre dépoli	IK08
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Verre dépoli	IK08
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK- WH FG BK	Verre plat	IK09
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK- WH FG BK	Verre plat	IK09
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK- WH FG BK	Verre plat	IK09
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK- WH FG BK	Verre plat	IK09
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK- WH GF BK	Verre dépoli	IK08

Order Code	Full Product Name	Consommation	Protection contre les
		électrique	surtensions (communes/ différentielles)
	DM50 MK-BK GF BK D9		différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Order Code	Full Product Name	Variation de	Niveau de
		l'intensité lumineuse	gradation maximal
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK- WH FG BK D9	Oui	10%
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK- WH GF BK D9	Oui	10%
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Oui	10%
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Oui	10%
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Oui	10%
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Oui	10%
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Oui	10%
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Oui	10%

Order Code	Full Product Name	Type de cache	Protection
		optique/de lentille	contre les chocs mécaniques
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK- WH FG BK D9	Verre plat	IK09
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK- WH GF BK D9	Verre dépoli	IK08
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK- BK FG BK D9	Verre plat	IK09
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK- BK GF BK D9	Verre dépoli	IK08
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK- WH FG BK D9	Verre plat	IK09
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK- WH GF BK D9	Verre dépoli	IK08
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK- BK FG BK D9	Verre plat	IK09


		Type de cache optique/de lentille	Protection contre les chocs mécaniques
Order Code	Full Product Name		
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK- BK GF BK D9	Verre dépoli	IK08

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699116798	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
8718699116804	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
8718699116811	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
8718699116828	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116880	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116897	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116903	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
8718699116910	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514233539	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
8719514233546	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
8719514233515	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
8719514233522	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
8719514233577	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
8719514233584	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
8719514233553	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
8719514233560	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023851




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023859

