



ClassicStreet – a múlt hangulata a jövő formavilágával

ClassicStreet

A ClassicStreet a 20. századi utcai lámpatestek jól ismert szépségét életre keltve egyesíti az elegáns külsőt a korabeli lámpatestek apró részleteivel, és közben megfelel az utcai világítás modern követelményeinek is. A LED-központú ClassicStreet kiemelkedő fényteljesítményre és energiahatékonyságra képes a LEDGINE-O (optimalizált) platform és az alkalmazásokra szabott optikák révén. Finoman ívelt formatervének, valamint az egyedi oszlopoknak és oszlopkaroknak köszönhetően modern hatást kelt, szebbé varázsolva városainkat, és jellegzetes, meleg éjszakai és nappali környezetet teremtve. És ez nemcsak a hagyományos, történelmi építészeti környezetekre igaz, hanem a modernebb városi környezetekre is.

Előnyök

- A hagyományos utcai lámpatestek által ihletett jellegzetes, korabeli kialakítás
- Kategóriájában a legjobb világítási teljesítmény és energiatakarékosság a LEDGINE-O (optimalizált) platform és a testre szabott optikák révén
- A hagyományos, történelmi építészeti és a modernebb környezetekbe is illik


Szolgáltatások

- Oszlopcsúcsra rögzíthető és függesztett változatban kapható
- Egyedi ClassicStreet oszlopkarok és oszlopok
- Minden Philips és fejlett közvilágítási rendszerrel kompatibilis
- Optimalizált optika a hatékony és kellemes világítás érdekében
- Philips szerviz címke

Alkalmazás

- Városközpontok
- Utak és utcák
- Lakóövezetek
- Parkok és közterek

Méretezett rajza



Termék részletei



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif

Termék részletei



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtetegységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrások száma	20
Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fekete
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	-
Termékadatok	
Termécsalád kódja	BDP794

Általános információ			
Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Cserélhető fényforrás
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nem
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nem
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Igen
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Igen
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Igen
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Igen
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Igen

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A Korrelált		
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
11679800	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED53-4S/7		semleges		
	40 PSU II		fehér		
	DS50 MK-WH GF				
11680400	BDP794	152° x 155°	830 meleg	3000 K	80
	LED52-4S/8		fehér		
	30 PSU II				
	DS50 MK-WH GF				
11682800	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED42-4S/7		semleges		
	40 II DS50		fehér		
	MK-WH FG BK				
11688000	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	70
	LED42-4S/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	MK-WH FG BK				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3 348 lm	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3 172 lm	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2 898 lm	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2 993 lm	Széles fényeloszlás – DW10

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A Korrelált		
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
11689700	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	70
	LED53-4S/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	MK-WH FG BK				
11690300	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	70
	LED63-4S/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	MK-WH FG BK				
11691000	BDP794	52° - 7° x 151°	830 meleg	3000 K	80
	LED52-4S/8		fehér		
	30 II DW10				
	MK-WH FG BK				

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3 796 lm	Széles fényeloszlás – DW10
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4 320 lm	Széles fényeloszlás – DW10
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3 250 lm	Széles fényeloszlás – DW10

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nem	Nem alkalmazható
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nem	Nem alkalmazható
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Igen	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem	Nem alkalmazható


Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem	Nem alkalmazható
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem	Nem alkalmazható
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nem	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Opálüveg	IK08
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Opálüveg	IK08
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Síküveg	IK09
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Síküveg	IK09

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa	Mech. behatások elleni védelem kódja
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Síküveg	IK09
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Síküveg	IK09
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Opálüveg	IK08

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849


Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023859

