



ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości

ClassicStreet

Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego.

Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni miejskich.

Korzyści

- Wyróżniająca się współczesna stylistyka zainspirowana tradycyjnymi latarniami
- Najlepsze w klasie wydajność świetlna i energetyczna dzięki technologii LEDGINE-O i dopasowanym układom optycznym
- Pasuje do tradycyjnych, historycznych układów architektonicznych, jak i otoczenia o bardziej nowoczesnym charakterze
- System identyfikacji Service tag ułatwiający instalację i konserwację

Cechy

- Dostępna w wersjach: do montażu bezpośrednio na słupie i montażu zwieszanego
- Dedykowane wysięgniki i słupy ClassicStreet
- Zgodność ze wszystkimi zaawansowanymi systemami sterowania oświetleniem oferowanymi przez Philips
- Zoptymalizowana optyka zapewniająca efektywny i komfortowy rozsył światła

Zastosowanie

- Drogi i ulice
- Parki i place
- Budynki mieszkalne
- Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
- Centra miast i obszary historyczne
- Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

Wersje



ClassicStreet-BDP794






ClassicStreet-BDP794-MK-BK



ClassicStreet-BSP794-MK-WH

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif

Więcej o produkcie

ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0,03
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Czarny
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nie
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nie
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Tak
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Tak
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Tak
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Tak
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Tak
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Tak
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Tak
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Tak
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Tak
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Tak
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Tak
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Tak
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Tak

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 neutralna biel	4000 K	70
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutralna biel	4000 K	70
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutralna biel	4000 K	70
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
11691000	BDP794	52° - 7° x 151°	830 barwa	3000 K	80
	LED52-4S/830		ciepło-		
	II DW10 MK-		biała		
	WH GF BK				
23353900	BDP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM70 MK-WH		biel		
	FG BK D9				
23354600	BDP794	30° - 5° x 153°	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM50 MK-WH		biel		
	GF BK D9				
23351500	BDP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM70 MK-BK		biel		
	FG BK D9				
23352200	BDP794	30° - 5° x 153°	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM50 MK-BK		biel		
	GF BK D9				

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
23357700	BSP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM70 MK-WH		biel		
	FG BK D9				
23358400	BSP794	30° - 5° x 153°	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM50 MK-WH		biel		
	GF BK D9				
23355300	BSP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM70 MK-BK		biel		
	FG BK D9				
23356000	BSP794	30° - 5° x 153°	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		neutralna		
	DM50 MK-BK		biel		
	GF BK D9				

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba		Typ optyki zewnętrznej
			źródeł światła	Typ optyki zewnętrznej	
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU	3 348 lm	20	Rozsył	Symetryczny 50
	II DS50 MK-WH GF				
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU	3 172 lm	20	Rozsył	Symetryczny 50
	II DS50 MK-WH GF				
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II	2 898 lm	20	Rozsył	Symetryczny 50
	DS50 MK-WH FG BK				
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II	2 993 lm	20	Szeroki rozsył 10	
	DW10 MK-WH FG BK				
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II	3 796 lm	20	Szeroki rozsył 10	
	DW10 MK-WH FG BK				
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II	4 320 lm	20	Szeroki rozsył 10	
	DW10 MK-WH FG BK				
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II	3 250 lm	20	Szeroki rozsył 10	
	DW10 MK-WH GF BK				
23353900	BDP794 LED63-4S/740	4 352 lm	-	Średni rozsył 70	
	DM70 MK-WH FG BK D9				

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba		Typ optyki zewnętrznej
			źródeł światła	Typ optyki zewnętrznej	
23354600	BDP794 LED63-4S/740	3 904 lm	-	Średni rozsył 50	
	DM50 MK-WH GF BK D9				
23351500	BDP794 LED63-4S/740	4 288 lm	-	Średni rozsył 70	
	DM70 MK-BK FG BK D9				
23352200	BDP794 LED63-4S/740	3 840 lm	-	Średni rozsył 50	
	DM50 MK-BK GF BK D9				
23357700	BSP794 LED63-4S/740	4 352 lm	-	Średni rozsył 70	
	DM70 MK-WH FG BK D9				
23358400	BSP794 LED63-4S/740	3 904 lm	-	Średni rozsył 50	
	DM50 MK-WH GF BK D9				
23355300	BSP794 LED63-4S/740	4 288 lm	-	Średni rozsył 70	
	DM70 MK-BK FG BK D9				
23356000	BSP794 LED63-4S/740	3 840 lm	-	Średni rozsył 50	
	DM50 MK-BK GF BK D9				

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
23353900	BDP794 LED63-4S/740	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemniania
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nie	Nie dotyczy
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nie	Nie dotyczy
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Tak	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nie	Nie dotyczy
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nie	Nie dotyczy
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nie	Nie dotyczy
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nie	Nie dotyczy
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tak	10%

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
	DM70 MK-WH FG BK D9		różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemniania
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Tak	10%
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tak	10%
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Tak	10%
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tak	10%
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Tak	10%
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tak	10%
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Tak	10%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Szyba matowa	IK08
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Szyba matowa	IK08
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Szyba płaska	IK09
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Szyba matowa	IK08
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Szyba płaska	IK09


Order Code	Full Product Name	Typ klosza	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Szyba matowa	IK08
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Szyba płaska	IK09
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Szyba matowa	IK08
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Szyba płaska	IK09
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Szyba matowa	IK08
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Szyba płaska	IK09
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Szyba matowa	IK08

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023859

