



Philips ClassicStreet: reminiscente do passado, preparada para o futuro

ClassicStreet

Recuperando a icónica beleza das lanternas viárias do século XX, a Philips ClassicStreet combina um design elegante com os pormenores subtis das antigas luminárias, ao mesmo tempo que cumpre os atuais requisitos de iluminação urbana. Concebida em torno do LED, a ClassicStreet proporciona extraordinários níveis de iluminação e desempenho energético graças ao seu motor Philips LEDGINE-O e às suas óticas personalizadas para aplicações. O design delicadamente curvado, juntamente com os suportes e postes específicos, criam um aspeto contemporâneo que embeleza as nossas cidades e ambientes únicos e confortáveis de noite e de dia. Não só em cenários arquiteturais tradicionais e históricos, como também em ambientes urbanos mais modernos. Esta solução de iluminação pública contemporânea inclui uma tomada Philips System ready (SR), o que prepara para um futuro emparelhamento com aplicações de software de iluminação e controlo autónomos ou avançadas, como o Interact da Signify. As luminárias ClassicStreet também podem ser equipadas com as nossas receitas de luz específicas que preservam os céus escuros. Além disso, todas as luminárias ClassicStreet são identificáveis de forma exclusiva graças à aplicação Signify Service tag. Basta efetuar a leitura de um código QR, colocado dentro da porta da coluna ou diretamente na luminária, e pode aceder instantaneamente à configuração da luminária. Isto torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e mais fáceis, e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de temas de iluminação e peças sobresselentes.

Benefícios

- Design contemporâneo distinto inspirado nas luminárias urbanas tradicionais
- O melhor desempenho de iluminação e energia da sua classe com LEDGINE-O e óticas personalizadas
- Adapta-se tanto a cenários arquiteturais tradicionais e históricos como a ambientes modernos
- Service tag para fácil instalação e manutenção

Características

- Disponível nas versões de iluminação no topo do poste e suspensa
- Suportes e postes específicos para ClassicStreet
- Óticas otimizadas para níveis de iluminação eficientes e confortáveis
- Tomada SR pronta a ser emparelhada com controlos de iluminação padrão e avançados Philips

Aplicação

- Rodovias e ruas
- Parques e praças
- Residências
- Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias
- Centros urbanos e áreas históricas
- Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Versions






ClassicStreet-BDP794



ClassicStreet-BDP794-MK-BK

Desenho dimensional



Detalhes do produto



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
WH



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-
BK

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Código da família das lâmpadas	LED63
Fonte de luz substituível	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	70
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0,03
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	40 W
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Nível de regulação máximo	10%
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Preto
Código de proteção de entrada	IP66
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	-

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Difusão de feixe da luz da luminária	Fluxo Luminoso	Tipo de ótica exterior
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	4.352 lm	Distribuição média 70
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.904 lm	Distribuição média 50
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	4.288 lm	Distribuição média 70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.840 lm	Distribuição média 50
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	4.352 lm	Distribuição média 70
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.904 lm	Distribuição média 50
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	4.288 lm	Distribuição média 70
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	3.840 lm	Distribuição média 50

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico	Código de proteção mecânica contra impactos
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Vidro plano	IK09
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Vidro fosco	IK08
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Vidro plano	IK09

Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico	Código de proteção mecânica contra impactos
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Vidro fosco	IK08
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Vidro plano	IK09
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Vidro fosco	IK08

		Código de proteção mecânica contra impactos	
Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico	
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Vidro plano	IK09

		Código de proteção mecânica contra impactos	
Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico	
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Vidro fosco	IK08

Dados do produto

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794

