



CityCharm Cordoba – Kombinerer visuel komfort og ydelse

CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba er designet til anvendelse i byområder, hvor behagelig belysning, stemning og design spiller en vigtig rolle. Armaturets diskrete udseende gør det tidløst, fremtidssikret og særligt velegnet til boligområder, parker og gang- og cykelstier, hvor behagelig belysning og maksimal effektivitet er altafgørende. CityCharm fås i to ikoniske design (Cordoba og Cone) med forskellige tilbehørsdele, så du kan skabe en personlig belysningsløsning både dag og nat. CityCharm-armaturer fås også som et komplet sæt med et udvalg af forskellige stolper og beslag.

Fordele

- Elegant, ikonisk serie, der giver en behagelig belysning med GentleBeam- eller ClearGuide-teknologi
- Fremragende belysningseffekt og høj kvalitet af produkt og overfladebehandling
- Velegnet både til renoveringsprojekter og nye installationer takket være de perfekte beslag og stolper
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele


Funktioner

- Valg af armaturformer, farveeffekter og specialstolper og -beslag
- Diffuserende værktøjer til skabelse af visuel komfort og farvede komponenter for at opnå en forbedret lysatmosfære
- Bredt udvalg af lysudbytte og optik for at sikre maksimal effektivitet på alle belysningsniveauer
- Optimerede samlede ejeromkostninger
- Kompatibel med alle standard og avancerede Philips belysningssystemer og forberedt til CityTouch
- Enkel vedligeholdelse af driveren på stedet

Anvendelsesområder

- Boligområder
- Gang- og cykelstier
- Parker og gader

Målskitse



Oplysninger om produktet



CityCharm_Cordoba-
BDS490_DGR-DP01.tif



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Forkobling	EB
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Armaturl til lysstrålespredning	360°
Lyskildefarve	730 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Antal lyskilder	15
Opadrettet lysudbyttegrad	0,03

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatursikring mod spændingsudsvin g op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
---	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,05 %
------------------------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	BDS490
------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	CG25
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG20
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG25
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG30

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	2.117 lm	Asymmetrisk
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	1.696 lm	Symmetrisk
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	2.117 lm	Symmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	22 W
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	18 W

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	2.543 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22 W
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22,5 W

