



CityCharm Cordoba – a hangulat és az optimális teljesítmény ötvenzete

CityCharm Cordoba

A CityCharm Cordoba lámpatestet olyan városi környezetekhez tervezetük, amelyekben fontos szerepet játszik a kellemes világítás, a hangulat és a forma. A diszkrét megjelenésű lámpatest időtálló megoldás a lakóövezetekhez, parkokhoz, kerékpárutakhoz és gyalogos útvonalakhoz, ahol a legfontosabb szempontok a kellemes fényhatás és a maximális hatások. A CityCharm család két jellegzetes formájú (Cone és Cordoba) lámpatestet és számos tartozékot bocsájt a rendelkezésére, így lehetővé téve egy olyan világítási megoldás kialakítását, amely éjjel-nappal az ön kézjegyét hordozza. A CityCharm akár megvásárolható oszlopokkal és dekoratív oszlopkarokkal együtt is.

Előnyök

- Elegáns termékcsalád, amely a kellemes világítási hatásra összpontosít
- A kiváló teljesítménynek, minőségnek és kidolgozásnak köszönhetően valóban időtálló megoldás
- A speciális oszlopkaroknak köszönhetően alkalmas felújításokhoz és új projektekhez is

Szolgáltatások

- Kétféle forma és többféle szín, valamint oszlopok és dekoratív oszlopkarok
- A külön diffúz optikai elemmel kellemesebb fényt nyújt, míg a színes kiegészítő elemek a hangulatot javítják
- Széles teljesítménytartomány és többféle optika biztosítja a maximális hatásfokot
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség
- Minden alap és fejlett Philips világítási rendszerrel kompatibilis, így a CityTouch megoldással is
- A helyszínen egyszerűen karbantartható az előtét

Alkalmazás

- Lakóövezetek
- Gyalogos és kerékpáros utak
- Parkok és sétányok

Versions




CityCharm Cordoba-BDS490 DGR



OPPR BDS490i 0025

Méretezett rajza



Termék részletei



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	360°
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BDS490

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Lámpacsalád kódja
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQ-QPX1	EB	CG20
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-	LED20
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-	LED50
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-	LED100
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	-	LED80
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	-	LED50
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-	LED70
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	-	LED50

Technikai adatok (1/2)

		A	Korrelált		
Order Code	Full Product Name	fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQ-QPX1	730 meleg fehér	3000 K	70	1 696 lm

		A	Korrelált		
Order Code	Full Product Name	fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	740 semleges fehér	4000 K	70	1 579,5 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) Fényáram	
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	740 semleges fehér	4000 K	70	3 822 lm
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	740 semleges fehér	4000 K	70	7 546 lm
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	830 meleg fehér	3000 K	80	6 400 lm
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	830 meleg fehér	3000 K	80	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) Fényáram	
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	830 meleg fehér	3000 K	80	5 400 lm
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	727 meleg fehér	2700 K	70	3 900 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados	
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	15	Szimmetrikus	0,03	
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,034	
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0293	
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,032	

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados	
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	-	Szimmetrikus	0,0142	
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0293	
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0278	
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0282	

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem	
		Teljesítményfelvétel	(közös/különbözeti)
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	18 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	12,8 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	30,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os

Order Code	Full Product Name	Tűlfeszültség-védelem	
		Teljesítményfelvétel	(közös/különbözeti)
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	58 W	differenciál módusig és 10 kV közös módusig
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	40,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	53 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	37,5 W	differenciál módusig és 8 kV közös módusig Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Nem
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	Nem
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	Nem
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	Nem
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	Nem
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	Nem
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	-
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	-
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	-

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	0,05 %
20188000	BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-
20189700	BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-
20191000	BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
20194100	BDS490 LED80-/830 I S GRB GR 60	-
20196500	BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60	-
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-
20328000	BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM GR SRT 60	-

