



CityCharm Cordoba – Görsel konfor ve performansı bir araya getirir

CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba; konforlu aydınlatmanın, ambiyansın ve tasarımın önemli bir rol oynadığı kentsel alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dikkat çekmeyen görünümü bu modeli zaman ötesi, zamana meydan okuyan bir armatüre dönüştürerek görsel konforun ve maksimum verimliliğin temel ölçüt olduğu konut alanları, parklar, yaya yolları ve bisiklet yolları için ideal hale getirmektedir. CityCharm sunduğu iki ikonik tasarım (Cordoba ve Cone) ve sağladığı çeşitli aksesuarlarla gece ve gündüz imzanızı taşıyan bir aydınlatma çözümü oluşturmanıza olanak tanır. CityCharm armatürleri, özel direk ve braket modellerini içeren eksiksiz bir kit olarak da sunulmaktadır.

Faydaları

- Konforlu aydınlatmaya odaklı şık ve ikonik ürün yelpazesi
- Mükemmel aydınlatma performansı ve yüksek ürün kalitesi ve kaplaması ile geleceğe dönüktür
- Özel braketleri ve direkleri ile hem yenileme projeleri hem de yeni kurulumlar açısından uygundur

Özellikler

- Armatür şekli tercihi, renk efektleri ve özel direkler ve braketler
- Görsel rahatlık ve renkli parçalar oluşturarak ambiyansı geliştirmeyi amaçlayan yayma araçları
- Bütün aydınlatma düzeylerinde maksimum verimliliği sağlayan geniş bir lümen aralığı ve optik sistem
- Optimize toplam sahip olma maliyeti
- Philips'in tüm standart ve gelişmiş aydınlatma sistemleriyle uyumlu ve CityTouch Model Geçişine Hazır
- Sürücüye yerinde kolay bakım uygulama olanağı

Uygulama


- Konut alanları
- Kaldırımlar ve bisiklet yolları
- Parklar ve bulvarlar

Versions



CityCharm Cordoba BDS490

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



CityCharm_Cordoba-
BDS490_DGR-DP01.tif



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	360°
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
---	---

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/ kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDS490
------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü	Lamba ailesi kodu
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	EB	CG25
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	EB	CG20
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	EB	CG25
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	EB	CG30
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-	LED70

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık Akısı sayısı	Işık kaynağı
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	730 sıcak beyaz	70	2.117 lm	15
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	730 sıcak beyaz	70	1.696 lm	15
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	730 sıcak beyaz	70	2.117 lm	15

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık Akısı sayısı	Işık kaynağı
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	730 sıcak beyaz	70	2.543 lm	15
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	830 sıcak beyaz	80	5.400 lm	-

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış mekan	Yukarı doğru ışık çıkış oranı
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	Asimetrik	0,03
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Simetrik	0,03
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Simetrik	0,03

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış mekan	Yukarı doğru ışık çıkış oranı
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Simetrik	0,03
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	Orta dağıtım	0,0278

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	22 W
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	18 W
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22,5 W
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	53 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
93920800	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	0,05 %
93922200	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	0,05 %
93923900	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	0,05 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
93924600	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	0,05 %
20197200	BDS490 LED70-/830 II DM GRB GR 60	-

