



CityCharm Cone - l'Ambiance alliée à des Performances Optimales

CityCharm Cone

CityCharm Cone est conçu pour une utilisation dans les zones urbaines où le confort d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments clefs. Son apparence discrète fait de ce luminaire un mobilier intemporel, idéal pour les zones résidentielles, les parcs, les chemins et les pistes cyclables, où le confort visuel et l'efficacité maximale sont déterminants. CityCharm offre un choix de trois designs (Cordoba, Conique et fluid) et propose un grand nombre d'accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Les luminaires CityCharm sont également disponibles en ensembles complets, avec un large choix de mâts et crosses dédiés.

Avantages

- Gamme élégante caractérisée par son éclairage confortable
- À l'épreuve du temps grâce aux excellentes performances d'éclairage, ainsi qu'à la qualité élevée du produit et de sa finition
- Adapté aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations grâce aux crosses et aux mâts dédiés ce qui renforcent l'esthétique de vos espaces

CityCharm Cone

Fonctions

- Choix de forme de vasque, d'effets de couleur, de mâts et crosses dédiés
- Accessoires de diffusion pour créer un confort visuel et pièces colorées pour créer des effets d'ambiance
- Un large choix de flux lumineux et d'optiques pour garantir une efficacité optimale quel que soit les niveaux d'éclairage souhaités
- Coût global de fonctionnement optimisé
- Compatible avec tous les systèmes de gestion d'éclairage Philips, y compris Interact City
- Maintenance facile du driver sur site

Application


- Zones résidentielles
- Chemins et pistes cyclables
- Parcs et jardins

Versions



OPPR BDS490i 0009

Schéma dimensionnel



CityCharm Cone

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	360°
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-
Données du produit	
Code famille de produits	BDS491

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8719514201958	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	LED70
8719514201927	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	LED100
8719514201934	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	LED10

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Indice					
		Température de couleur	corrélée (nom.)	couleur (IRC)	Température de rendu de couleur		
					Flux lumineux	couleur	Indice
8719514201958	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	830 blanc	3000 K	80	5.670 lm	DM GRB DF-S	
8719514201927	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	740 blanc	4000 K	70	7.600 lm	GR CLO	

Order Code	Full Product Name	Indice					
		Température de couleur	corrélée (nom.)	couleur (IRC)	Température de rendu de couleur		
					Flux lumineux	couleur	Indice
8719514201934	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	740 blanc	4000 K	70	800 lm	GR CLO S	

Données techniques de l'éclairage (2/2)

CityCharm Cone

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut	
		Type d'optique d'extérieur	
8719514201958	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	Symétrique	0,0136
8719514201927	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	Distribution semi-intensive	0,0351


Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut	
		Type d'optique d'extérieur	
8719514201934	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	Distribution semi-intensive	0,0307

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique		Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
		électrique		
8719514201958	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	53 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun
8719514201927	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	58 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique		Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
		électrique		
8719514201934	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	6,8 W		Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDS490I -

912300024687

