



CityCharm Cone - a hangulat és az optimális teljesítmény ötvözete

CityCharm Cone

A CityCharm Cone lámpatestet olyan városi környezetekhez tervezetük, amelyekben fontos szerepet játszik a kellemes világítás, a hangulat és a forma. A diszkrét megjelenésű lámpatest időtálló megoldás a lakóövezetekhez, parkokhoz, kerékpárutakhoz és gyalogos útvonalakhoz, ahol a legfontosabb szempontok a kellemes fényhatás és a maximális hatásfok. A CityCharm család két jellegzetes formájú (Cone és Cordoba) lámpatestet és számos tartozékot bocsájt a rendelkezésére, így lehetővé téve egy olyan világítási megoldás kialakítását, amely éjjel-nappal az ön kézjegyét hordozza. A CityCharm akár megvásárolható oszlopokkal és dekoratív oszlopkarokkal együtt is.

Előnyök

- Elegáns termékcsalád, amely a kellemes világítási hatásra összpontosít
- A kiváló teljesítménynek, minőségnek és kidolgozásnak köszönhetően valóban időtálló megoldás
- A speciális oszlopkaroknak köszönhetően alkalmas felújításokhoz és új projektekhez is


Szolgáltatások

- Kétféle forma és többféle szín, valamint oszlopok és dekoratív oszlopkarok
- A külön diffúz optikai elemmel kellemesebb fényt nyújt, míg a színes kiegészítő elemek a hangulatot javítják
- Széles teljesítménytartomány és többféle optika biztosítja a maximális hatásfokot
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség
- Minden alap és fejlett Philips világítási rendszerrel kompatibilis, így a CityTouch megoldással is
- A helyszínen egyszerűen karbantartható az előtét

Alkalmazás

- Lakóövezetek
- Gyalogos és kerékpáros utak
- Parkok és sétányok

Méretezett rajza



Termék részletei



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif



CityCharm_Cone-BDS491_DGR-
DP03.tif

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	360°
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BDS491

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Lámpacsalád kódja
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	EB	CG25
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	EB	CG25
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	-	LED70
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	-	LED30
20327300	BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60	-	LED20
20192700	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-	LED100
20193400	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-	LED10
20329700	BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60	-	LED40

Technikai adatok (1/2)

		A	Korrelált		
Order Code	Full Product Name	fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	740 semleges fehér	4000 K	70	2 140 lm
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	730 meleg fehér	3000 K	70	2 117 lm
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	830 meleg fehér	3000 K	80	5 670 lm
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	830 meleg fehér	3000 K	80	2 400 lm
20327300	BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60	722 meleg fehér	2200 K	70	1 600 lm
20192700	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	740 semleges fehér	4000 K	70	7 600 lm
20193400	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	740 semleges fehér	4000 K	70	800 lm
20329700	BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60	730 meleg fehér	3000 K	70	3 200 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A		
		fényforrások száma	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	15	Aszimmetrikus	0,03
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	15	Szimmetrikus	0,03
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	-	Szimmetrikus	0,0136
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,03
20327300	BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0261

Order Code	Full Product Name	A		
		fényforrások száma	Kültéri optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
20192700	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0351
20193400	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-	Közepes fényeloszlás – DM	0,0307
20329700	BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60	-	Széles fényeloszlás – DW	0,0322

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	20 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	22 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	53 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
20327300	BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60	17,2 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
20192700	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	58 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
20193400	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	6,8 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
20329700	BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60	26,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	-

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	-
20327300	BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60	-
20192700	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-
20193400	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-
20329700	BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60	-

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	0,05 %
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	0,05 %
20195800	BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60	-
20201600	BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60	-

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
20327300	BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60	-
20192700	BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	-
20193400	BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	-
20329700	BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60	-

