



Metronomis 1 LED – Luota lediin

Metronomis 1 LED

Metronomis 1 LED -valaisin on kuuluisan perinteisen Metronomis-tuotevalikoiman seuraaja ja Cambridge-, Berlin-, Bordeaux-, Brussels- ja Porto-valaisinversioiden selkeä lediratkaisu. Metronomis 1 LED kuuluu vastedes viiden selvästi erottuvan valaisimen ja mallikohtaisten tukien (pylväät ja kiinnikkeet) tuoteperheeseen, jota voidaan käyttää monien erilaisten optiikoiden kanssa. Tuoteperhe tarjoaa arkkitehdeille ja valaistussuunnittelijoille täydellisen valaistusratkaisun, joka mukailee kaupungin kulttuuria ja historiaa. Päivisin Metronomis sulautuu katunäkymään, kun taas öisin valaisimella on sekä toiminnallinen että koristeellinen rooli.

Hyödyt

- Alkuperäinen Metronomis-muotoilu: nykyaikainen, elegantti ja modulaarinen
- Energiatehokas valaisin: arvioilta 40–60 %:n energiansäästöt vanhoihin perinteisiin valaisimiin verrattuna
- Sopii sekä saneerausprojekteihin että uusiin asennuksiin, sillä käytössä on mallikohtaiset valaisinvarret ja pylväät
- Varusteena on Philips Service tag -huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisältää tietoja huollosta, asennuksesta ja varaosista.

Ominaisuudet

- Cambridge-, Berlin-, Bordeaux-, Brussels- ja Porto-mallit
- Laaja valikoima valotehoja ja optiikkaa tuottaa maksimaalisen tehokkuuden kaikilla valaistustasoilla
- Mallikohtaiset Metronomis 1 -valaisinvarret ja -pylväät
- Syöksyjännitesuojaus: 10 kV
- SR-kanta voidaan yhdistää Philipsin vakio- ja edistyneiden valaistusohjaimien kanssa

Metronomis 1 LED

Käyttökohteet

- Tiet ja kadut
- Puistot ja aukiot
- Asuinalueet
- Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
- Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
- Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Versions






Metronomis I LED-BDS570



Metronomis I LED-BDS592

Mittapiirros



Metronomis 1 LED

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,03
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojaluokan koodi	IP65
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024870	BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P	LED70
912300024871	BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR	LED60

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300024870	BDS570 LED70-4S/830 II	45° - 17° x 150°	5 390 lm	Metronomis- valonjako, keskileveä

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
	MDM TP SRG10 60P			
912300024871	BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR	53° - 35° x 150°	5 160 lm	Leveä Metronomis- valonjako

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
912300024870	BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P	53 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
912300024871	BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR	45,5 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Vakiokallistuskulma pylvään päässä
912300024870	BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P	0°

Order Code	Full Product Name	Vakiokallistuskulma pylvään päässä
912300024871	BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR	-

Metronomis 1 LED

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300024870	BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P	BDS570	912300024871	BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR	BDS592

