



Philips FlowStar Gen2: Sørg for at trafikken flyter med god tunnellbelysning

FlowStar Gen2

Korrosjon kan være en utfordring i tunnellmiljø, men man ønsker seg likevel armaturer som senker kostnadene, bibeholder sikkerheten og som enkelt kan vedlikeholdes gjennom hele levetiden. Philips FlowStar Gen2 har en korrosjonsbestandig konstruksjon av rustfritt stål og et unikt LED-design og er en del av Philips TotalTunnel-løsningen med lysstyring, kabler og våre tjenester gjennom hele levetiden. Takket være den høye lumeneffekten kan du også redusere antallet armaturer som kreves til prosjektet, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Dette er en langtidsholdbar og høyeffektiv løsning for tunnelbelysning eller undergangsbelysning, som både sørger for at trafikantene er trygge og holder trafikken i bevegelse.

Fordeler

- Pålitelig og langvarig for trafikk tunneler i svært korrosive miljøer
- Korrosjonsbestandig. Hele konstruksjonen er i rustfritt stål
- Svært effektiv for å redusere energiforbruket
- Høy lumeneffekt som gjør at det ikke er behov for mange lyspunkter
- Enkel å rengjøre med selvdrenerende topp

FlowStar Gen2

Funksjoner

- Armaturhus i høykvalitets rustfritt stål uten utvendige aluminiumsdeler
- Flat topp, ingen ribber eller finner
- Stort utvalg av optikk av kvalitetsoptikker
- Fleksibel montering med hurtigutløser for enkelt vedlikehold
- Kompatibel med tunnelkontroller fra Philips og tredjepart
- Service tag: QR-basert identifikasjon for informasjon om vedlikehold, installasjon og reservedeler

Søknad

- Tunnel
- Undergang


Versions




BGB308 FlowStar Gen2 Large

BGB307 FlowStar Gen2 Medium

Målskisse




Målskisse




Produkt detaljer


BGB307_FlowStar Gen2 LED unit
Medium_interfaces



BGB308_FlowStar Gen2 LED unit
Large_interfaces



BGB306_FlowStar Gen2
Small_Backside



BGB305_FlowStar Gen2
Mini_Backside details



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralt hvit
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernnivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass med ramme
Innfatningsfarge	Stål
Mekanisk støtteskottelskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Antall utstyrsenheter
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	LED720	3 enheter
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	LED500	1 enhet
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	LED230	1 enhet
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	LED230	1 enhet

Teknisk belysning

		Lysstrålespredning		Utendørs
Order Code	Full Product Name	fra armatur	Lysytelse	optikktype
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	152° x 155°	57 600 lm	Asymmetrisk
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	101° x 158°	40 500 lm	Middels, symmetrisk spredning 11

		Lysstrålespredning		Utendørs
Order Code	Full Product Name	fra armatur	Lysytelse	optikktype
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	101° x 158°	20 010 lm	Middels, symmetrisk spredning 11
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	101° x 158°	18 860 lm	Middels, symmetrisk spredning 11

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	425 W
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	300 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	136 W
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	136 W

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	BGB308
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	BGB307

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	BGB306
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	BGB306

