



Philips FlowStar Gen2: ser till att trafiken rör sig säkert i kritiska tunnelbelysningsförhållanden

FlowStar Gen2

För de mest krävande förhållanden där korrosion är ett verkligt hot vill tunnelns ägare ha tunnelarmaturer som ger kostnads-, säkerhets- och tillgänglighetsfördelar under hela livslängden. Med ett högkvalitativt, korrosionsbeständigt, helt rostfritt stål och en dedikerad LED-design ger Philips FlowStar Gen2 allt det där – och mer. FlowStar Gen2 är en del av Philips TotalTunnel-lösning. I kombination med ljusstyrning, kablar och våra tjänster under livscykeln ger dessa tunnelarmaturer de högsta prestandanivåerna med exakt rätt balans mellan synlighet, säkerhet och ekonomi. Tack vare ett högt ljusflöde kan de även minska antalet projektarmaturer som krävs utan att kompromissa med säkerheten. En lång livslängd och högeffektiv lösning för tunnelbelysning/belysning av vägtunnel belysning kommer att hålla trafiken säker och i rörelse.

Fördelar

- Tillförlitlig och långvarig för trafiktunnlar i mycket korrosiva miljöer
- Obestridd korrosionsbeständighet, byggd helt i rostfritt stål
- Mycket effektiv för att minska energiförbrukningen
- Högt ljusflöde för att minska antalet armaturer i projektet
- Lätt att rengöra och självdränerande topp

FlowStar Gen2

Funktioner

- Högkvalitativt armaturhus i rostfritt stål utan externa aluminiumdelar
- Plan topp, inga räfflor
- Stort urval av förstklassig optik
- Flexibel monteringslösning med snabbfäste för enkelt underhåll
- Kompatibel med tunnelstyrning från Philips och tredje part
- Servicetag: QR-baserad identifikation för information om underhåll, installation och reservdelar


Användning

- Tunnel
- Tunnel


Versions



BGB308 FlowStar Gen2 Large





BGB307 FlowStar Gen2 Medium




BGB306 FlowStar Gen2 Small

Måttskiss




FlowStar Gen2

Måttskiss




Produktinformation


BGB307_FlowStar Gen2 LED unit
Medium_interfaces



BGB308_FlowStar Gen2 LED unit
Large_Interfaces



BGB306_FlowStar Gen2
Small_Backside



BGB305_FlowStar Gen2
Mini_Backside details



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas med ram
Armaturhusets färg	Stål
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	LED720	3 enheter
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	LED500	1 enhet
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	LED230	1 enhet
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	LED230	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens		
		Ljusfördelning	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	152° x 155°	57 600 lm	Asymmetrisk
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	101° x 158°	40 500 lm	Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11

Order Code	Full Product Name	Armaturens		
		Ljusfördelning	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	101° x 158°	20 010 lm	Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	101° x 158°	18 860 lm	Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	425 W
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	300 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	136 W
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	136 W

Produktdata

FlowStar Gen2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060015	BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F	BGB308
912300060127	BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	BGB307

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060014	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA	BGB306
912300060126	BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU	BGB306

