



Smart Post-top G3-BGP161

Smart Post-top G3

Smart Post Top G3 kế thừa phong cách và mẫu mã cổ điển của thế hệ trước, tuy nhiên hiệu suất của hệ thống và chất lượng ánh sáng đã được cải thiện. Thiết kế quang học tối ưu của Smart Post Top G3 giúp thúc đẩy tính sự đồng nhất theo phương ngang và đứng. Thiết kế hệ thống nhiệt hiệu quả cao đảm bảo khả năng truyền nhiệt tối đa và tuổi thọ LED lâu hơn. Hệ thống đèn hoạt động ổn định bình thường trong cả môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Tuổi thọ dự kiến 11 năm, giảm tần suất bảo trì và chi phí (dựa trên tuổi thọ định mức 50.000 giờ và 12 giờ hoạt động mỗi ngày). Mang lại bầu không khí thư thái và an toàn cho sân vườn, khu dân cư, sân, đường phụ, quảng trường, công viên và sân chơi.

Lợi ích

- Hiệu suất chiếu sáng nổi bật
- Chất lượng ổn định
- Thân thiện với môi trường

Tính năng

- Độ đồng nhất cao $SDCM \leq 4$, lên đến 92 lm/w, hiệu suất hệ thống cao, độ sáng lên tới 2500lm, $CRI > 70$ hiển thị màu sắc trung thực.
- Tuổi thọ 50.000 giờ trong điều kiện L70B50 IP65, IK07, chống nước và chống sốc, sơn chống ăn mòn, vỏ nhôm, chóa quang học bằng polycarbonate chống tia UV.
- Tuân thủ các yêu cầu hạn chế vật liệu của RoHS, tiết kiệm năng lượng so với chiếu sáng truyền thống.

Ứng dụng

- khu dân cư, lối đi, công viên, v.v...

Smart Post-top G3

Phiên bản



Smart Post top G3 BGP161

Bản vẽ kích thước

