



Philips TubePoint Gen 2: alsidig, høj ydelse og langtidsholdbar tunnelbelysning

TubePoint gen2

Mange tunnelmyndigheder har et forældet tunnelbelysningssystem, der trænger til at blive udskiftet hurtigst muligt, alt imens der kun er et begrænset budget til rådighed. Vi er i stand til at leve op til deres krav. TubePoint GEN2 er et resultat af mange års erfaring med tunnelbelysning kombineret med den nyeste teknologi udviklet af Philips. Med sit modulopbyggede design og moderne LED-arkitektur er TubePoint GEN2 et alsidigt omkostningsbesparende armatur, der lever op til selv de strengeste krav til tunnelbelysning. Det består af komponenter i høj kvalitet, som er egnet til tunneller, hvorved der sikres en lang levetid, høj ydeevne og lave vedligeholdelsesomkostninger. Effektiviteten og det store udvalg af optikker betyder, at antallet af armaturer kan reduceres markant sammenlignet med en traditionel løsning. Det høje antal lumen per watt på systemniveau giver bedre samlede ejeromkostninger. TubePoint GEN2 er en del af Philips' TotalTunnel-løsning for et komplet tunnelbelysningssystem.

Fordele

- Alsidigt armatursortiment, der passer til alle slags trafiktunneler
- Økonomisk LED-løsning til punkttunnelbelysning
- Høj ydelse og effektiv
- Hurtig og nem montering

TubePoint gen2


Funktioner

- Bredt udvalg af optik og lumenpakker
- Monterings- og tilslutningsmuligheder
- Mulighed for fjerndriver
- Kompatibel med tunnelstyringer fra Philips og andre producenter
- Philips Service Tag: QR-baseret identifikation for at få informationer om vedligeholdelse, installation og reservedele

Anvendelsesområder


- Tunnel
- Underføring

Versions



TubePoint GEN2-BGP236

Målskitse



TubePoint gen2

Oplysninger om produktet




TubePoint_GEN2-BGP235_MB-DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235-1DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235_MBQ-S-2DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP236-1DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235_MBQ_M-DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235_BA_SO-8DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235_MBQ_S-DPP.TIF




TubePoint_GEN2-BGP235-2DPP.TIF

TubePoint gen2

Oplysninger om produktet



TubePoint_GEN2-BGP235_BA-DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235_MBQ_L-DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP235_MBA-DPP.TIF



TubePoint_GEN2-BGP236-2DPP.TIF

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	101° x 158°
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, symmetrisk, middel 11
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Antal forkoblingsenheder
912300024108	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	LED30	1 enhed
912300024109	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	LED50	1 enhed
912300024110	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	LED90	1 enhed
912300024111	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	LED120	1 enhed
912300024112	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	LED180	1 enhed
912300024114	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	LED360	2 enheder

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal lyskilder
912300024108	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	2.520 lm	20
912300024109	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4.200 lm	20
912300024110	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	7.470 lm	28

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal lyskilder
912300024111	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	9.840 lm	40
912300024112	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	14.940 lm	56
912300024114	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	29.880 lm	112

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024108	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	18,8 W
912300024109	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	31,5 W
912300024110	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	53 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024111	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	73 W
912300024112	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	104 W
912300024114	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	210 W

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
912300024108	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	0,53 %
912300024109	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	0,5 %
912300024110	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
912300024111	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	0,5 %
912300024112	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	0,5 %
912300024114	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	0,5 %

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024108	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	BGP235
912300024109	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	BGP235
912300024110	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	BGP235

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024111	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	BGP235
912300024112	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	BGP235
912300024114	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	BGP236

