



Az útvilágítás LED-re cserélésének egyszerű módja – UniStreet gen2

UniStreet gen2

A nagyszabású LED-csereprojektekhez tervezett UniStreet gen2 ideális az önkormányzatok számára a lámpatestek közvetlen cseréjéhez. Magas hatékonysága és alacsony beruházási költsége révén az UniStreet gen2 lámpatest rövid időn belül gyors megtérülést és jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé az energiafogyasztást illetően. A Philips szervizcímke leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást; a Philips SR (System Ready) aljzat révén pedig a lámpatest időtálló lesz. A lámpatest világításvezérléssel és szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel is összekapcsolható. A számos különböző, a pontos projektkövetelményekhez is hozzáigazítható optika- és fényáramcsomaggal rendelhető UniStreet gen2 valódi megoldás a hagyományos fényforrások közvetlen helyettesítésére. Élettartama végén a kiváló minőségű anyagokból készülő kompakt lámpatest könnyen szétszerelhető és újrahasznosítható.

Előnyök

- Közvetlenül helyettesíteni tudja a hagyományos lámpatesteket
- Nagy hatékonyságot és energiatakarékosságot képvisel
- A hosszabb élettartam és a minimális karbantartás érdekében kiváló minőségű anyagokból készül

Szolgáltatások

- Többféle alkalmazási lehetőség a széles lencseválasztéknak, az állítható fényáramnak és a billenthető csővégnek köszönhetően.
- A lámpatestek egyszerűen azonosíthatók a Philips szervizcímkekkel
- A jövőre tervezve – az SR (System Ready) aljzatnak köszönhetően
- A lámpatesthez saját fényreceptek is tartoznak, amelyek: 1) segítenek a denevérek optimális ökoszisztémáinak fenntartásában, és 2) segítenek megőrizni a sötét éjszakai égboltot és csökkenteni a fényszennyezést
- Nagyobb ütésállóság az opcionális IK09 üvegburával

Alkalmazás

- Utak és utcák
- Lakóövezeti utcák

Versions





UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets




LumiStreet/UniStreet gen2 Large



Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet gen2 spigot regulation

UniStreet_LumiStreet_gen2




Termék részletei

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Termék részletei



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Termék részletei

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtét egységek száma
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 egység
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 egység
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	1 egység
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	1 egység
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	1 egység
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 egység
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	1 egység
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	1 egység
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 egység
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 egység
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	1 egység
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 egység
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 egység
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 egység
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 egység
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	1 egység
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	1 egység
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	1 egység
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	1 egység
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	1 egység
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 egység
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	1 egység
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	1 egység
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	1 egység
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	1 egység
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149	1 egység
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 egység
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 egység
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	1 egység
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 egység
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	1 egység
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 egység
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 egység
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 egység
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 egység
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160	1 egység
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 egység

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtetegységek száma
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 egység
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	1 egység
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	1 egység
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	1 egység
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	1 egység
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	1 egység
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 egység
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 egység
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 egység
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED240	2 egység
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 egység
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 egység
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 egység
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40	1 egység
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50	1 egység
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	1 egység
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 egység
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 egység
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	1 egység
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	1 egység
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 egység
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 egység
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 egység
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	1 egység
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	1 egység
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	1 egység
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	1 egység
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 egység
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40	1 egység
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	1 egység
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 egység
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 egység
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	1 egység
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	1 egység
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 egység
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20	1 egység
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	1 egység
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	1 egység
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	1 egység
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	1 egység
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	1 egység
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	1 egység
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60	1 egység
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	1 egység
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	1 egység

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
62780200	BGP280	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED50-1F/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	48/60S				
62783300	BGP280	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED50-1F/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	48/60S				
44930800	BGP282	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	55°	semleges		
	740 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2 D1				
44942100	BGP282	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	55°	semleges		
	740 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2 D1				
44944500	BGP282	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED70-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2 D18				
05872900	BGP282	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	48/60S				
06040100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED59-4S/7		semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07943400	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED60-4S/7		semleges		
	40 I DM50		fehér		
	D948/60S				
07944100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/		semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07958800	BGP282	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	D948/60S				
07966300	BGP282	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2 D18				

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
07971700	BGP282	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED60-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2 D18				
07975500	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED70-4S/7		semleges		
	40 I DM50		fehér		
	D948/60S				
10006000	BGP282	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED54-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	DDF2 D18 SRG1				
10017600	BGP282	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	D948/60S				
10019000	BGP282	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED70-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	48/60S				
10029900	BGP282	68° x 158°	830	3000 K	80
	LED69-4S/8		meleg		
	30 II DN10		fehér		
	DDF2 D18 SRG				
10035000	BGP282	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	D9 48/60S				
10055800	BGP282	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED30-4S/7		semleges		
	40 I DW10		fehér		
	48/60S				
10059600	BGP282	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED70-4S/8	54°	meleg		
	30 II DM11		fehér		
	SRG10 48/60S				
10067100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED70-4S/7		semleges		
	40 I DM50		fehér		
	D948/60S				
10070100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED100-4S/		semleges		
	740 I DM50		fehér		
	48/60S				

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
10075600	BGP282	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED64-4S/7		semleges		
	40 I DW10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG1				
10076300	BGP282	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED74-4S/8	54°	meleg		
	30 II DM11		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				
10080000	BGP282	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	DDF3 D18				
	48/				
44948300	BGP283	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	55°	semleges		
	740 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2				
	D1				
05873600	BGP283	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	48/60S				
05885900	BGP283	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	SRT SRB				
	SRG1				
07946500	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED70-4S/7		semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07947200	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED80-4S/7		semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07948900	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED90-4S/7		semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07949600	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED100-4S/		semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07950200	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/		semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
07951900	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED139-4S/		semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07952600	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED149-4S/		semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07961800	BGP283	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED160-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	D9 48/60S				
07997700	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED149-4S/		semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10010700	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED149-4S/		semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10011400	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED139-4S/		semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10034300	BGP283	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED139-4S/		semleges		
	740 I DM12		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				
10039800	BGP283	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED200-4S/	67°	semleges		
	740 I DX10		fehér		
	ALU 48/60S				
10040400	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED100-4S/		semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10041100	BGP283	68° x 158°	830	3000 K	80
	LED100-4S/		meleg		
	830 II DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SR				
10053400	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/		semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10071800	BGP283	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/		semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	
			fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
62786400	BGP280	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED50-1F/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	SRG10 SRT				
	SRB				
07936600	BGP284	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	D9 48/60S				
	P				
07938000	BGP284	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED340-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	D9 48/60S				
	P				
18172400	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED300-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	CLO-DDF1				
	D1				
44929200	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED25-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG1				
44931500	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED40-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2				
	D18				
44932200	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED50-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2				
	D18				
44933900	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED25-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	SRG10				
	48/60S				
44935300	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED60-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2				
	D18				
44940700	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED25-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG1				

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	
			fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
44941400	BGP281	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED45-4S/7		semleges		
	40 I DM12		fehér		
	D9SRG10				
	48/60				
44953700	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	DDF2 D18				
	48/6				
44954400	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED40-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				
05871200	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED50-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	48/60S				
05883500	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED50-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	SRT SRB				
	SRG10				
07939700	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED16-4S/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	DDF27 D18				
	48/				
07940300	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED20-4S/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	DDF27 D18				
	48/				
07941000	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED25-4S/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	DDF27 D18				
	48/				
07942700	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	DDF27 D18				
	48/				
07973100	BGP281	68° x 158°	830	3000 K	80
	LED40-4S/8		meleg		
	30 II DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
07974800	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED40-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	CLO-DDF2				
	D184				
07978600	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED20-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	SRG10				
	48/60S				
07979300	BGP281	68° x 158°	830	3000 K	80
	LED45-4S/8		meleg		
	30 II DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				
07984700	BGP281	68° x 158°	830	3000 K	80
	LED45-4S/8		meleg		
	30 II DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				
07990800	BGP281	157° - 33° x	830	3000 K	80
	LED30-4S/8	55°	meleg		
	30 II DM10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG				
10001500	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED60-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	DDF3 D18				
	48/6				
10002200	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED54-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG1				
10005300	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED20-4S/7	55°	semleges		
	40 II DM10		fehér		
	CLO-DDF2				
	D18				
10008400	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED35-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG1				

Technikai adatok (2/2)

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
10009100	BGP281	68° x 158°	830	3000 K	80
	LED50-4S/8		meleg		
	30 II DN10		fehér		
	D9 SRG10				
	48/				
10015200	BGP281	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED40-4S/8	54°	meleg		
	30 II DM11		fehér		
	D9 SRG10				
	48/				
10028200	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED20-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	CLO D9				
	48/60S				
10033600	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED45-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	48/60S				
10047300	BGP281	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	DDF2 D18				
	48/6				
10049700	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED60-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	CLO-DDF2				
	D184				
10050300	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED40-4S/7		semleges		
	40 I DN10		fehér		
	DDF2 D18				
	SRG1				
10079400	BGP281	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED16-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	DDF2 D18				
	48/6				

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	8 256 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	9 890 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 916 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5 220 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 612 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6 090 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6 090 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2 640 lm	Széles fényeloszlás – DW10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6 090 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8 600 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5 568 lm	Széles fényeloszlás – DW10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6 364 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8 600 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	12 470 lm	Közepes fényeloszlás – DM10

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 040 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 920 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	13 760 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12 180 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	17 000 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8 700 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	20 880 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	3 432 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4 263 lm	Közepes fényeloszlás – DM10

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2 200 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	3 960 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3 080 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 424 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 760 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4 698 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3 432 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1 760 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2 640 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5 220 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1 716 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 080 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4 350 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3 520 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1 716 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	3 960 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3 960 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5 046 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 520 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1 424 lm	Közepes fényeloszlás – DM11

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	61 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	40,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	40,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	48,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	70 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	17,8 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	49 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	61 W	differenciál módusig és 8 kV közös módusig Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	37 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	52 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	61 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	38,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	44 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	49,5 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Lámpatest tűlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	91 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	78 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	78 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	55 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	66 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	67 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	134 W	differenciál módusig és 10 kV közös módusig Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Szabványos túlfeszültség- védelmi szint
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	15,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	27 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	22,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	10,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	15,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	32,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	28,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	21 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	36 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	28,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	27 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	27 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	10,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Nem	0% (digitális)
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Nem	0% (digitális)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Igen	0% (digitális)
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Igen	0% (digitális)
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Igen	0% (digitális)
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Igen	0% (digitális)
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Igen	0% (digitális)
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Igen	0% (digitális)
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Igen	0% (digitális)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nem	0% (digitális)
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Igen	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Igen	0% (digitális)
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nem	0% (digitális)
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nem	0% (digitális)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Igen	0% (digitális)
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nem	0% (digitális)
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Igen	0% (digitális)
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Igen	0% (digitális)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Igen	Programozható
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
44931500	BGP281 LED40–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
44932200	BGP281 LED50–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
44933900	BGP281 LED25–4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nem	0% (digitális)
44935300	BGP281 LED60–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
44940700	BGP281 LED25–4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)
44941400	BGP281 LED45–4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Igen	0% (digitális)
44953700	BGP281 LED35–4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Igen	0% (digitális)
44954400	BGP281 LED40–4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
05871200	BGP281 LED50–4S/740 I DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
05883500	BGP281 LED50–4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nem	0% (digitális)
07939700	BGP281 LED16–4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Igen	0% (digitális)
07940300	BGP281 LED20–4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Igen	0% (digitális)
07941000	BGP281 LED25–4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Igen	0% (digitális)
07942700	BGP281 LED54–4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Igen	0% (digitális)
07973100	BGP281 LED40–4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
07974800	BGP281 LED40–4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Igen	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
07978600	BGP281 LED20–4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nem	0% (digitális)
07979300	BGP281 LED45–4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
07984700	BGP281 LED45–4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
07990800	BGP281 LED30–4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Igen	0% (digitális)
10001500	BGP281 LED60–4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Igen	0% (digitális)
10002200	BGP281 LED54–4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)
10005300	BGP281 LED20–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Igen	0% (digitális)
10008400	BGP281 LED35–4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)
10009100	BGP281 LED50–4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Igen	0% (digitális)
10015200	BGP281 LED40–4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Igen	0% (digitális)
10028200	BGP281 LED20–4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10033600	BGP281 LED45–4S/740 I DN10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10047300	BGP281 LED45–4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Igen	0% (digitális)
10049700	BGP281 LED60–4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Igen	0% (digitális)
10050300	BGP281 LED40–4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Igen	0% (digitális)
10079400	BGP281 LED16–4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Igen	0% (digitális)

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni
		védelem kódja
62780200	BGP280 LED50–1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62783300	BGP280 LED50–1F/740 II DM10 48/60S	IK08
44930800	BGP282 LED100–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44942100	BGP282 LED120–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44944500	BGP282 LED70–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
05872900	BGP282 LED120–4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06040100	BGP282 LED59–4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07943400	BGP282 LED60–4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
07944100	BGP282 LED120–4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
07958800	BGP282 LED80–4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
07966300	BGP282 LED80–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07971700	BGP282 LED60–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07975500	BGP282 LED70–4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10006000	BGP282 LED54–4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni
		védelem kódja
10017600	BGP282 LED80–4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
10019000	BGP282 LED70–4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10029900	BGP282 LED69–4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
10035000	BGP282 LED120–4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
10055800	BGP282 LED30–4S/740 I DW10 48/60S	IK09
10059600	BGP282 LED70–4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	IK09
10067100	BGP282 LED70–4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10070100	BGP282 LED100–4S/740 I DM50 48/60S	IK09
10075600	BGP282 LED64–4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10076300	BGP282 LED74–4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	IK09
10080000	BGP282 LED100–4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	IK09
44948300	BGP283 LED149–4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
05873600	BGP283 LED240–4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05885900	BGP283 LED240–4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	IK09
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	IK09
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	IK09
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	IK09
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	IK09
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	IK09
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	IK09
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	IK09
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	IK09
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	IK09
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	-
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0,5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-

		A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
Order Code	Full Product Name	
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0,5 %
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0,5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0,5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %

		A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
Order Code	Full Product Name	
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0,5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0,5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0,5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0,5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0,5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %

Termékadatok




Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP280
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP280
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP282
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	BGP282

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP280

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865663

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865664

Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865687




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865688


Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866439

Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866740


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866701




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866744




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866609




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866670




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866680



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866708




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866685




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866714


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866790




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868726




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865676



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865665




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865675


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865666




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865678




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866672




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866438




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866676



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866673




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866684




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866710




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866752




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866764




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866683



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866709




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866725




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866741


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866743




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866774




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866713




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866750




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866769




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866777



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866681




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866706




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866754


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866768




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866794




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866806




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866815




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866816




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866895



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866737




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866776




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866763


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925868093



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866811

