



Łatwy sposób na oświetlenie dróg w technologii LED – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Oprawa UniStreet gen2 została zaprojektowana do wdrożeń technologii LED na dużą skalę i idealnie nadaje się jako zamiennik technologii oświetleniowych w miastach. Dzięki wysokiej efektywności i niskim kosztom początkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztów inwestycji oraz znaczące oszczędności zużycia energii w krótkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia łatwość instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ułatwia przyszłą modernizację i zapewnia łączność z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2 jest dostępna w pakietach obejmujących zróżnicowaną optykę i strumienie świetlne, umożliwiające dalsze dostosowanie w celu spełnienia określonych wymagań projektowych. Dzięki temu stanowi bezpośredni zamiennik konwencjonalnego oświetlenia. Wykonana z materiałów wysokiej jakości kompaktowa oprawa zapewnia także łatwy demontaż i recykling po zakończeniu okresu jej eksploatacji.

Korzyści

- Bezpośredni zamiennik opraw konwencjonalnych
- Zapewnia wysoką efektywność i energooszczędność
- Wykonana z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia dłuższy czas eksploatacji i mniejsze nakłady na konserwację

Cechy

- Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie układów optycznych, regulowanemu strumieniowi i wygodnemu zaczepowi montażowemu
- Łatwa identyfikacja opraw dzięki aplikacji Philips Service tag
- Gotowość na przyszłe wyzwania dzięki gniazdu SR (System Ready)
- Oprawa zawiera także specjalne schematy oświetleniowe zapewniające wsparcie w: 1) zachowaniu optymalnych warunków ekosystemu dla nietoperzy, 2) zachowaniu zaciemnionego nieba w nocy i zmniejszeniu zanieczyszczenia światłem.
- Poprawiona odporność na wstrząsy z opcjonalnym kloszem szklanym IK09

Zastosowanie

- Drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i gminne
- Ulice osiedlowe, ronda, ciągi pieszo-jezdne, parkingi

Wersje

UniStreet LumiStreet gen2 Nano





UniStreet LumiStreet gen2 Nano with Zhaga sockets






LumiStreet/UniStreet gen2 Large



Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Więcej o produkcie

UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Więcej o produkcie



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



Więcej o produkcie



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Tak
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Układy sterowania i ściemnianie	
Maksymalny poziom przyciemnienia	0% (cyfrowe)
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Informacje ogólne		Kod rodziny lamp	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
Order Code	Full Product Name		
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednostka
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 jednostka
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	1 jednostka
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	1 jednostka
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	1 jednostka
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 jednostka
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	1 jednostka
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	1 jednostka
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednostka
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	1 jednostka
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednostka
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednostka
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednostka
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednostka
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	1 jednostka
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	1 jednostka
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	1 jednostka
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	1 jednostka
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	1 jednostka
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednostka
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	1 jednostka
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	1 jednostka
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	1 jednostka
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	1 jednostka
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149	1 jednostka
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 jednostka
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 jednostka
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 jednostka
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	1 jednostka
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednostka
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednostka
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednostka
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednostka
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160	1 jednostka
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednostka
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednostka
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednostka
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	1 jednostka
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	1 jednostka
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednostka
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	1 jednostka
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednostka
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednostka
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 jednostka
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED240	2 jednostki
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED280	2 jednostki
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednostka
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40	1 jednostka
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50	1 jednostka
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	1 jednostka
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednostka
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednostka
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	1 jednostka
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	1 jednostka
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednostka
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 jednostka
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 jednostka
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	1 jednostka
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	1 jednostka
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	1 jednostka
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	1 jednostka
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednostka
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40	1 jednostka
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	1 jednostka
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednostka
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednostka
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	1 jednostka
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	1 jednostka
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednostka
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20	1 jednostka
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	1 jednostka
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	1 jednostka
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	1 jednostka
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	1 jednostka
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	1 jednostka
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	1 jednostka
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60	1 jednostka
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
62780200	BGP280	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-1F/740 I		neutralna		
	DM10 48/60S		biel		
62783300	BGP280	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-1F/740		neutralna		
	II DM10 48/60S		biel		
44930800	BGP282	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED100-4S/74		neutralna		
	O II DM10 CLO-DDF2 D1		biel		
44942100	BGP282	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED120-4S/74		neutralna		
	O II DM10 CLO-DDF2 D1		biel		
44944500	BGP282	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED70-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
05872900	BGP282	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/74		neutralna		
	O I DM11 48/60S		biel		
06040100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED59-4S/740		neutralna		
	II DM50 D9 48/60S		biel		
07943400	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED60-4S/740		neutralna		
	I DM50 D948/60S		biel		
07944100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/74		neutralna		
	O I DM50 D9 48/60S		biel		
07966300	BGP282	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED80-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
07971700	BGP282	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED60-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
07975500	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED70-4S/740		neutralna		
	I DM50 D948/60S		biel		
10006000	BGP282	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED54-4S/740		neutralna		
	I DN10 DDF2 D18 SRG1		biel		
10017600	BGP282	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED80-4S/740		neutralna		
	I DM11 D948/60S		biel		
10019000	BGP282	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED70-4S/740		neutralna		
	I DN10 48/60S		biel		
10029900	BGP282	68° x 158°	830 barwa	3000 K	80
	LED69-4S/830		ciepło-biała		
	II DN10 DDF2 D18 SRG				
10035000	BGP282	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/74		neutralna		
	O I DM11 D9 48/60S		biel		
10055800	BGP282	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED30-4S/740		neutralna		
	I DW10 48/60S		biel		
10059600	BGP282	160° - 42° x 54°	830 barwa	3000 K	80
	LED70-4S/830		ciepło-biała		
	II DM11 SRG10 48/60S				
10067100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED70-4S/740		neutralna		
	I DM50 D948/60S		biel		
10070100	BGP282	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED100-4S/74		neutralna		
	O I DM50 48/60S		biel		
10075600	BGP282	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED64-4S/740		neutralna		
	I DW10 DDF2 D18 SRG1		biel		

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/74 O I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
44948300	BGP283 LED149-4S/74 O II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
05873600	BGP283 LED240-4S/74 O I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
05885900	BGP283 LED240-4S/74 O I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
07961800	BGP283 LED160-4S/74 O I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
07997700	BGP283 LED149-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/74 O I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
10011400	BGP283 LED139-4S/74 O I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
10034300	BGP283 LED139-4S/74 O I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 neutralna biel	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/74 O I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/74 O I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/83 O II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/74 O I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4000 K	70
07936600	BGP284 LED240-4S/74 O II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
07937300	BGP284	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED280-4S/74		neutralna		
	O II DM11 D9		biel		
	48/60S P				
44929200	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED25-4S/740		neutralna		
	I DN10 DDF2		biel		
	D18 SRG1				
44931500	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED40-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
44932200	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
44933900	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED25-4S/740		neutralna		
	I DN10 SRG10		biel		
	48/60S				
44935300	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED60-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
44940700	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED25-4S/740		neutralna		
	I DN10 DDF2		biel		
	D18 SRG1				
44941400	BGP281	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED45-4S/740		neutralna		
	I DM12		biel		
	D9SRG10				
44953700	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED35-4S/740		neutralna		
	I DM11 DDF2		biel		
	D18 48/6				
44954400	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED40-4S/740		neutralna		
	II DN10 DDF2		biel		
	D18 SRG				
05871200	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED50-4S/740		neutralna		
	I DM11 48/60S		biel		
05883500	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED50-4S/740		neutralna		
	I DM11 SRT SRB		biel		
	SRG10				

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
07939700	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED16-4S/740 I		neutralna		
	DM10 DDF27		biel		
	D18 48/				
07940300	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED20-4S/740		neutralna		
	I DM10 DDF27		biel		
	D18 48/				
07941000	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED25-4S/740		neutralna		
	I DM10 DDF27		biel		
	D18 48/				
07942700	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED54-4S/740		neutralna		
	I DM10 DDF27		biel		
	D18 48/				
07973100	BGP281	68° x 158°	830 barwa	3000 K	80
	LED40-4S/830		ciepło-		
	II DN10 DDF2		biała		
	D18 SRG				
07974800	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED40-4S/740		neutralna		
	I DM11 CLO-DDF2 D184		biel		
07978600	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED20-4S/740		neutralna		
	I DN10 SRG10		biel		
	48/60S				
07979300	BGP281	68° x 158°	830 barwa	3000 K	80
	LED45-4S/830		ciepło-		
	II DN10 DDF2		biała		
	D18 SRG				
07984700	BGP281	68° x 158°	830 barwa	3000 K	80
	LED45-4S/830		ciepło-		
	II DN10 DDF2		biała		
	D18 SRG				
07990800	BGP281	157° - 33° x 55°	830 barwa	3000 K	80
	LED30-4S/830		ciepło-		
	II DM10 DDF2		biała		
	D18 SRG				
10001500	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED60-4S/740		neutralna		
	I DM11 DDF3		biel		
	D18 48/6				
10002200	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED54-4S/740		neutralna		
	I DN10 DDF2		biel		
	D18 SRG1				

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
10005300	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED20-4S/740		neutralna		
	II DM10 CLO-DDF2 D18		biel		
10008400	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED35-4S/740		neutralna		
	I DN10 DDF2 D18 SRG1		biel		
10009100	BGP281	68° x 158°	830 barwa	3000 K	80
	LED50-4S/830		ciepło-		
	II DN10 D9 SRG10 48/		biała		
10015200	BGP281	160° - 42° x 54°	830 barwa	3000 K	80
	LED40-4S/830		ciepło-		
	II DM11 D9 SRG10 48/		biała		
10028200	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED20-4S/740		neutralna biel		

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Typ optyki zewnętrznej
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Średni rozsył 10
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Średni rozsył 10
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	8 256 lm	Średni rozsył 10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	9 890 lm	Średni rozsył 10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 916 lm	Średni rozsył 10
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Średni rozsył 11
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Średni rozsył 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5 220 lm	Średni rozsył 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Średni rozsył 50
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 612 lm	Średni rozsył 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Średni rozsył 10

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana	
				temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
10033600	I DM11 CLO D9 48/60S	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 I DN10 48/60S		neutralna biel		
10047300	BGP281	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6		neutralna biel		
10049700	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184		neutralna biel		
10050300	BGP281	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1		neutralna biel		
10079400	BGP281	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6		neutralna biel		

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Typ optyki zewnętrznej
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Średni rozsył 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Wąski rozsył 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Średni rozsył 11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6 090 lm	Wąski rozsył 10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6 090 lm	Wąski rozsył 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Średni rozsył 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2 640 lm	Szeroki rozsył 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6 090 lm	Średni rozsył 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Średni rozsył 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8 600 lm	Średni rozsył 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5 568 lm	Szeroki rozsył 10

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Typ optyki zewnętrznej
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6 364 lm	Średni rozsył 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8 600 lm	Średni rozsył 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	12 470 lm	Średni rozsył 10
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Średni rozsył 11
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Średni rozsył 11
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 160 lm	Średni rozsył 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 040 lm	Średni rozsył 50
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 920 lm	Średni rozsył 50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Średni rozsył 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Średni rozsył 50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Średni rozsył 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Średni rozsył 50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	13 760 lm	Średni rozsył 11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Średni rozsył 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Średni rozsył 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Średni rozsył 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12 180 lm	Średni rozsył 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	17 000 lm	Bardzo szeroki rozsył 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Średni rozsył 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8 700 lm	Wąski rozsył 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Średni rozsył 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Średni rozsył 50
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Średni rozsył 10
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	20 880 lm	Średni rozsył 11
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	24 080 lm	Średni rozsył 11

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Typ optyki zewnętrznej
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Wąski rozsył 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	3 432 lm	Średni rozsył 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4 263 lm	Średni rozsył 10
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2 200 lm	Wąski rozsył 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Średni rozsył 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Wąski rozsył 10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	3 960 lm	Średni rozsył 12
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3 080 lm	Średni rozsył 11
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Wąski rozsył 10
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Średni rozsył 11
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Średni rozsył 11
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 424 lm	Średni rozsył 10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 760 lm	Średni rozsył 10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2 200 lm	Średni rozsył 10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4 698 lm	Średni rozsył 10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Wąski rozsył 10
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3 432 lm	Średni rozsył 11
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1 760 lm	Wąski rozsył 10
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Wąski rozsył 10
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Wąski rozsył 10
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2 640 lm	Średni rozsył 10
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5 220 lm	Średni rozsył 11
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Wąski rozsył 10
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1 716 lm	Średni rozsył 10
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 080 lm	Wąski rozsył 10

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Typ optyki zewnętrznej
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4 350 lm	Wąski rozsył 10
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3 520 lm	Średni rozsył 11
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1 716 lm	Średni rozsył 11
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	3 960 lm	Wąski rozsył 10

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Typ optyki zewnętrznej
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3 960 lm	Średni rozsył 10
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5 046 lm	Średni rozsył 11
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 520 lm	Wąski rozsył 10
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1 424 lm	Średni rozsył 11

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II	46,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
	DM10 CLO-DDF2 D18		różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	48,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	70 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	17,8 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	49 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	37 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	52 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	61 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	38,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	44 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	49,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	91 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	78 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	78 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	55 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	66 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	67 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	134 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	158 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	23,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	15,8 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	27 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	22,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	23,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
			różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	10,6 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,6 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	15,8 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	32,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	23,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,6 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	21 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	36,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,6 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	36 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	28,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I	13,6 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
	DM11 CLO D9 48/60S		różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	27 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	27 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23,5 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnieznego
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	10,6 W	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnieznego

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Nie
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Nie
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Tak
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Tak
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Tak
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Tak
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Tak
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Tak
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nie
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Tak
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Tak
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nie
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Nie
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Tak
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nie
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Tak
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Tak
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Tak
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nie
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Tak
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Tak
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nie
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Tak
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nie
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Tak
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Tak
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nie
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Tak
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Tak
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Tak
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Tak
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nie
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Tak
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Tak
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Tak
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Tak
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Tak
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nie
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Tak
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Tak
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Tak
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Tak
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Tak
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Tak
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Tak
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Tak
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Tak
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Tak
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Nie
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Tak
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Tak
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Tak
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	IK09
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	IK09
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	IK09
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	IK09
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	IK09
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	IK09
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	IK09
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	IK09
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	IK09
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	IK09
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	IK09
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	IK09
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	IK09
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	IK09
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	IK09
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0,5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0,5 %
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0,5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0,5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0,5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0,5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0,5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0,5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %


Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0,5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP280
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP280
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP280
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
07937300	BGP284 LED280-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865663




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865664




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865687




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865688




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866439




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866740



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866701




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866744




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866609


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866670




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866680




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866708




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866685




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866714



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866790




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868726




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865676




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865665




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865675



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865666




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865678




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866438




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866676




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866673




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866684




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866671




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678




**Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866710**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866752




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866764




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866709




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866725




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866741



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866743




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866774




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866750




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866769




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866681




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866706




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866754



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866768




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866794




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866806


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866815




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866816




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866817




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866737




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866776



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866763



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866811

