PHILIPS

Lighting

Modalitatea simplă de a trece iluminatul stradal la tehnologia LED – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Conceput pentru proiecte de scară largă, de trecere la tehnologia LED, UniStreet gen2 reprezintă înlocuitorul ideal 1:1 al aparatelor de iluminat convenţionale pentru autorităţile localităţilor. Datorită eficienţei ridicate și a costului iniţial scăzut, aparatul de iluminat UniStreet gen2 permite o amortizare rapidă și economii semnificative în ceea ce privește consumul de energie, într-o perioadă scurtă de timp. Eticheta de service Philips (Service Tag) facilitează instalarea și întreţinerea, iar soclul Philips SR (System Ready) îl pregătește pentru viitor, așadar puteţi asocia acest aparat de iluminat cu aplicaţii de software și de control al iluminatului, precum Interact City. Disponibil cu o serie de sisteme optice și pachete de fluxuri luminoase diferite, care pot fi reglate suplimentar pentru a satisface cerinţe de proiectare exacte, UniStreet gen2 este o soluţie veritabilă de înlocuire punct cu punct pentru aparatele cu surse de iluminat convenţionale. De asemenea, aparatul de iluminat compact, fabricat din materiale de înaltă calitate, este ușor de demontat și de reciclat la finalul ciclului său de funcţionare.

Beneficii

- Înlocuire 1 la 1 pentru aparatele de iluminat cu surse convenţionale
- Oferă eficienţă ridicată și economii de energie semnificative
- Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru o durată de viaţă mai mare și întreţinere redusă la minimum

UniStreet gen2

Caracteristici

- Acoperire bună pentru toate aplicaţiile de iluminat stradal datorită unei game largi de sisteme optice, a fluxului reglabil și ștuţului reglabil
- Identificare simplă și rapidă a aparatului de iluminat mulţumită etichetei de service Philips (Service Tag)
- Pregătire pentru viitor datorită soclului SR (System Ready)
- Aparatul de iluminat este echipat, de asemenea, cu sisteme (reţete) de lumină dedicate care contribuie la: 1) menţinerea unor ecosisteme optime pentru lilieci sau la 2) păstrarea unui cer nocturn întunecat și reducerea poluării luminoase
- Rezistenţă crescută la șocuri datorită opţiunii IK09 pentru difuzorul de sticlă

Cerere

- Drumuri și străzi
- Străzi rezidenţiale

Versions

UniStreet LumiStreet gen2 Nano with Zhaga sockets

LumiStreet/UniStreet gen2 Micro

Cote









Cote



Detalii produs

UniStreet LumiStreet gen2 Nano top side view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view

UniStreet gen2 spigot regulation

UniStreet_LumiStreet_gen2

Detalii produs

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view

Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view

Detalii produs

UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view

UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre

UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment

UniStreet gen2

Detalii produs

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2

Informaţii generale	
Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	0
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Aprobare și aplicaţie	
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Informaţii generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unităţi de echipament
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 unitate
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 unitate
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	1 unitate
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	1 unitate
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	1 unitate
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 unitate
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	1 unitate
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	1 unitate
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 unitate
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 unitate
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	1 unitate
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 unitate
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 unitate
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 unitate
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 unitate
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	1 unitate
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	1 unitate
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	1 unitate
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	1 unitate
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	1 unitate
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 unitate
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	1 unitate
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	1 unitate
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	1 unitate
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	1 unitate
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149	1 unitate
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 unitate
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 unitate
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	1 unitate
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 unitate
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	1 unitate
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 unitate
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 unitate
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 unitate
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 unitate
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unităţi de echipament
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 unitate
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 unitate
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	1 unitate
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	1 unitate
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	1 unitate
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	1 unitate
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	1 unitate
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 unitate
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 unitate
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 unitate
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED240	2 unităţi
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 unităţi
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 unităţi
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 unitate
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40	1 unitate
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50	1 unitate
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	1 unitate
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 unitate
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 unitate
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	1 unitate
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	1 unitate
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 unitate
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 unitate
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 unitate
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	1 unitate
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	1 unitate
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	1 unitate
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	1 unitate
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 unitate
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40	1 unitate
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	1 unitate
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 unitate
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 unitate
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	1 unitate
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	1 unitate
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 unitate
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20	1 unitate
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	1 unitate
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	1 unitate
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	1 unitate
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	1 unitate
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	1 unitate
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	1 unitate
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60	1 unitate
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	1 unitate
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	1 unitate

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	3000 K	80
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	Alb cald 830	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
	DM10 SRG10 SRT SRB				
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	3000 K	80
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	3000 K	80
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	3000 K	80
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	Alb cald 830	3000 K	80
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	Alb cald 830	3000 K	80
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4.100 lm	Distribuţie medie 10
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4.100 lm	Distribuţie medie 10
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	8.256 lm	Distribuţie medie 10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	9.890 lm	Distribuţie medie 10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5.916 lm	Distribuţie medie 10
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10.200 lm	Distribuţie medie 11
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.220 lm	Distribuţie medie 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5.220 lm	Distribuţie medie 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10.200 lm	Distribuţie medie 50
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6.960 lm	Distribuţie medie 11
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6.612 lm	Distribuţie medie 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5.046 lm	Distribuţie medie 10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6.090 lm	Distribuţie medie 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4.698 lm	Distribuţie îngustă 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6.960 lm	Distribuţie medie 11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6.090 lm	Distribuţie îngustă 10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6.090 lm	Distribuţie îngustă 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10.200 lm	Distribuţie medie 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2.640 lm	Distribuţie largă 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6.090 lm	Distribuţie medie 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6.090 lm	Distribuţie medie 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8.600 lm	Distribuţie medie 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5.568 lm	Distribuţie largă 10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6.364 lm	Distribuţie medie 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8.600 lm	Distribuţie medie 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	12.470 lm	Distribuţie medie 10
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20.160 lm	Distribuţie medie 11
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20.160 lm	Distribuţie medie 11
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6.160 lm	Distribuţie medie 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.040 lm	Distribuţie medie 50
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.920 lm	Distribuţie medie 50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8.800 lm	Distribuţie medie 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Distribuţie medie 50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.180 lm	Distribuţie medie 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Distribuţie medie 50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	13.760 lm	Distribuţie medie 11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Distribuţie medie 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Distribuţie medie 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.180 lm	Distribuţie medie 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12.180 lm	Distribuţie medie 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	17.000 lm	Distribuţie extra largă 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8.800 lm	Distribuţie medie 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8.700 lm	Distribuţie îngustă 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Distribuţie medie 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Distribuţie medie 50
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4.100 lm	Distribuţie medie 10
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	20.880 lm	Distribuţie medie 11
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29.240 lm	Distribuţie medie 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24.940 lm	Distribuţie medie 11
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2.200 lm	Distribuţie îngustă 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	3.432 lm	Distribuţie medie 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4.263 lm	Distribuţie medie 10

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2.200 lm	Distribuţie îngustă 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5.046 lm	Distribuţie medie 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2.200 lm	Distribuţie îngustă 10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	3.960 lm	Distribuţie medie 12
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3.080 lm	Distribuţie medie 11
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.520 lm	Distribuţie îngustă 10
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4.350 lm	Distribuţie medie 11
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4.350 lm	Distribuţie medie 11
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1.424 lm	Distribuţie medie 10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1.760 lm	Distribuţie medie 10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2.200 lm	Distribuţie medie 10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4.698 lm	Distribuţie medie 10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.520 lm	Distribuţie îngustă 10
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3.432 lm	Distribuţie medie 11
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1.760 lm	Distribuţie îngustă 10
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.915 lm	Distribuţie îngustă 10
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.915 lm	Distribuţie îngustă 10
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2.640 lm	Distribuţie medie 10
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5.220 lm	Distribuţie medie 11
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4.698 lm	Distribuţie îngustă 10
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1.716 lm	Distribuţie medie 10
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3.080 lm	Distribuţie îngustă 10
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4.350 lm	Distribuţie îngustă 10
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3.520 lm	Distribuţie medie 11
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1.716 lm	Distribuţie medie 11
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	3.960 lm	Distribuţie îngustă 10
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3.960 lm	Distribuţie medie 10
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5.046 lm	Distribuţie medie 11
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3.520 lm	Distribuţie îngustă 10
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1.424 lm	Distribuţie medie 11

Funcţionare şi sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	61 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	40,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	40,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	48,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	70 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	17,8 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	49 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	61 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	37 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	52 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	61 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	38,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	44 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	49,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	91 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	78 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	78 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	55 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	66 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	67 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	134 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Nivel standard de protecţie la supratensiune
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	23,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	15,8 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	27 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	22,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	23,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	10,6 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,6 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	15,8 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	32,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	28,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	23,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,6 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	21 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	36,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,6 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	36 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	28,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial şi 10 kV în regim comun
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,6 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	27 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial și 8 kV în regim comun
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	27 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial și 8 kV în regim comun
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23,5 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferenţial și 10 kV în regim comun
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	10,6 W	Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial și 8 kV în regim comun

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensităţii luminoase	Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Nu	0% (digital)
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Nu	0% (digital)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Da	0% (digital)
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Da	0% (digital)
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Da	0% (digital)
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Da	0% (digital)
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Da	0% (digital)
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Da	0% (digital)
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nu	0% (digital)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensităţii luminoase	Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nu	0% (digital)
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Nu	0% (digital)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Da	0% (digital)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	0% (digital)
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Da	0% (digital)
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Da	0% (digital)
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nu	0% (digital)
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nu	0% (digital)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Da	0% (digital)
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nu	0% (digital)
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Da	0% (digital)
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Da	0% (digital)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Da	Programabil
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nu	0% (digital)
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Da	0% (digital)
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Da	0% (digital)
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nu	0% (digital)
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Da	0% (digital)
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Da	0% (digital)
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Da	0% (digital)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Da	0% (digital)
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Da	0% (digital)
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nu	0% (digital)
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Da	0% (digital)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Da	0% (digital)
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da	0% (digital)
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Da	0% (digital)
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Da	0% (digital)
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Da	0% (digital)
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Nu	0% (digital)
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Da	0% (digital)
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Da	0% (digital)
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da	0% (digital)
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Da	0% (digital)

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	IK09
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	IK09
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	IK09
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	IK09
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	IK09
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	IK09
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	IK09
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	IK09
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	IK09
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	IK09
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	IK09
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	IK09
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	IK09
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	IK09
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	-
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0,5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0,5 %
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0,5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0,5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0,5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0,5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0,5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0,5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0,5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %

Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP280
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP280
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP282
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	BGP282

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP280
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865663



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865664



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865687

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865688



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866439



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866740



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866701



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866744



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866609



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866670



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866680

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866708



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866685



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866714



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866790



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868726



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865676

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865665



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865682



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865675



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865666



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865678



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866672



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866438



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866676

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866673



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866684



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866710



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866752



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866764



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866683

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866709



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866725



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866741



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866743



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866774



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866713



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866750



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866769



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866677

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866681



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866706



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866754



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866768



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866794



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866806



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866815



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866816



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866695

UniStreet gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866737



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866776



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866763



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866811

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.