



LumiStreet gen2: Der einfache Weg zur LED-Straßenbeleuchtung

LumiStreet gen2

In vielen Städten ist die öffentliche Beleuchtung heute veraltet und muss dringend ersetzt werden, obwohl die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzmittel beschränkt sind. Für diese Problematik bieten wir eine passende Lösung. Mit ihrem kompakten Design und ihrer modernen LED-Architektur ist die LumiStreet gen2 eine vielseitige, kosteneffiziente Leuchte, die die grundlegenden funktionellen Anforderungen an die Straßenbeleuchtung erfüllt. Sie besteht aus hochwertigen Komponenten, die eine lange Nutzlebenszeit und geringe Wartungskosten gewährleisten. Das Ergebnis: Eine Straßenleuchte, die für eine wirksame Beleuchtung sorgt und gleichzeitig Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten ermöglicht. Modernes Design für Projekte mit niedrigem Budget. Obendrein ermöglicht das Philips Service Tag einfache Installation und Wartung und die optionale SR-Schnittstelle zur Anbindung von Sensorik oder Interact City macht die Leuchte zukunftsfähig.

Vorteile

- Kosteneffiziente LED-Alternative zu konventioneller Straßenbeleuchtung
- Lange Nutzlebensdauer bei geringen Wartungskosten
- Einfache Installation

Merkmale

- Große Auswahl an Lichtverteilungen für hohe Effizienz
- Einfache Identifikation der Leuchte dank intelligentem Typenschild
- Zukunftsfähig dank SR-Schnittstelle
- Geringes Gewicht
- In vier Baugrößen erhältlich
- Hochwertige Komponenten

Anwendung

- Haupt- und Nebenstraßen
- Wohngebiete und Wohnstraßen
- Parkplätze

Versions



LumiStreet/UniStreet gen2
Medium





UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets






LumiStreet/UniStreet gen2 Large

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen



Produktdetails

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Produktdetails




UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view

Produktdetails



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2




UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment

Produktdetails



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Betrieb und Elektrik	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus
Lichtregelung und Dimmen	
Maximaler Dimmlevel	0 % (digital)
Mechanik und Gehäuse	
Typ optische Abdeckung	Flachglas
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart (IP)	IP66
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar	Anzahl Betriebsgeräte	Service Tag
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	Ja	Einheit	Ja
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	Ja	Einheit	Ja
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	Ja	Einheit	Ja
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	Ja	Einheit	Ja
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	Ja	Einheit	Ja
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	Ja	Einheit	Ja
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	Ja	Einheit	Ja
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	Ja	Einheit	Ja
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	Ja	Einheit	Ja
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	Ja	Einheit	Ja
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	Ja	Einheit	Ja
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	Ja	Einheit	Ja
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	Ja	Einheit	Ja
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	Ja	Einheit	Ja

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar	Anzahl Betriebsgeräte	Service Tag
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	Ja	Einheit	Ja
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	Ja	Einheit	Ja
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	Ja	Einheit	Ja
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	Ja	Einheit	Ja
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	Ja	Einheit	Ja
47574800		LED120	-	Einheit	-
47576200		LED113	-	Einheit	-
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	Ja	Einheit	Ja
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	Ja	Einheit	Ja
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	Ja	Einheit	Ja
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	Ja	2 Einheiten	Ja
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	Ja	2 Einheiten	Ja
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	Ja	Einheit	Ja
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	Ja	Einheit	Ja
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	Ja	Einheit	Ja
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	Ja	Einheit	Ja
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	Ja	Einheit	Ja
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	Ja	Einheit	Ja
47573100		LED82	-	Einheit	-
47575500		LED79	-	Einheit	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
62784000	BGP290 LED50-1F/7 40 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740	4000 K	4.100 lm
62785700	BGP390 LED50-1F/7 40 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740	4000 K	4.100 lm
76945800	BGP290 LED20-1F/7	154° - 31° x 54°	730	3000 K	1.700 lm
Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
	30 II DM50 D9 48/60S				
76946500	BGP290 LED40-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730	3000 K	3.320 lm
76947200	BGP290 LED50-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730	3000 K	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
76948900	BGP290 LED60-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 Warmweiß	3000 K	4.620 lm
76949600	BGP290 LED50-1F/7 30 II DM12 SRTB 48/60S	53° x 71°	730 Warmweiß	3000 K	4.000 lm
44936000	BGP292 LED49-4S/7 40 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	4.263 lm
44943800	BGP292 LED99-4S/7 40 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	8.600 lm
05876700	BGP292 LED120-4S/ 740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	10.200 lm
07923600	BGP392 LED120-4S/ 740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	10.200 lm
07963200	BGP292 LED75-4S/7 40 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	6.612 lm
07964900	BGP292 LED49-4S/7 40 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	4.263 lm
07970000	BGP292 LED75-4S/7 40 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	6.612 lm
10031200	BGP292 LED99-4S/7 40 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	8.600 lm
12560500	BGP292 LED70-4S/7 40 II DX10	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	6.090 lm
	D11 H07RN-F-				
12561200	BGP292 LED80-4S/7 40 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 Neutralweiß	4000 K	6.960 lm
12564300	BGP292 LED70-4S/7 40 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	6.090 lm
12565000	BGP292 LED120-4S/ 740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	10.200 lm
47574800		160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	10.560 lm
47576200		160° - 42° x 54°	730 Warmweiß	3000 K	9.280 lm
05877400	BGP293 LED240-4S/ 740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	20.160 lm
07928100	BGP393 LED240-4S/ 740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	20.160 lm
76950200	BGP290 LED50-1F/7 30 II DM32 MSP SRTB48/6	149° - 10° x 57°	730 Warmweiß	3000 K	4.000 lm
05878100	BGP294 LED340-4S/ 740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	29.240 lm
07933500	BGP394 LED340-4S/ 740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	29.240 lm
05875000	BGP291 LED50-4S/7 40 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	4.350 lm
07918200	BGP391 LED64-4S/7 40 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 Neutralweiß	4000 K	5.504 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
12558200	BGP291 LED45-4S/7 40 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740	4000 K	3.960 lm
12559900	BGP291 LED60-4S/7 40 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740	4000 K	5.220 lm
12562900	BGP291 LED25-4S/7	160° - 42° x 54°	740	4000 K	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
	40 II DM11 48/76S POLE				
12563600	BGP291 LED35-4S/7 40 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740	4000 K	3.080 lm
47573100		160° - 42° x 54°	740	4000 K	6.710 lm
47575500		160° - 42° x 54°	730	3000 K	6.210 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp im Außenbereich
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 50
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 50
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 50
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 12
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Mittlere Lichtverteilung 11

Order Code	Full Product Name	Optiktyp im Außenbereich
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Mittlere Lichtverteilung 11
47574800		Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050)
47576200		Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 11
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Mittlere Lichtverteilung 32
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Mittlere Lichtverteilung 11
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Mittlere Lichtverteilung 11
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Mittlere Lichtverteilung 11
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Mittlere Lichtverteilung 32
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Mittlere Lichtverteilung 11
47573100		Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050)
47575500		Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25,5 W
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	32,5 W
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	40 W
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	40,5 W
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	40,5 W
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	70 W
47574800		61 W
47576200		56 W
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	186 W
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	27 W
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	36,5 W
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	15,8 W
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	22,5 W
47573100		40 W
47575500		40 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ja
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ja
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Nein
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nein
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ja
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ja
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
47574800		Ja
47576200		Ja
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nein
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ja
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Nein
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nein
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ja
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nein
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ja
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ja
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ja
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
47573100		Ja
47575500		Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
47574800		IK09
47576200		IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	IK08
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	IK09
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
47573100		IK09
47575500		IK09

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
47574800		Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
47576200		Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
47573100		Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
47575500		Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %


Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
47574800		-
47576200		-
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
47573100		-
47575500		-

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
47574800		BGP392
47576200		BGP392
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
47573100		BGP391
47575500		BGP391


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866444




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866652




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868722



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868727




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869152




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869154


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869153




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866445




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867776




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867777




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867775




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867778



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867781



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869155



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869157

