



Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C'est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l'éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l'éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Avantages

- Alternative LED économique à l'éclairage public conventionnel
- Efficacité élevée et économies d'énergie
- Composé de matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie du système et réduisent la maintenance

Fonctions

- Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts de fixation inclinables
- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Signify Service tag
- Paré pour le futur grâce au connecteur SR (System Ready)
- Efficacité système élevée pour une vaste gamme d'applications
- Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la pollution lumineuse

Application

- Voies publiques et grandes artères
- Rues résidentielles

Versions

UniStreet LumiStreet gen2 Nano



UniStreet LumiStreet gen2 Nano with Zhaga sockets



Schéma dimensionnel








Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2




Détails sur le produit

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Détails sur le produit

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Détails sur le produit

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Informations générales

		Code famille	
Order Code	Full Product Name	lampe	Nombre d'appareillages
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 unité
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	1 unité
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED14	1 unité
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 unité
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 unité
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 unité
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	1 unité
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99	1 unité
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/6	LED109	1 unité
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	1 unité
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	LED75	1 unité
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	LED49	1 unité
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	1 unité
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/60	LED149	1 unité
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120	1 unité
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 unité
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	LED149	1 unité
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	LED139	1 unité
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109	1 unité
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	LED64	1 unité
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 unité
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 unités
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	LED140	2 unités
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	1 unité
8719514060456	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	1 unité
8719514079182	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 unité
8719514100459	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44	1 unité

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55° neutre	740 blanc	4000 K	70
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079991	BGP292 LED109-4S/74 O II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	157° - 33° x 55° neutre	740 blanc	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71° neutre	740 blanc	4000 K	70
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079281	BGP393 LED240-4S/74 O II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	150° - 43° x 67° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	61° x 150° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514100749	BGP293 LED109-4S/74 O I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	- chaud	830 blanc	3000 K	80
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514079335	BGP394 LED340-4S/74 O II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54° neutre	740 blanc	4000 K	70
8719514101715	BGP294 LED140-4S/83 O II DM31 MSP CLO SRT	- chaud	830 blanc	3000 K	80
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54° neutre	740 blanc	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
8719514060456	BGP291	154° - 31° x	740 blanc	4000 K	70
	LED64-4S/740	54°	neutre		
	II DM50 D9				
	48/60S				
8719514079182	BGP391	160° - 42° x	740 blanc	4000 K	70
	LED64-4S/740	54°	neutre		

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		du luminaire	Température de couleur		
	II DM11 D9				
	48/60S				
8719514100459	BGP291	152° - 24° x	740 blanc	4000 K	70
	LED44-4S/740	66°	neutre		
	I DW50 CLO D9				
	P1 32/				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur	
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4.100 lm	Distribution semi-intensive 10	
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8.600 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1.232 lm	Distribution semi-intensive 12	
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10.200 lm	Distribution semi-intensive 11	
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	10.200 lm	Distribution semi-intensive 11	
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6.612 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4.263 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	8.600 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	9.460 lm	Distribution semi-intensive 10	
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8.600 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	6.612 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	4.176 lm	Distribution semi-intensive 10	
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6.960 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	12.900 lm	Distribution semi-intensive 12	

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur	
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	10.440 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	20.160 lm	Distribution semi-intensive 11	
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	12.900 lm	Distribution ultra-extensive 10	
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	11.745 lm	Distribution extensive 10	
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	9.680 lm	Distribution semi-intensive 50	
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	5.394 lm	Distribution semi-intensive 31	
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4.100 lm	Distribution semi-intensive 10	
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29.240 lm	Distribution semi-intensive 11	
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	11.880 lm	Distribution semi-intensive 31	
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	712 lm	Distribution semi-intensive 50	
8719514060456	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.504 lm	Distribution semi-intensive 50	
8719514079182	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5.504 lm	Distribution semi-intensive 11	
8719514100459	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	3.784 lm	Distribution extensive 50	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/ différentielles)
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	8,9 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	60 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	44 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	29,5 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Protection contre les surtensions (communes/ différentielles)
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	84 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	78 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	43 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	93 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

		Consommation	Protection contre les
Order Code	Full Product Name	électrique	surtensions (communes/ différentielles)
8719514060456	BGP291	39 W	Protection contre les
	LED64-4S/740 II		surtensions en mode
	DM50 D9 48/60S		différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
8719514079182	BGP391	39 W	Protection contre les
	LED64-4S/740 II		surtensions en mode
	DM11 D9 48/60S		différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Commandes et gradation

		Variation de
Order Code	Full Product Name	l'intensité lumineuse
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Oui
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Oui
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Non
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Oui
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Oui
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Oui
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	Non
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Oui
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Oui

Mécanique et boîtier

		Protection contre
Order Code	Full Product Name	les chocs mécaniques
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	IK09
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	IK09
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	IK09
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	IK09
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	IK09

Durées de vie (conformes IES)

		Consommation	Protection contre les
Order Code	Full Product Name	électrique	surtensions (communes/ différentielles)
8719514100459	BGP291	26 W	Protection contre les
	LED44-4S/740 I		surtensions en mode
	DW50 CLO D9 P1 32/		différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

		Variation de
Order Code	Full Product Name	l'intensité lumineuse
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Oui
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	Non
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Non
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Oui
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	Non
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Non
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Oui
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	Non
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Oui
8719514060456	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Oui
8719514079182	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
8719514100459	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Oui

		Protection contre
Order Code	Full Product Name	les chocs mécaniques
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	IK09
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	IK09
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	IK09
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	IK09
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	IK09
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	IK09
8719514060456	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
8719514079182	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
8719514100459	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	IK09

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	0,5 %
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	0,5 %
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	-
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	0,5 %




Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	0,5 %
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	0,5 %
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	-
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	-
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %
8719514060456	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
8719514079182	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
8719514100459	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	0,5 %

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514627826	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP390
8718699449438	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
8718699449490	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
8719514058767	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
8719514079236	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
8719514079632	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
8719514079649	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
8719514079670	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	BGP292
8719514079991	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	BGP292
8719514100312	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
8719514100695	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	BGP292
8719514101821	BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH	BGP292
8719514125612	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292
8718699449377	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699449469	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
8719514079281	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
8719514100206	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	BGP293
8719514100220	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	BGP293
8719514100749	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
8719514101586	BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH	BGP293
8719514627888	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP390
8719514079335	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
8719514101715	BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT	BGP294
8719514060418	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291
8719514060456	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
8719514079182	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
8719514100459	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	BGP291

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865683


Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866908




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866652




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866755




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868722




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865680




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865671




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866614




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866780




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866734



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866810




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866757



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866894

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866919

