



Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C'est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l'éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l'éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Avantages

- Alternative LED économique à l'éclairage public conventionnel
- Efficacité élevée et économies d'énergie
- Composé de matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie du système et réduisent la maintenance

Fonctions

- Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts de fixation inclinables
- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Signify Service tag
- Paré pour le futur grâce au connecteur SR (System Ready)
- Efficacité système élevée pour une vaste gamme d'applications
- Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la pollution lumineuse

Application

- Voies publiques et grandes artères
- Rues résidentielles

Versions



LumiStreet/UniStreet gen2
Medium



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets



LumiStreet/UniStreet gen2 Large

Schéma dimensionnel








Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Détails sur le produit




UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view

Détails sur le produit



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment

Détails sur le produit



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusqu'e 6 kV et en mode commun jusqu'e 8 kV
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable	Nombre d'appareillages	Service Tag
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	Oui	1 unité	Oui
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	Oui	1 unité	Oui
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	Oui	1 unité	Oui
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	Oui	1 unité	Oui
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	Oui	1 unité	Oui
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	Oui	1 unité	Oui
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	Oui	1 unité	Oui
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	Oui	1 unité	Oui
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	Oui	1 unité	Oui
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	Oui	1 unité	Oui
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	Oui	1 unité	Oui
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	Oui	1 unité	Oui
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	Oui	1 unité	Oui
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	Oui	1 unité	Oui
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	Oui	1 unité	Oui
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	Oui	1 unité	Oui
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	Oui	1 unité	Oui
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	Oui	1 unité	Oui
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	Oui	1 unité	Oui
47574800		LED120	-	1 unité	-
47576200		LED113	-	1 unité	-
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	Oui	1 unité	Oui
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	Oui	1 unité	Oui
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	Oui	1 unité	Oui
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	Oui	2 unités	Oui

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable	Nombre d'appareillages	Service Tag
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	Oui	2 unités	Oui
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	Oui	1 unité	Oui
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	Oui	1 unité	Oui
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	Oui	1 unité	Oui
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	Oui	1 unité	Oui
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	Oui	1 unité	Oui
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	Oui	1 unité	Oui
47573100		LED82	-	1 unité	-
47575500		LED79	-	1 unité	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 blanc neutre	4000 K	4'100 lm
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 blanc neutre	4000 K	4'100 lm
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	1'700 lm
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	3'320 lm
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	4'000 lm
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	4'620 lm
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	53° x 71°	730 blanc chaud	3000 K	4'000 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Flux lumineux
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	4'263 lm
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	8'600 lm
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	10'200 lm
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	10'200 lm
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	6'612 lm
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	4'263 lm
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	6'612 lm

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Flux lumineux
			Température de couleur	corrélée (nom.)		
10031200	BGP292	150° - 43° x	740 blanc	4000 K		8'600 lm
	LED99-4S/740 I	67°	neutre			
	DX10 7024 D9					
	76S					
12560500	BGP292	150° - 43° x	740 blanc	4000 K		6'090 lm
	LED70-4S/740	67°	neutre			
	II DX10 D11					
	H07RN-F-					
12561200	BGP292	150° - 43° x	740 blanc	4000 K		6'960 lm
	LED80-4S/740	67°	neutre			
	II DX10 BL1 D11					
	H07R					
12564300	BGP292	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		6'090 lm
	LED70-4S/740	54°	neutre			
	II DM11 48/76S					
	POLE					
12565000	BGP292	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		10'200 lm
	LED120-4S/740	54°	neutre			
	II DM11 48/76S					
	POLE					
47574800		160° - 42° x	740 blanc	4000 K		10'560 lm
		54°	neutre			
47576200		160° - 42° x	730 blanc	3000 K		9'280 lm
		54°	chaud			
05877400	BGP293	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		20'160 lm
	LED240-4S/740	54°	neutre			
	I DM11 48/60S					
07928100	BGP393	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		20'160 lm
	LED240-4S/740	54°	neutre			
	II DM11 D9					
	48/60S					
76950200	BGP290	149° - 10° x	730 blanc	3000 K		4'000 lm
	LED50-1F/730 II	57°	chaud			
	DM32 MSP					
	SRTB48/6					

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Distribution semi-intensive 10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Distribution semi-intensive 10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 50

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Flux lumineux
			Température de couleur	corrélée (nom.)		
05878100	BGP294	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		29'240 lm
	LED340-4S/740	54°	neutre			
	I DM11 48/60S					
	PLS					
07933500	BGP394	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		29'240 lm
	LED340-4S/740	54°	neutre			
	II DM11 D9					
	48/60S P					
05875000	BGP291	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		4'350 lm
	LED50-4S/740 I	54°	neutre			
	DM11 48/60S					
07918200	BGP391	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		5'504 lm
	LED64-4S/740	54°	neutre			
	II DM11 D9					
12558200	BGP291	150° - 43° x	740 blanc	4000 K		3'960 lm
	LED45-4S/740	67°	neutre			
	II DX10 D11					
12559900	BGP291	150° - 43° x	740 blanc	4000 K		5'220 lm
	LED60-4S/740	67°	neutre			
	II DX10 BL1 D11					
12562900	BGP291	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		2'200 lm
	LED25-4S/740 II	54°	neutre			
	DM11 48/76S					
12563600	BGP291	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		3'080 lm
	LED35-4S/740 II	54°	neutre			
	DM11 48/76S					
47573100		160° - 42° x	740 blanc	4000 K		6'710 lm
		54°	neutre			
47575500		160° - 42° x	730 blanc	3000 K		6'210 lm
		54°	chaud			

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB	Distribution semi-intensive 12
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Distribution ultra-extensive 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9	Distribution ultra-extensive 10
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Distribution semi-intensive 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9	Distribution ultra-extensive 10

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Distribution ultra-extensive 10
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Distribution ultra-extensive 10
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Distribution ultra-extensive 10
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Distribution ultra-extensive 10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Distribution ultra-extensive 10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribution semi-intensive 11
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribution semi-intensive 11
47574800		Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050)
47576200		Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Distribution semi-intensive 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 11

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25.5 W
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	32.5 W
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	40 W
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	40.5 W
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	40.5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Oui

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Distribution semi-intensive 32
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Distribution semi-intensive 11
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Distribution semi-intensive 11
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Distribution semi-intensive 11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Distribution semi-intensive 11
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Distribution ultra-extensive 10
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Distribution ultra-extensive 10
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribution semi-intensive 32
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribution semi-intensive 11
47573100		Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050)
47575500		Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050)

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	70 W
47574800		61 W
47576200		56 W
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	186 W
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	27 W
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	36.5 W
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	15.8 W
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	22.5 W
47573100		40 W
47575500		40 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Non
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Non
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Oui
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Oui
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non
47574800		Oui
47576200		Oui
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Non
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Non
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Non
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Oui
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Non
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Oui
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Oui
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non
47573100		Oui
47575500		Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
47574800		IK09
47576200		IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	IK08
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	IK09
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
47573100		IK09
47575500		IK09

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0.5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0.5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0.5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0.5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0.5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0.5 %
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0.5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0.5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
47574800		-
47576200		-
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0.5 %
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-


Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0.5 %
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0.5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0.5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0.5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
47573100		-
47575500		-

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
47574800		BGP392
47576200		BGP392
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
47573100		BGP391
47575500		BGP391


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP2831 - 910925866444




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282II - 910925866698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866652




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868722




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868727




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869152




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869154



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869153




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866445




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867777




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867775


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867781




Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869155




Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869157




Polar Normal (separate) - null - 910925870248



Polar Normal (separate) - null - 910925870251



Polar Normal (separate) - null - 910925870250



Polar Normal (separate) - null - 910925870249

