



Ideje frissíteni a hagyományos világítást LumiStreet gen2-re

LumiStreet gen2

Egyre több település önkormányzatánál jelentkezik feladatként a kiterjedt hagyományos utcai világítások leváltása energiatakarékos LED-technológiával. Azonban a feladatra egyre kisebb költségvetés áll rendelkezésre. Ezért került sor a LumiStreet új generációjának kifejlesztésére, melynek tervezésekor erre a kihívásra kerestünk megoldást. A LumiStreet gen2 formájában ideális megoldás született a hagyományos világítás közvetlen cseréjére. Az új lámpatest magas hatékonyságot, teljes élettartam alatti alacsony költséget, egyszerű telepítést és karbantarthatóságot kínál. A Philips szervizcímke leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást, a Philips SR (System Ready) aljzatnak köszönhetően pedig a világítási rendszer időtálló lesz. A lámpatest világításvezérléssel és szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel is összekapcsolható.

Előnyök

- A hagyományos utcai világítási megoldások gazdaságos LED-es alternatívája
- Nagy hatékonyságot és energiatakarékosságot képvisel
- A hosszabb élettartam és a minimális karbantartás érdekében kiváló minőségű anyagokból készül

Szolgáltatások

- Többféle alkalmazási lehetőség a széles lencseválasztéknak, az állítható fénysugaraknak és a billenthető csővégnek köszönhetően.
- A lámpatestek egyszerűen azonosíthatók a Philips szervizcímkekkel
- A jövőre tervezve – az SR (System Ready) aljzatnak köszönhetően
- Magas rendszerhatásfok, többféle alkalmazási lehetőség
- A lámpatesthez saját fényreceptek is tartoznak, amelyek: 1) segítenek a denevérek optimális ökoszisztémáinak fenntartásában, és 2) segítenek megőrizni a sötét éjszakai égboltot és csökkenteni a fényszennyezést

Alkalmazás





- Utak és utcák
- Lakóövezeti utcák

Versions


UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets



Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2




Termék részletei

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Termék részletei



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Termék részletei

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Előtét egységek száma
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 egység
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 egység
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 egység
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 egység
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 egység
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 egység
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 egység
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 egység
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	1 egység
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	1 egység
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 egység
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	1 egység
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED14	1 egység
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 egység
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	LED18	1 egység
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	LED22	1 egység
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34	1 egység
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 egység
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 egység
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 egység
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 egység
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 egység
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 egység
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 egység
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 egység
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	1 egység
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 egység
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99	1 egység
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 egység
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 egység
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	1 egység
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED18	1 egység
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 egység
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	LED85	1 egység
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49	1 egység
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED74	1 egység
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 egység

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja	Előtetegységek száma
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	LED94	1 egység
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED22	1 egység
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	LED109	1 egység
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	1 egység
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 egység
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	LED51	1 egység
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED39	1 egység
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	1 egység
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	LED75	1 egység
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 egység
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	LED51	1 egység
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED18	1 egység
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	LED39	1 egység
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	LED75	1 egység
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65	1 egység
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED119	1 egység
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED54	1 egység
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED64	1 egység
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 egység
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 egység
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 egység
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 egység
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	1 egység
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	1 egység
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	1 egység
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	1 egység
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	LED149	1 egység
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120	1 egység
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 egység
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 egység
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 egység
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 egység
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180	1 egység
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240	1 egység
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	LED170	1 egység
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 egység
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 egység
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	LED139	1 egység
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 egység
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	LED149	1 egység
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	LED149	1 egység
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	LED139	1 egység
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84	1 egység
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 egység
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109	1 egység
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED80	1 egység
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED100	1 egység
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	1 egység
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED149	1 egység
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	LED100	1 egység
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 egység
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 egység

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja	Előtetegységek száma
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	1 egység
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	2 egység
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	LED240	2 egység
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 egység
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 egység
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	LED380	2 egység
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	LED39	1 egység
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 egység
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 egység
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	1 egység
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 egység
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 egység
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 egység
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	1 egység
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	LED45	1 egység
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 egység
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44	1 egység
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 egység
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 egység
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 egység
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 egység
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 egység
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 egység
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 egység
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 egység
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED51	1 egység
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED51	1 egység
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED20	1 egység
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED25	1 egység
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 egység
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 egység
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED45	1 egység
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED54	1 egység
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED20	1 egység
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED25	1 egység
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 egység
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 egység
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	1 egység
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	1 egység
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	1 egység
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	1 egység

Technikai adatok (1/2)

			A	Korrelált						A	Korrelált		
Order	Full Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási		Order	Full Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)		Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)	
62781900	BGP290	157° - 33° x	740	4000 K	70		62782600	BGP390	157° - 33° x	740	4000 K	70	
	LED50-1F/7	55°	semleges					LED50-1F/7	55°	semleges			
	40 I DM10		fehér					40 I DM10		fehér			
	48/60S							48/60S					

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A		Korrelált fényforrás szín(hő)mérséklet (névleges)	Szinvisztaadási index (CRI)
			fényforrás	szín		
62784000	BGP290	157° - 33° x	740	4000 K	70	
	LED50-1F/7	55°	semleges			
	40 II DM10		fehér			
	48/60S					
62785700	BGP390	157° - 33° x	740	4000 K	70	
	LED50-1F/7	55°	semleges			
	40 II DM10		fehér			
	48/60S					
76945800	BGP290	154° - 31° x	730 meleg	3000 K	70	
	LED20-1F/7	54°	fehér			
	30 II DM50					
	D9 48/60S					
76946500	BGP290	154° - 31° x	730 meleg	3000 K	70	
	LED40-1F/7	54°	fehér			
	30 II DM50					
	D9 48/60S					
76947200	BGP290	154° - 31° x	730 meleg	3000 K	70	
	LED50-1F/7	54°	fehér			
	30 II DM50					
	D9 48/60S					
76948900	BGP290	154° - 31° x	730 meleg	3000 K	70	
	LED60-1F/7	54°	fehér			
	30 II DM50					
	D9 48/60S					
76949600	BGP290	53° x 71°	730 meleg	3000 K	70	
	LED50-1F/7		fehér			
	30 II DM12					
	SRTB					
44936000	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70	
	LED49-4S/7	67°	semleges			
	40 I DX10		fehér			
	7024 D9 76S					
44939100	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70	
	LED39-4S/7		semleges			
	40 II DN10		fehér			
	SW302F					
44943800	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70	
	LED99-4S/7	67°	semleges			
	40 I DX10		fehér			
	7024 D9					
44949000	BGP292	53° x 71°	740	4000 K	70	
	LED14-4S/7		semleges			
	40 II DM12		fehér			
	SW302F					
	CLO D					

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A		Korrelált fényforrás szín(hő)mérséklet (névleges)	Szinvisztaadási index (CRI)
			fényforrás	szín		
05876700	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70	
	LED120-4S/	54°	semleges			
	740 I DM11		fehér			
	48/60S					
06038800	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED18-4S/7	54°	semleges			
	40 I DM50		fehér			
	D948/60S					
06039500	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED22-4S/7	54°	semleges			
	40 I DM50		fehér			
	D948/60S					
06046300	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED34-4S/7	54°	semleges			
	40 II DM50		fehér			
	D9 48/60S					
06047000	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED60-4S/7	54°	semleges			
	40 II DM50		fehér			
	D9 48/60S					
06048700	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED80-4S/7	54°	semleges			
	40 II DM50		fehér			
	D9 48/60S					
06049400	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED100-4S/	54°	semleges			
	740 II DM50		fehér			
	D9 48/60S					
07894900	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70	
	LED120-4S/	54°	semleges			
	740 II DM50		fehér			
	D9 48/60S					
07906900	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70	
	LED85-4S/7	54°	semleges			
	40 II DM11		fehér			
	48/60S					
07908300	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70	
	LED85-4S/7	54°	semleges			
	40 II DM11		fehér			
	48/60S					
07923600	BGP392	160° - 42° x	740	4000 K	70	
	LED120-4S/	54°	semleges			
	740 II DM11		fehér			
	D9 48/60S					
07963200	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70	
	LED75-4S/7	67°	semleges			
	40 I DX10		fehér			
	7024 D9					
	48/60					

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
07964900	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED49-4S/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	7024 D9				
	48/60				
07965600	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED27-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07967000	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED99-4S/7	67°	semleges		
	40 II DX10		fehér		
	7024 D9				
	48/6				
07968700	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED34-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07969400	BGP292	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED22-4S/7		semleges		
	40 II DM12		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07970000	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED75-4S/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	7024 D9 76S				
07977900	BGP292	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED18-4S/7		semleges		
	40 II DM12		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07981600	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED27-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07986100	BGP292	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED85-4S/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	D9SRG10				
	48/60				
07987800	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED49-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
07989200	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED74-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05Z1Z1-				
07992200	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED34-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07995300	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED94-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	CLO D9				
	48/60				
07996000	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED22-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
07999100	BGP292	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED109-4S/	55°	semleges		
	740 II DM10		fehér		
	7043 D9 48/				
10013800	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05Z1Z1				
10014500	BGP292	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED22-4S/7		semleges		
	40 II DM12		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
10018300	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED51-4S/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	P148/60S				
10026800	BGP292	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED39-4S/7		semleges		
	40 II DM12		fehér		
	SW302F				
	CLO D				
10031200	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED99-4S/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	7024 D9 76S				
10036700	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED75-4S/7	67°	semleges		
			fehér		

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
10037400	40 I DX10				
	48/60S				
	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED39-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
10038100	SW302F				
	CLO D				
	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED51-4S/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
10061900	48/60S				
	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED18-4S/7		semleges		
	40 II DN10		fehér		
	SW302F				
10068800	CLO D				
	BGP292	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED39-4S/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	SW302F				
10069500	CLO D				
	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED75-4S/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	ALU D9 76S				
10073200	BGP292	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED65-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
10117300	LED119-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	CLO 48/60S				
	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/7	54°	semleges		
10163000	40 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05ZIZI-				
	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED64-4S/7	54°	semleges		
10164700	40 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05ZIZI-				
	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED45-4S/8	54°	meleg		
10175300	30 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05ZIZI-				
	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED45-4S/8	54°	meleg		

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
10193700	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05ZIZI-				
10197500	BGP292	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED35-4S/8	54°	meleg		
	30 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05ZIZI-				
10204000	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	CLO				
	S05ZIZI-				
12560500	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED70-4S/7	67°	semleges		
	40 II DX10		fehér		
	D11 H07RN-				
	F-				
12561200	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	67°	semleges		
	40 II DX10		fehér		
	BL1 D11				
	H07R				
12564300	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED70-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	48/76S				
	POLE				
12565000	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	48/76S				
	POLE				
44937700	BGP293	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED149-4S/		semleges		
	740 I DM12		fehér		
	D9 SRG10				
	48/				
44946900	BGP293	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	67°	semleges		
	740 I DX10		fehér		
	7024 D9				
	48/6				
05877400	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	48/60S				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A Korrelált		
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
05889700	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	SRT SRB				
	SRG1				
07896300	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07897000	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED139-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07898700	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED180-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07899400	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07909000	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED170-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	48/60S				
07928100	BGP393	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	D9 48/60S				
07988500	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10024400	BGP293	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED139-4S/	67°	semleges		
	740 I DX10		fehér		
	48/60S				
10027500	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10032900	BGP293	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	67°	semleges		
	740 I DX10		fehér		
	48/60S				
10042800	BGP293	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED149-4S/		semleges		
	740 II DW10		fehér		
	H07RN-F-2X1				

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A Korrelált		
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
10054100	BGP293	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED139-4S/	55°	semleges		
	740 II DM10		fehér		
	48/60S				
10058900	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED84-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10060200	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	54°	semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10074900	BGP293	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED109-4S/	54°	semleges		
	740 I DM50		fehér		
	D9 48/60S				
10165400	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED80-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	CLO S05Z1Z1-				
10166100	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	CLO S05Z1Z1				
10167800	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	CLO S05Z1Z1				
10168500	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED149-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	CLO S05Z1Z1				
10189000	BGP293	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED100-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	CLO SRT 48/				
62787100	BGP290	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED50-1F/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		
	SRG10 SRT SRB				
62788800	BGP390	157° - 33° x	740	4000 K	70
	LED50-1F/7	55°	semleges		
	40 I DM10		fehér		

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
76950200	SRG10 SRT				
	SRB				
	BGP290	149° - 10° x	730 meleg	3000 K	70
	LED50-1F/7	57°	fehér		
05878100	30 II DM32				
	MSP				
	SRTB48/6				
	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
07902100	LED340-4S/	54°	semleges		
	740 I DM11		fehér		
	48/60S PLS				
	BGP294	154° - 31° x	740	4000 K	70
07933500	LED240-4S/	54°	semleges		
	740 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
	P				
18172400	BGP394	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED340-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
	D9 48/60S				
70791700	P				
	BGP294	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED300-4S/	54°	semleges		
	740 II DM11		fehér		
44945200	CLO-DDF1				
	D1				
	BGP294	149° - 10° x	730 meleg	3000 K	70
	LED380-4S/	57°	fehér		
05875000	730 II DM32				
	GR-10714				
	MS				
	BGP291	154° - 31° x	740	4000 K	70
05887300	LED39-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	48/60S				
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
06041800	LED50-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	48/60S				
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED50-4S/7	54°	semleges		
	40 I DM11		fehér		
	SRT SRB				
	SRG10				
	BGP291	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED8-4S/74	54°	semleges		
	O II DM50		fehér		
	D948/60S				

Order	Full Product	Lámpatest	A		Korrelált
			fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
06042500	BGP291	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED20-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
06043200	BGP291	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED40-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
06044900	BGP291	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED50-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
06045600	BGP291	154° - 31° x	740	4000 K	70
	LED64-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM50		fehér		
	D9 48/60S				
07912000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	48/60S				
07918200	BGP391	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED64-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
	D9 48/60S				
10045900	BGP291	152° - 24° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/7	66°	semleges		
	40 I DW50		fehér		
	CLO D9 P1				
10120300	32/				
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED34-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
10121000	CLO 48/60S				
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED34-4S/7	54°	semleges		
	40 II DM11		fehér		
10122700	CLO-DDF1				
	D18				
	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED34-4S/8	54°	meleg		
10123400	30 II DM11		fehér		
	CLO 48/60S				
	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80
	LED34-4S/8	54°	meleg		
10124100	30 II DM11		fehér		
	CLO-DDF1				
	D18				
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/7	54°	semleges		
			fehér		

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A		Korrelált fényforrás szín(érvleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Szinviszsaadási index (CRI)
			fényforrás	színe			
10125800	40 II DM11						
	CLO 48/60S						
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED44-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
10126500	CLO-DDF1						
	D18						
	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80		
	LED44-4S/8	54°	meleg				
	30 II DM11		fehér				
10127200	CLO 48/60S						
	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80		
	LED44-4S/8	54°	meleg				
	30 II DM11		fehér				
	CLO-DDF1						
10128900	D18						
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED51-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO 48/60S						
10129600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED51-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO-DDF1						
	D18						
10162300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED20-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10173900	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80		
	LED25-4S/8	54°	meleg				
	30 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10174600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED35-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10176000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED45-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10187600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED45-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO SRT						
	48/6						

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A		Korrelált fényforrás szín(érvleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Szinviszsaadási index (CRI)
			fényforrás	színe			
10188300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED54-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO SRT						
	48/6						
10191300	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80		
	LED20-4S/8	54°	meleg				
	30 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10192000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED25-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10195100	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80		
	LED35-4S/8	54°	meleg				
	30 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
10196800	BGP291	160° - 42° x	830	3000 K	80		
	LED45-4S/8	54°	meleg				
	30 II DM11		fehér				
	CLO						
	S05ZIZ1-						
12558200	BGP291	150° - 43° x	740	4000 K	70		
	LED45-4S/7	67°	semleges				
	40 II DX10		fehér				
	D11 H07RN-						
	F-						
12559900	BGP291	150° - 43° x	740	4000 K	70		
	LED60-4S/7	67°	semleges				
	40 II DX10		fehér				
	BL1 D11						
	H07R						
12562900	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED25-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	48/76S						
	POLE						
12563600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70		
	LED35-4S/7	54°	semleges				
	40 II DM11		fehér				
	48/76S						
	POLE						

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa	Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10	07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4 263 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10	07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 288 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10	07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	8 600 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10	07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 904 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1 700 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 848 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3 320 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6 612 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4 000 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 540 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4 620 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 288 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	4 000 lm	Közepes fényeloszlás – DM12	07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	7 482 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4 263 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10	07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4 263 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3 306 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10	07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6 264 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8 600 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10	07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 904 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 232 lm	Közepes fényeloszlás – DM12	07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	7 740 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM11	07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1 848 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	1 584 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	9 460 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	1 936 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	9 890 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	2 992 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 848 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4 524 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 960 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	3 306 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 600 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8 600 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM50	10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	6 612 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7 482 lm	Közepes fényeloszlás – DM11	10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3 306 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7 482 lm	Közepes fényeloszlás – DM11	10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4 524 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM11	10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1 540 lm	Keskeny fényeloszlás – DN10
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6 612 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10	10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	3 306 lm	Széles fényeloszlás – DW10

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	6 612 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 742 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	9 890 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	4 524 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	5 394 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	3 741 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	3 828 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	2 958 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	2 992 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	6 090 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6 960 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	6 090 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	10 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM12
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	10 440 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	15 300 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	14 620 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	20 160 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	12 180 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM50

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	12 900 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	12 900 lm	Széles fényeloszlás – DW10
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	12 180 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 392 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	9 680 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	6 864 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	8 448 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	10 005 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	12 470 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	8 448 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Közepes fényeloszlás – DM10
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	4 000 lm	Közepes fényeloszlás – DM32
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	29 240 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	20 880 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	31 320 lm	Közepes fényeloszlás – DM32
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	3 432 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	712 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 760 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	3 520 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM50

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 504 lm	Közepes fényeloszlás – DM50
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	3 960 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5 504 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	3 784 lm	Széles fényeloszlás – DW50
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	2 904 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 904 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	2 904 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 904 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	3 784 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 784 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3 741 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 741 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4 350 lm	Közepes fényeloszlás – DM11

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Kültéri optika típusa
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 716 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 112 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 872 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	3 872 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4 524 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 716 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 112 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 741 lm	Közepes fényeloszlás – DM11
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	3 960 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	5 220 lm	Extra széles fényeloszlás – DX10
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	2 200 lm	Közepes fényeloszlás – DM32
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	3 080 lm	Közepes fényeloszlás – DM11

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25,5 W	differenciál módusig és 8 kV közös módusig Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	32,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	40 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	8,9 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	11,2 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	47 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	differenciál módusig és 8 kV közös módusig Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	60 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	11,2 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	50 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	42,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	56 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	70 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	30,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	23 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	44 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	30,5 W	differenciál módusig és 8 kV közös módusig Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	11,2 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	23 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	44 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	70 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	26,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	24,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	20,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	40,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	40,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	70 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	98 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W	differenciál módusig és 8 kV közös módusig Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	78 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	78 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	44 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	55 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	67 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	84 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	56 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	186 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	134 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	225 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	23 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	27 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	26 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	22 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	22 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	23,5 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
			differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	26 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	30,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	30,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	13,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	19 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	22,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	26,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Igen	0% (digitális)
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Igen	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	26,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	32 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	14,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	15,6 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	24,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	27 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	36,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	15,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	22,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differentiál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Nem	0% (digitális)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Igen	0% (digitális)
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Igen	0% (digitális)
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Igen	0% (digitális)
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Igen	0% (digitális)
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Igen	0% (digitális)
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Igen	0% (digitális)
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Igen	0% (digitális)
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Igen	0% (digitális)
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Igen	0% (digitális)
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Igen	0% (digitális)
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Igen	0% (digitális)
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nem	0% (digitális)
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Nem	0% (digitális)
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Igen	0% (digitális)
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Igen	0% (digitális)
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Igen	0% (digitális)
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nem	0% (digitális)
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nem	0% (digitális)
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nem	0% (digitális)
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nem	0% (digitális)
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nem	0% (digitális)
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nem	0% (digitális)
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Igen	0% (digitális)
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Igen	0% (digitális)
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nem	0% (digitális)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nem	0% (digitális)
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Igen	0% (digitális)
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Igen	0% (digitális)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nem	0% (digitális)
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Nem	0% (digitális)
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Nem	0% (digitális)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Nem	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nem	0% (digitális)
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nem	0% (digitális)
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nem	0% (digitális)
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nem	0% (digitális)
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Nem	0% (digitális)
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nem	0% (digitális)
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nem	0% (digitális)
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Nem	0% (digitális)
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nem	0% (digitális)
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Igen	0% (digitális)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Igen	0% (digitális)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Igen	Programozható
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	Igen	0% (digitális)
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Nem	0% (digitális)
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nem	0% (digitális)
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Igen	0% (digitális)
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nem	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Igen	0% (digitális)
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Igen	0% (digitális)
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nem	0% (digitális)
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Igen	0% (digitális)
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nem	0% (digitális)
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Igen	0% (digitális)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nem	0% (digitális)
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Igen	0% (digitális)
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nem	0% (digitális)
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Igen	0% (digitális)
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nem	0% (digitális)
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Igen	0% (digitális)
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nem	0% (digitális)
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nem	0% (digitális)
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nem	0% (digitális)
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Igen	0% (digitális)
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Igen	0% (digitális)
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nem	0% (digitális)
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nem	0% (digitális)

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	IK09
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	IK09
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	IK09
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	IK09
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	IK09
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	IK09
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	IK09
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	IK09
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	IK09
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	IK09
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	IK09
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	IK08
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	IK09
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	IK09
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	IK09
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	IK09
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	IK09
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	IK09
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

		A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára
Order Code	Full Product Name	vetítve
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	0,5 %
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	0,5 %
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	0,5 %
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	0,5 %
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	0,5 %

		A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára
Order Code	Full Product Name	vetítve
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	0,5 %
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	0,5 %
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	0,5 %
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	0,5 %
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	0,5 %
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	-
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	-
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %

		A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
Order Code	Full Product Name	
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	0,5 %
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %

		A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
Order Code	Full Product Name	
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP290
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP390
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	BGP292
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	BGP292
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	BGP292
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	BGP292
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	BGP292
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP292
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP293
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	BGP293
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP290
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP390
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
70791700	BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	BGP294
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	BGP291

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	BGP291
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865679




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866444


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866628




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866607




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866716




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866615




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866727




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866860




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866753


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866762




Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866930




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866772




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866755



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866789




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866941




Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868722


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868727




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869152




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869154




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869153




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865680




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865671




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866445


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866608




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866613




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866616




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866617




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866618




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866630


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866644




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866636




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866642




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866612




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866721




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866759




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866631


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866633




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866611




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866614




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866632




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866643




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866712



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866780




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866796




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866704


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866724




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866734




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866761




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866810




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866862



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866865






Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866899



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866730




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866904

Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866932



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866722

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866731

Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866793




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866809


Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866859

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866901


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866905




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866933




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866902




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866926




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866853




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866856



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866912




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866910




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866925


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866928




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867777




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867775




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867781




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866804




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866898




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866934


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869155



Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869157



Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925868936

