



Este momentul să modernizați iluminatul stradal convențional cu LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

Un număr din ce în ce mai mare de autorități ale localităților trebuie să modernizeze instalațiile de iluminat stradal convențional de dimensiuni mari cu tehnologia LED eficientă energetic. Dar trebuie să facă acest lucru cu bugete din ce în ce mai mici. Acesta este motivul pentru care noua generație de LumiStreet a fost modernizată și proiectată să ofere o soluție la această provocare. Reprezintă soluția ideală pentru înlocuirea punct cu punct a iluminatului convențional. LumiStreet gen2 reușește acest lucru prin oferirea unei eficiențe ridicate, a unui cost total de deținere redus și prin ușurința în instalare și întreținere. Eticheta de service Philips (Service Tag) facilitează instalarea și întreținerea. În plus, soclul Philips SR (System Ready) îl pregătește pentru viitor, așadar puteți asocia acest aparat de iluminat cu aplicații de software și de control al iluminatului, precum Interact City.

Beneficii

- Alternativă LED economică pentru aparatele de iluminat stradale cu surse convenționale
- Oferă eficiență ridicată și economii de energie semnificative
- Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru o durată de viață mai mare și întreținere redusă la minim

LumiStreet gen2

Caracteristici

- Acoperire bună pentru toate aplicațiile de iluminat stradal datorită unei game largi de sisteme optice, a fluxului reglabil și a ștuțului reglabil
- Identificare simplă/facilă a aparatului de iluminat mulțumită etichetei de service Philips(Service Tag)
- Pregătire pentru viitor datorită soclului SR (System Ready)
- Eficiență superioară a sistemului și acoperire bună a diverselor aplicații de iluminat stradal
- Aparatul de iluminat este echipat, de asemenea, cu soluții (rețele) de lumină dedicate care contribuie la: 1) menținerea unor ecosisteme optime pentru liliaci sau la 2) păstrarea unui cer nocturn întunecat și reducerea poluării luminoase

Cerere

- Drumuri și străzi
- Străzi rezidențiale

Versions





UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets



LumiStreet/UniStreet gen2 Large




Cote



LumiStreet gen2

Cote



Detalii produs

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2




Detalii produs

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Detalii produs

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Detalii produs

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Informații generale	
Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	0
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 unitate
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 unitate
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 unitate
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 unitate
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 unitate
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 unitate
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 unitate
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 unitate
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	1 unitate
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	1 unitate
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 unitate
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	1 unitate
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED14	1 unitate
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 unitate
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	LED18	1 unitate
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	LED22	1 unitate
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34	1 unitate
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 unitate
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 unitate
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 unitate
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 unitate
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	LED120	1 unitate
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 unitate
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 unitate
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 unitate
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 unitate
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	1 unitate
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 unitate
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99	1 unitate
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 unitate
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 unitate
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	1 unitate
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED18	1 unitate
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 unitate
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	LED85	1 unitate
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED74	1 unitate
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 unitate
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	LED94	1 unitate
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED22	1 unitate
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	LED109	1 unitate
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	1 unitate
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 unitate
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	LED51	1 unitate
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED39	1 unitate
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	1 unitate
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	LED75	1 unitate
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 unitate
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	LED51	1 unitate
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED18	1 unitate
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	LED39	1 unitate
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	LED75	1 unitate
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65	1 unitate
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED119	1 unitate
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED54	1 unitate
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED64	1 unitate
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 unitate
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 unitate
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 unitate
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 unitate
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	1 unitate
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	1 unitate
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	1 unitate
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	1 unitate
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	LED149	1 unitate
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120	1 unitate
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 unitate
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 unitate
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 unitate
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 unitate
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180	1 unitate
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240	1 unitate
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	LED170	1 unitate
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 unitate
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 unitate
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	LED139	1 unitate
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 unitate
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	LED149	1 unitate
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	LED149	1 unitate
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	LED139	1 unitate
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84	1 unitate
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 unitate
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109	1 unitate
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED80	1 unitate
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED100	1 unitate
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	1 unitate
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED149	1 unit

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	LED100	1 unitate
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 unitate
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 unitate
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	1 unitate
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	2 unități
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	LED240	2 unități
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 unități
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 unități
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	LED39	1 unitate
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 unitate
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 unitate
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	1 unitate
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 unitate
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 unitate
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 unitate
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	1 unitate
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	LED45	1 unitate
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 unitate
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44	1 unitate
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 unitate
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 unitate
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 unitate
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 unitate
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 unitate
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 unitate
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 unitate
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 unitate
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED51	1 unitate
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED51	1 unitate
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED20	1 unitate
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED25	1 unitate
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 unitate
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 unitate
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED45	1 unitate
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED54	1 unitate
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED20	1 unitate
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED25	1 unitate
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 unitate
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 unitate
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	1 unitate
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	1 unitate
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	1 unitate
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	1 unitate

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb cald 730	3000 K	70
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb cald 730	3000 K	70
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb cald 730	3000 K	70
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb cald 730	3000 K	70
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	53° x 71°	Alb cald 730	3000 K	70
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	4000 K	70
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	Alb neutru 740	4000 K	70
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150°	Alb neutru 740	4000 K	70
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	4000 K	70
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB				

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
	DM10 SRG10 SRT SRB				
76950200	BGP290	149° - 10° x	Alb cald	3000 K	70
	LED50-1F/730 II	57°	730		
	DM32 MSP SRTB48/6				
05878100	BGP294	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED340-4S/740 I	54°	740		
	DM11 48/60S PLS				
07902100	BGP294	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED240-4S/740 II	54°	740		
	DM50 D9 48/60S P				
07933500	BGP394	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED340-4S/740 II	54°	740		
	DM11 D9 48/60S P				
18172400	BGP294	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED300-4S/740 II	54°	740		
	DM11 CLO-DDF1 D1				
44945200	BGP291	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED39-4S/740 II	54°	740		
	DM50 48/60S				
05875000	BGP291	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED50-4S/740 I	54°	740		
	DM11 48/60S				
05887300	BGP291	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED50-4S/740 I	54°	740		
	DM11 SRT SRB SRG10				
06041800	BGP291	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED8-4S/740 II	54°	740		
	DM50 D948/60S				
06042500	BGP291	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED20-4S/740 II	54°	740		
	DM50 D9 48/60S				
06043200	BGP291	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED40-4S/740 II	54°	740		
	DM50 D9 48/60S				
06044900	BGP291	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED50-4S/740 II	54°	740		
	DM50 D9 48/60S				
06045600	BGP291	154° - 31° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED64-4S/740 II	54°	740		
	DM50 D9 48/60S				
07912000	BGP291	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	54°	740		
	DM11 48/60S				
07918200	BGP391	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED64-4S/740 II	54°	740		
	DM11 D9 48/60S				

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
10045900	BGP291	152° - 24° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED44-4S/740 I	66°	740		
	DW50 CLO D9 P1 32/				
10120300	BGP291	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED34-4S/740 II	54°	740		
	DM11 CLO 48/60S				
10121000	BGP291	160° - 42° x	Alb neutru	4000 K	70
	LED34-4S/740 II	54°	740		
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10122700	BGP291	160° - 42° x	Alb cald	3000 K	80
	LED34-4S/830 II	54°	830		
	DM11 CLO 48/60S				
10123400	BGP291	160° - 42° x	Alb cald	3000 K	80
	LED34-4S/830 II	54°	830		
	DM11 CLO-DDF1 D18				</

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	3000 K	80
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	4000 K	70
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	4000 K	70

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4.100 lm	Distribuţie medie 10
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4.100 lm	Distribuţie medie 10
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4.100 lm	Distribuţie medie 10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4.100 lm	Distribuţie medie 10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1.700 lm	Distribuţie medie 50
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3.320 lm	Distribuţie medie 50
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4.000 lm	Distribuţie medie 50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4.620 lm	Distribuţie medie 50
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	4.000 lm	Distribuţie medie 12
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4.263 lm	Distribuţie extra largă 10
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3.306 lm	Distribuţie îngustă 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8.600 lm	Distribuţie extra largă 10
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1.232 lm	Distribuţie medie 12

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10.200 lm	Distribuţie medie 11
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	1.584 lm	Distribuţie medie 50
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	1.936 lm	Distribuţie medie 50
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	2.992 lm	Distribuţie medie 50
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.220 lm	Distribuţie medie 50
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6.960 lm	Distribuţie medie 50
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8.600 lm	Distribuţie medie 50
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.200 lm	Distribuţie medie 50
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	10.200 lm	Distribuţie medie 11
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7.482 lm	Distribuţie medie 11
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7.482 lm	Distribuţie medie 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II		

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4.263 lm	Distribuție extra largă 10
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2.288 lm	Distribuție îngustă 10
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	8.600 lm	Distribuție extra largă 10
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2.904 lm	Distribuție îngustă 10
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1.848 lm	Distribuție medie 12
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6.612 lm	Distribuție extra largă 10
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1.540 lm	Distribuție medie 12
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2.288 lm	Distribuție îngustă 10
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	7.482 lm	Distribuție medie 10
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4.263 lm	Distribuție medie 50
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6.264 lm	Distribuție medie 11
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2.904 lm	Distribuție îngustă 10
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	7.740 lm	Distribuție medie 11
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1.848 lm	Distribuție îngustă 10
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	9.460 lm	Distribuție medie 10
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	9.890 lm	Distribuție medie 11
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1.848 lm	Distribuție medie 12
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4.524 lm	Distribuție extra largă 10
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	3.306 lm	Distribuție medie 12
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8.600 lm	Distribuție extra largă 10
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	6.612 lm	Distribuție extra largă 10
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3.306 lm	Distribuție îngustă 10
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4.524 lm	Distribuție extra largă 10
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1.540 lm	Distribuție îngustă 10
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	3.306 lm	Distribuție largă 10
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	6.612 lm	Distribuție extra largă 10

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.742 lm	Distribuție medie 50
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	9.890 lm	Distribuție medie 11
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4.524 lm	Distribuție medie 11
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	5.394 lm	Distribuție medie 11
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3.741 lm	Distribuție medie 11
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3.828 lm	Distribuție medie 11
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2.958 lm	Distribuție medie 11
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2.992 lm	Distribuție medie 11
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	6.090 lm	Distribuție extra largă 10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6.960 lm	Distribuție extra largă 10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	6.090 lm	Distribuție medie 11
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	10.200 lm	Distribuție medie 11
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	12.900 lm	Distribuție medie 12
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	10.440 lm	Distribuție extra largă 10
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20.160 lm	Distribuție medie 11
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20.160 lm	Distribuție medie 11
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8.800 lm	Distribuție medie 50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.180 lm	Distribuție medie 50
07898700	BGP29		

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	12.900 lm	Distribuție largă 10
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	12.180 lm	Distribuție medie 10
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.392 lm	Distribuție medie 50
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Distribuție medie 50
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	9.680 lm	Distribuție medie 50
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6.864 lm	Distribuție medie 11
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	8.448 lm	Distribuție medie 11
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	10.005 lm	Distribuție medie 11
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	12.470 lm	Distribuție medie 11
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	8.448 lm	Distribuție medie 11
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4.100 lm	Distribuție medie 10
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4.100 lm	Distribuție medie 10
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	4.000 lm	Distribuție medie 32
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	29.240 lm	Distribuție medie 11
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	20.880 lm	Distribuție medie 50
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29.240 lm	Distribuție medie 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24.940 lm	Distribuție medie 11
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	3.432 lm	Distribuție medie 50
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4.350 lm	Distribuție medie 11
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4.350 lm	Distribuție medie 11
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	712 lm	Distribuție medie 50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1.760 lm	Distribuție medie 50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	3.520 lm	Distribuție medie 50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4.350 lm	Distribuție medie 50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.504 lm	Distribuție medie 50
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	3.960 lm	Distribuție medie 11

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5.504 lm	Distribuție medie 11
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	3.784 lm	Distribuție largă 50
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	2.904 lm	Distribuție medie 11
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2.904 lm	Distribuție medie 11
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	2.904 lm	Distribuție medie 11
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2.904 lm	Distribuție medie 11
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	3.784 lm	Distribuție medie 11
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3.784 lm	Distribuție medie 11
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3.741 lm	Distribuție medie 11
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3.741 lm	Distribuție medie 11
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4.350 lm	Distribuție medie 11
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4.350 lm	Distribuție medie 11
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1.716 lm	Distribuție medie 11
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2.112 lm	Distribuție medie 11
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2.992 lm	Distribuție medie 11
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3.872 lm	Distribuție medie 11
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	3.872 lm	Distribuție medie 11
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4.524 lm	Distribuție medie 11
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1.716 lm	Distribuție medie 11

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	32,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	40 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	8,9 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	11,2 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	13,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	47 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	60 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	11,2 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	50 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	42,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	56 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	13,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	30,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	23 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	44 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	30,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	11,2 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	23 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	44 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	36,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	26,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	24,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	20,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	40,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	40,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	70 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	98 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	78 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	78 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	44 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	55 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	67 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	84 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	56 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	186 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	134 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
18172400	BGP294 LED3		

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 10 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	27 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	26 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	22 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	22 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	23,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	23,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	26 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	31,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	31,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	30,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	30,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	13,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	19 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	22,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	26,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	26,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	32 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	14,8 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	15,6 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	24,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	27 W	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	36,5 W	Nivel de protecție contra supratensiunii

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Da	0% (digital)
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Da	0% (digital)
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Da	0% (digital)
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Da	0% (digital)
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Nu	0% (digital)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Da	0% (digital)
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Da	0% (digital)
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Da	0% (digital)
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Da	0% (digital)
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nu	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Da	0% (digital)
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Da	0% (digital)
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Da	0% (digital)
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Da	0% (digital)
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Da	0% (digital)
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Da	0% (digital)
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Da	0% (digital)
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu	0% (digital)
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Nu	0% (digital)
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Da	0% (digital)
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Nu	0% (digital)
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Nu	0% (digital)
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Da	0% (digital)
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Da	0% (digital)
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Da	0% (digital)
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Da	0% (digital)
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu	0% (digital)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu	0% (digital)
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Da	0% (digital)
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Da	0% (digital)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nu	0% (digital)
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Nu	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Nu	0% (digital)
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Nu	0% (digital)
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Nu	0% (digital)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Nu	0% (digital)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu	0% (digital)
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu	0% (digital)
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu	0% (digital)
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Nu	0% (digital)
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nu	0% (digital)
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nu	0% (digital)
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Nu	0% (digital)
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nu	0% (digital)
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Da	0% (digital)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Da	0% (digital)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Da	Programabil
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Nu	

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nu	0% (digital)
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Da	0% (digital)
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da	0% (digital)
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nu	0% (digital)
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Da	0% (digital)
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Da	0% (digital)
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Da	0% (digital)
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	Da	0% (digital)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Da	0% (digital)
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	Da	0% (digital)

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu	0% (digital)
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Da	0% (digital)
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nu	0% (digital)
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nu	0% (digital)
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu	0% (digital)
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Da	0% (digital)
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Da	0% (digital)
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu	0% (digital)
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06039500		

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	IK09
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	IK09
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	IK09
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	IK09
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	IK09
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	IK09
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	IK09
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	IK09
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09

Performanță în timp (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	0,5 %
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	0,5 %
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	0,5 %
10013800	BGP29	

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	0,5 %
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	0,5 %
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	0,5 %
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	-
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	0,5 %
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %


Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP290
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP390


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	BGP292
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	BGP292
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP292
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP293
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	BGP293
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP290
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP390
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865679




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866444




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866628




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866607




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866716




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866615




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866727




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866860




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866753




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866762




Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866930






Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866772



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866755




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866789

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866941




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868722



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868727

Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869152

Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869154




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156


Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869153

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865680




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865671




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866445




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866608




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866613



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866616




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866617




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866618




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866630




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866644




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866636




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866642



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866612




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866721




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866759




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866631




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866633




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866611




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866614



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866632




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866643




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866712


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866780




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866796




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866704




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866724




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866734




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866761



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866810




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866862


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866865




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866899




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866730




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866904




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866932



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866722




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866731




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866793


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866809




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866859




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866901




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866905




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866933




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866902



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866926




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866853




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866856


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866912




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866910




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866925




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866928




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867776



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867777




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867775




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867778


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867781




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866804




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866898



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866934



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869155



Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869157

