



Philips TubeLine: lineární osvětlení tunelů pro optimální pohodlí a vedení

TubeLine

Pro zákazníky, kteří od svých tunelových svítidel vyžadují vysokou úroveň vizuálního komfortu, je tradičně preferovanou volbou zářivkové lineární osvětlení. Díky vynikající rovnoměrnosti světla na vozovce a stěnách, dokonalému vizuálnímu vedení a vysokému indexu barevného podání nabízí lineární osvětlení řidičům vynikající kvalitu osvětlení a bezpečnost. V porovnání s řešeními bodového osvětlení slibuje také vysokou redundanci systému. S tunelovými svítidly Philips TubeLine můžete dosáhnout stejné kvality osvětlení, ale se všemi dalšími výhodami technologie LED. TubeLine je nejmodernější tunelové svítidlo, které využívá nejnovější technologii LED s optimalizovanými rozměry a atraktivní cenou pro rychlou návratnost investice. Lineární osvětlení pro tunely a podchody s omezeným rozpočtem nebylo nikdy dostupnější.

Výhody

- Optimální tok dopravy díky vyššímu vizuálnímu komfortu a bezpečnosti ve srovnání s bodovým osvětlením
- Ekonomická alternativa k zářivkovému osvětlení tunelů
- Vysoká dostupnost osvětlení tunelů: systém vzdáleného předřadníku
- Flexibilní osvětlovací systém se snadnou instalací

Vlastnosti

- Lineární svítidlo v délkách 1 nebo 2 metry
- Předřadník není integrován: instalace se vzdáleným předřadníkem
- Široká škála světelného výkonu: 3 000 až 30 000 lm
- Více možností montáže a připojení
- Kompatibilita s ovládacími prvky tunelů od společnosti Philips a třetích stran
- Servisní značka: identifikace na základě QR kódu pro vyhledávání informací týkajících se montáže, údržby a náhradních dílů

Aplikace


- Tunely
- Podchody

Versions



TubeLine BGP360

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif




TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif



TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif

Detaily o výrobku

TubeLine_BGP360_ZGP360-
DP09.tif



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Předřadník	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	150°
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	70
Typ optiky, exteriéry	Symetrické vyzařování pro tunely
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	-
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Hliník
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-
Označení a balení	
Kód produktové řady	BGP360

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Počet světelných zdrojů
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Počet světelných zdrojů
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

