



Philips TubeLine: lineær tunnelbelysning til optimeret komfort og styring

TubeLine

For kunder, der kræver et højt niveau af visuel komfort fra deres tunnelarmaturer, har fluorescerende lineær belysning traditionelt været det foretrukne valg. Med fremragende lysensartethed på vej og vægge, perfekt visuel vejledning og høj farvegengivelse, tilbyder lineær belysning bilister overlegen lyskvalitet og sikkerhed. Det lover også høj systemredundans sammenlignet med punktbelysningsløsninger. Med Philips TubeLine tunnelarmaturer kan du opnå den samme lyskvalitet, men med alle de ekstra fordele ved LED-teknologi. TubeLine er et topmoderne tunnelarmatur, der udnytter den nyeste LED-teknologi med optimerede dimensioner og attraktive priser for et hurtigt investeringsafkast. Lineær belysning har aldrig været mere opnåelig til tunnelbelysning og belysning til fodgængertunnel på et begrænset budget.

Fordele

- Optimal trafikstrøm takket være øget visuel komfort og sikkerhed sammenlignet med punktllys
- Et økonomisk alternativ til fluorescerende lysstofrør
- Mulighed for belysning i tunnelen: fjernstyret system
- Et fleksibelt belysningssystem, der er nemt at installere


Funktioner

- Lineært lysarmatur med 1 eller 2 meters længde
- Driver ikke integreret: fjernindstilling af driver
- Stort udvalg af lumenpakker: 3.000 til 30.000 lm
- Flere monterings- og tilslutningsmuligheder
- Kompatibel med tunnelstyringer fra Philips og andre producenter
- Servicemærke: QR-baseret identifikation for at få informationer om vedligeholdelse, installation og reservedele

Anvendelsesområder

- Tunnel
- Underføring

Målskitse



Oplysninger om produktet

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif




Oplysninger om produktet

TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Forkobling	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	150°
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, tunnel, symmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	-
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Produktdata	
Produktseriekode	BGP360

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal lyskilder
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2.700 lm	24
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5.400 lm	48

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Antal lyskilder
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10.800 lm	48

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

