



TubeLine LED-enhet – optimert komfort med lineær LED-løsning

TubeLine

For kunder som krever et høyt nivå av visuell komfort for tunnellysarmaturer, har linjebelysning med lysrør tradisjonelt vært det foretrukne valget. Med utmerket ensartet lys på veien og veggene, perfekt visuell rettleiding og høy fargegjengivelse gir linjebelysning bilførere overlegen lyskvalitet og sikkerhet. Løsningen gir også høy systemredundans sammenlignet med punktkildebelysning. Med Philips TubeLine-tunnellysarmaturer kan du oppnå samme lyskvalitet, men med alle de ekstra fordelene ved LED-teknologi. TubeLine er en toppmoderne tunnellysarmatur med den nyeste LED-teknologien med optimaliserte dimensjoner og attraktive priser som gir rask avkastning på investeringen. Linjebelysning har aldri vært mer oppnåelig for tunnelbelysning og undergangsbelysning på et begrenset budsjett.

Fordeler

- Optimal trafikkflyt takket være økt synskomfort og sikkerhet sammenlignet med punktkildebelysning
- Økonomisk alternativ til tunnelbelysning med lysrør
- Høy tilgjengelighet for tunnelbelysning: eksternt driversystem
- Fleksibelt belysningssystem som er enkelt å montere


Funksjoner

- Lineær lysarmatur i 1 eller 2 meters lengder
- Driver ikke integrert: eksternt driveroppsett
- Bredt utvalg av lumenpakker: 3000 til 30 000 lm
- Flere monterings- og tilkoblingsmuligheter
- Kompatibel med tunnelkontroller fra Philips og tredjeparter
- Service-ID: QR-basert identifikasjon for informasjon om vedlikehold, installasjon og reservedeler

Søknad

- Tunnel
- Undergang

Målskisse



Produkt detaljer

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif



Produkt detaljer


TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif



Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Forkobling	-
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	150°
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Symmetrisk spredningstunnel
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/ Differential)	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Aluminium
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Produktdata	
Produktseriekode	BGP360

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Antall lyskilder
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Antall lyskilder
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300023650	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
912300023651	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300023653	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

