



Philips TubeLine: liniowe oświetlenie tunelowe zapewniające optymalny komfort i prowadzenie

TubeLine

Światłówki liniowe są od dawna najczęściej wybierane przez klientów oczekujących wysokiego poziomu komfortu wizualnego. Znakomita równomierność oświetlenia na drogach i ścianach, perfekcyjne prowadzenie wzrokowe i doskonałe oddawanie barw sprawiają, że to liniowe oświetlenie oferuje kierowcy niezrównane bezpieczeństwo i jakość świecenia oraz redundancję systemową w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na świetle punktowym. Korzystając z opraw tunelowych TubeLine firmy Philips, można uzyskać tę samą jakość świecenia, czerpiąc jednocześnie korzyści ze wszelkich zalet technologii LED. TubeLine to nowoczesna, dostępna w korzystnej cenie oprawa tunelowa o zoptymalizowanych wymiarach, która pozwala szybko uzyskać zwrot z inwestycji i czerpać korzyści z możliwości, jakie daje najnowsza technologia LED. Ograniczony budżet nie musi już stanowić dużego problemu — oświetlenie liniowe jeszcze nigdy nie było tak przystępną cenowo opcją w kontekście oświetlenia tunelowego i oświetlenia przejść podziemnych.

Korzyści

- Optymalny przepływ ruchu dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu i komfortowi wizualnemu w porównaniu ze światłem punktowym
- Ekonomiczna alternatywa dla świetłówkowego oświetlenia tunelowego
- Wysoka dostępność oświetlenia tunelowego: system zdalnego sterownika
- Elastyczny, łatwy w instalacji system oświetlenia


Cechy

- Oprawa liniowa o długości 1 lub 2 metrów
- Brak zintegrowanego sterownika: zdalna konfiguracja sterownika
- Szeroka gama mocnych strumieni świetlnych: od 3000 do 30 000 lm
- Wiele opcji w zakresie montażu i podłączania
- Zgodność z układami sterowania do tuneli oferowanymi przez firmę Philips oraz inne firmy
- Oznakowanie serwisowe: identyfikacja QR służąca do odnajdywania informacji dotyczących konserwacji, instalacji i części zamiennych

Zastosowanie

- Tunel
- Przejście podziemne

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



Więcej o produkcie

TubeLine_BGP360-DP03.tif




TubeLine_BGP360-DP04.tif




TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Osprzęt	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	150°
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Typ optyki zewnętrznej	Rozsył tunelowy symetryczny
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	-
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Aluminium
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	BGP360

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

