



Philips TubeLine: lineárne osvetlenie tunelov na zaistenie optimálneho pohodlia a vedenia

TubeLine

Pre zákazníkov, ktorí od svojich tunelových svetidiel vyžadujú vysokú úroveň vizuálneho komfortu, je tradične preferovanou voľbou žiarivkové lineárne osvetlenie. Vďaka vynikajúcej rovnomernosti svetla na vozovke a stenách, dokonalému vizuálnemu vedeniu a vysokému indexu farebného podania ponúka lineárne osvetlenie vodičom vynikajúcu kvalitu osvetlenia a vysokú úroveň bezpečnosti. V porovnaní s riešeniami bodového osvetlenia sľubuje aj vysokú redundanciu systému. S tunelovými svetidlami Philips TubeLine môžete dosiahnuť rovnakú kvalitu osvetlenia so všetkými ďalšími výhodami technológie LED. TubeLine je najmodernejšie tunelové svetidlo, ktoré využíva najnovšiu technológiu LED s optimalizovanými rozmermi a atraktívnou cenou s dôrazom na rýchlu návratnosť investície. Lineárne osvetlenie pre tunely a podchody s obmedzeným rozpočtom nebolo nikdy dostupnejšie.

Výhody

- Optimálny dopravný tok vďaka lepšiemu vizuálnemu pohodliu a bezpečnosti v porovnaní s bodovým osvetlením
- Ekonomická alternatíva k žiarivkovému osvetleniu tunelov
- Vysoká dostupnosť osvetlenia tunelov: systém vzdialeného napájania
- Flexibilný osvetľovací systém s jednoduchou inštaláciou


Vlastnosti

- Lineárne svetidlo s dĺžkami 1 alebo 2 metre
- Napájač nie je integrovaný: inštalácia so vzdialeným napájačom
- Široká škála svetelnej účinnosti: 3 000 až 30 000 lm
- Viac možností montáže a pripojenia
- Kompatibilita s ovládacími prvkami tunelov od spoločnosti Philips a tretích strán
- Servisný štítok: identifikácia na základe QR kódu na získavanie informácií týkajúcich sa montáže, údržby a náhradných dielov

Aplikácie

- Tunely
- Podchody

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

TubeLine_BGP360-DP01.tif



TubeLine_BGP360-DP02.tif



TubeLine_BGP360-DP03.tif



TubeLine_BGP360-DP04.tif




Podrobnosti o produkte

TubeLine_BGP360-DP05.tif



TubeLine_BGP360-DP06.tif



TubeLine_BGP360-DP07.tif



TubeLine_BGP360-DP08.tif



TubeLine_BGP360_ZGP360-DP09.tif



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Nie
Predradník	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svetidla	150°
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Typ optiky, exteriér	Symetrický tunel vyžarovania
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	-
---	---

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Hliník
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Údaje o produkte

Kód radu produktov	BGP360
--------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	LED30
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	LED60
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	LED120

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	2 700 lm	24
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	5 400 lm	48

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	10 800 lm	48

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09429400	BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP	18,8 W
09430000	BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09432400	BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP	72 W

