



CitySoul LED gen2 – monipuolinen kaupunkivalaisin

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 on yksi Philipsin monipuolisimmista katuvalaistuksen tuoteperheistä. Tuoteperheen valaisimet valaisevat tehokkaasti ja luovat oikeanlaisen tunnelman moniin eri kaupunkiympäristöihin. Litteät ja pyöreät valaisimet ja valaisinvarren saumattomat liitokset varmistavat, että kaupunkiympäristö säilyy yhtenäisenä ja tyylikkäänä ja valaisimet sulautuvat ympäristöönsä. CitySoul gen2 on erittäin tehokas ja helppo huoltaa. Kokovaihtoehtoja on kaksi, ja valaisimet voidaan asentaa pylvääseen tai ripustaa, ja myös vaijeriripustus on mahdollinen. Käyttökohteisiin mukautettujen optiikoiden ansiosta CitySoul gen2 LED tuottaa juuri oikean määrän valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan, mikä säästää energiaa ja ehkäisee häiriövalon määrää. Valaisimissa on 1–2 Philips SR (System Ready) -liitäntää, joten valaisimiin voidaan yhdistää sensoreita tai ohjainlaitteita joko heti asennuksen yhteydessä tai myöhemmin tulevaisuudessa. CitySoul gen2 voidaankin yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, kuten varaosatietoihin. Lisäksi CitySoul LED gen2 -valaisimeen on valittavissa ympäristöstäviä valoreseptejä, jotka pitävät yötaivaan pimeänä.

Hyödyt

- Jokaiseen kaupunkitilaan suunniteltu UrbanStyling lighting toolbox
- Koherentti, yhtenäinen muotoilu valaisimissa, kiinnikkeissä ja pylväissä
- SR-liitäntä takaa toimivuuden tulevaisuudessakin
- Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa pääsyn varaosatietoihin

CitySoul gen2 LED Mini

Ominaisuudet

- Laaja valikoima tyylikkäitä valaistusratkaisuja, joihin sisältyy pylväät ja kiinnikkeet
- Saatavilla kallistettava versio, kaksoisversio ja vaijeriripustusversio
- Tehokkaat valaisimet, jotka tuottavat miellyttävää valoa
- Helppo huoltaa kohteessa
- Yhteensopiva nykyisten CitySoul-pylväiden ja -varsien kanssa (Flip, Morph, Jump, Sweep)

Käyttökohteet

- Kaupunkien keskustat
- Puistot ja aukiot
- Tiet ja kadut
- Ostoskadut

Rajoitukset ja turvallisuus

- .

Versions



BPP530 40LED



BPP532 RET



Right Curve-JSP532-SPP.jpg




BRP530 RET



CitySoul LED gen2 mini suspended

Mittapiirros



Tuotetiedot

OPDP_BGP530i_0005-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0007-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0009-Detail
photo



OPDP_BGP530i_0015-Detail
photo



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputuotepereheen koodi	LED60
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Valonlähteen väri	830 Warm white
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma variasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa	Huoltotunniste
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Kyllä	Kyllä
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Kyllä	Kyllä
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Kyllä	Kyllä
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Kyllä	Kyllä
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	-	-
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Kyllä	Kyllä
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	-	-
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovalaistus)	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä		
912300024408	BPP530 LED60-4S/ 830 II DM50 D9 AL GR	5 100 lm	30	Keskileveä valonjako 50	0,03
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5 100 lm	30	Keskileveä valonjako 50	0,03
912300060809	BPP530 LED60-1P/ 830 II DW52P D9 AL GR	4 980 lm	-	Leveä valonjako 52	0,01
912300024530	BPP532 LED60-4S/ 830 II	4 920 lm	30	Keskileveä valonjako 50	0,03

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovalaistus)	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä		
	DM50 D9 SRG10ALGR				
912300060810	BPP532 LED60-1P/ 830 II DW52P D9 AL GR	4 980 lm	-	Leveä valonjako 52	0,01
912300060814	BVP530 LED60-1P/ 830 II DW52P D9 AL GR	4 980 lm	-	Leveä valonjako 52	0,01
912300024531	BRP530 LED60-4S/ 830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5 100 lm	30	Keskileveä valonjako 50	0,03
912300060811	BRP530 LED60-1P/	4 980 lm	-	Leveä valonjako 52	0,01

Order Code	Full Product	Valonlähteiden		Optiikka	Ylöspäin suuntautuvan valovirran
	Name	Valovirta	määrä	(ulkovalaistus)	osuus (ULR)
912300024534	830 II				
	DW52P D9				
	ALGR 60S				
912300024534	BGP530	5 100 lm	30	Keskileveä	0,03
	LED60-4S/			valonjako 50	
	830 II				
912300060812	DM50 D9				
	SRG10 AL				
	BGP530	4 980 lm	-	Leveä	0,01
912300060812	LED60-1P/			valonjako 52	
	830 II				
	DW52P D9				
912300060812	AL GR CD				

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)
912300024408	BPP530	46,5 W	Vakioylijännitesuojaustaso
912300024409	LED60-4S/830 II		
	DM50 D9 AL GR		
	BPP530 LED60 II	46,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV
912300024409	DM50 AL GR D9 SRG10		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
	T35		
912300060809	BPP530	34 W	Vakioylijännitesuojaustaso
	LED60-1P/830 II		
	DW52P D9 AL GR		
912300024530	BPP532	46,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV
	LED60-4S/830 II		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
	DM50 D9 SRG10ALGR		
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II	34 W	Vakioylijännitesuojaustaso
912300060814	DW52P D9 AL GR		
	BVP530	34 W	Vakioylijännitesuojaustaso
	LED60-1P/830 II		
912300060814	DW52P D9 AL GR		

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Kirkas lasi
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Tasolasi
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Tasolasi
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Tasolasi
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Tasolasi
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Tasolasi

Tuotetiedot




Order Code	Full Product	Valonlähteiden		Optiikka	Ylöspäin suuntautuvan valovirran
	Name	Valovirta	määrä	(ulkovalaistus)	osuus (ULR)
912300060813	BSP530	4 980 lm	-	Leveä	0,01
	LED60-1P/			valonjako 52	
	830 II				
912300060813	DW52P D9				
	AL GR				

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/ differentiaali)
912300024531	BRP530	46,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV
912300024531	LED60-4S/830 II		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
	DM50 D9 SRG10ALGR		
	BRP530	34 W	Vakioylijännitesuojaustaso
912300060811	LED60-1P/830 II		
	DW52P D9 ALGR 60S		
	BGP530	46,5 W	Ylijännitesuoja 10 kV
912300024534	LED60-4S/830 II		(differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
	DM50 D9 SRG10 AL		
	BGP530	34 W	Vakioylijännitesuojaustaso
912300060812	LED60-1P/830 II		
	DW52P D9 AL GR CD		
	BSP530	34 W	Vakioylijännitesuojaustaso
912300060813	LED60-1P/830 II		
	DW52P D9 AL GR		

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Tasolasi
912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	Tasolasi
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Kirkas lasi
912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	Tasolasi
912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	Tasolasi

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530	912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530	912300060811	BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S	BRP530
912300060809	BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BPP530	912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532	912300060812	BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD	BGP530
912300060810	BPP532 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BPP532	912300060813	BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BSP530
912300060814	BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR	BVP530			




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024409

Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024408




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024530



Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024531

Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300024534

Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060813




Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060814


Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060809

Polar Normal (separate) - BPP530I - 912300060812

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BPP530I -
912300060811



Polar Normal (separate) - BPP530I -
912300060810

