



CitySoul gen2 LED – sokoldalú megjelenés

CitySoul gen2 LED Large

A második generációs CitySoul a Philips által eddig tervezett, városi világítást biztosító termékcsaládok egyik legsokoldalúbb és legizgalmasabb terméke. Ez a rendkívül hatékony termékcsalád kiváló megvilágítást és megfelelő hangulatot biztosít minden városi alkalmazási területen a külső kerületektől a város szívéig. A család moduláris felépítésének köszönhetően, valamint az újdonságok (pl. a Lyre és az Accent kiegészítők) hozzáadásával a Philips ideális, minden városi környezetbe illeszthető készletet alkotott. A termékek külseje lapos és teljesen kerek, a csővégekhez és karokhoz vezető átmenetek pedig észrevehetetlenek, így a városkép egységes, elegáns és megbontatlan marad. A LED-hez tervezett lámpatest rendkívül hatékony és könnyen karbantartható elemekből áll. Kétféle méretben kapható, és támogatja az oszlopkarra, oszlopcsúcsra történő, az útfeszítéses és a függesztett szerelést.

Előnyök

- Széles világítási eszköztárral különböző városi felhasználási területekhez alkalmazható
- A lámpatestek, karok és oszlopok kialakítása egy koncepcióba illeszkedik, és ennek megfelelően egységes
- A kiváló teljesítménynek és termékminőségnek köszönhetően valóban időtálló megoldás

CitySoul gen2 LED Large

Szolgáltatások

- Elegáns, komplett megoldások széles választéka: oszlopok és karok, illetve dönthető, dupla kialakítású és útátfeszítéssel változatok
- Többféle funkcióval a lehető leghatékonyabb és legkellemesebb világítás érdekében
- Minden Philips-szabvánnyal és speciális világítás szabályozással kompatibilis
- Egyszerű karbantartás a helyszínen
- Kompatibilis a CitySoul meglévő oszlop- és oszlopkar-termékcsaládjaival (Flip, Morph, Jump, Sweep)

Alkalmazás

- Városközpontok
- Parkok és közterek
- Utak és utcák
- Irodaövezetek


Versions



BRP531 RET

BPP531 80Led

Méretezett rajza



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	LED120
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	-
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényáram	10 080 lm
A fényforrások száma	60
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás – DM50
Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	10%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	91 W	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	92 W	Szabványos túlfeszültség-védelmi szint

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja	Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531	87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531

