



Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

DigiStreet

Úgy terveztük, hogy sokáig megbízható partnere legyen: a DigiStreet rendszerbe építhető kialakítás nem csak azt teszi lehetővé, hogy élvezze a csatlakoztatott világítási rendszerek minden előnyét a jelenben, hanem felkészíti a várost a jövőbeli innovációk befogadására is! Két aljzata lehetővé teszi, hogy közvetlenül csatlakoztassa a Philips CityTouch rendszerhez, emellett az IoT-technológia jövőbeli innovációi számára is csatlakoztatási felületet kínáljon. A Philips szervizcímkeének köszönhetően mindegyik lámpatest egyedileg is azonosítható. Az oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a programozás a lámpatest életkorától függetlenül gyorsabb és könnyebb lesz.

Előnyök

- Felkészült a jövőre: egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembehelyezés után vagy később az új antennákkal vagy fotocellákkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők
- Sokféle választható optika, amelyek megfelelnek a különböző nemzetközi utakhoz és utcákhoz
- Lámpatestek helyszíni azonosítása a Philips szervizcímke segítségével végzett egyszerűbb és gyorsabb a karbantartáshoz

Szolgáltatások

- A lámpatestek egyszerűen azonosíthatók a Philips szervizcímkekkel
- Magas hatásfok: akár 130 lm/W
- Több mint 30 különféle sugárzási szög és belső káprázáskorlátozó
- 10 kV túlfeszültség-védelem
- Rendelkezésre áll az L-tune felület a további finomhangoláshoz
- Legalább 100 000 órás élettartam L90B10 esetén
- Belső káprázáskorlátozó elem (külön kérhető)

Alkalmazás


- Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
- Városi területek, lakóövezetek
- Városközpontok és főutak
- Kerékpárutak, járdák és gyalogátkelőhelyek

Versions




Digistreet-BGP763-DP04

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Termék részletei

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Sötétszürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	-

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Lámpacsalád kódja	Előtetegységek száma
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-	LED120	1 egység
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED159	1 egység
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-	LED129	1 egység
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-	LED169	1 egység
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED110	1 egység
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED149	1 egység
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED180	1 egység
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED100	1 egység
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED139	1 egység
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-	LED170	1 egység
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-	LED200	1 egység
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-	LED210	1 egység
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED190	1 egység
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 egység
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	EB	LED10	1 egység
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	EB	LED12	1 egység
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	EB	LED14	1 egység
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	EB	LED16	1 egység
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	EB	LED22	1 egység
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	EB	LED24	1 egység
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	EB	LED27	1 egység
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 egység
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	EB	LED34	1 egység
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	EB	LED44	1 egység
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 egység
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED24	1 egység
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED44	1 egység
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED280	2 egység

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Lámpacsalád kódja	Előtét egységek száma
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-	LED300	2 egység
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED260	2 egység
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 egység
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-	LED320	2 egység
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-	LED45	1 egység
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-	LED74	1 egység
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-	LED94	1 egység
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-	LED109	1 egység
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-	LED55	1 egység
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-	LED84	1 egység
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	LED55	1 egység
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	-	LED84	1 egység
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 egység
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	LED79	1 egység
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-	LED59	1 egység
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 egység
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-	LED74	1 egység

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
37827400	BGP762 LED120-/8 30 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	830 meleg fehér	3000 K	80
37831100	BGP762 LED159-/8 30 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 meleg fehér	3000 K	80
37828100	BGP762 LED129-/7 40 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	740 semleges fehér	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
37832800	BGP762 LED169-/7 40 I DS50 DGR 62	32° x 29°	740 semleges fehér	4000 K	70
37826700	BGP762 LED110-/7 40 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	740 semleges fehér	4000 K	70
37830400	BGP762 LED149-/7 40 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 semleges fehér	4000 K	70

Order	Full	A	Korrelált		
Code	Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
37834200	BGP762	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED180- /7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	DGR 32-48				
37825000	BGP762	160° - 42° x	830 meleg	3000 K	80
	LED100- /8	54°	fehér		
	30 II DM11				
	DGR D9 62				
37829800	BGP762	160° - 42° x	830 meleg	3000 K	80
	LED139- /8	54°	fehér		
	30 II DM11				
	DGR D9 62				
37833500	BGP762	61° x 150°	830 meleg	3000 K	80
	LED170- /8		fehér		
	30 II DW10				
	DGR 76				
37836600	BGP762	152° - 24° x 66°	740	4000 K	70
	LED200- /7		semleges		
	40 I DW50		fehér		
	DGR 62				
37837300	BGP762	106° x 86°	740	4000 K	70
	LED210- /7		semleges		
	40 II DX70		fehér		
	DGR 76				
37835900	BGP762	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED190- /7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	DGR				
	SRG10 62				
37838000	BGP762	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED220- /7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	DGR				
	SRG10 62				
37679900	BGP760	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED10- /74		semleges		
	0 I DM10		fehér		
	DGR 32-48				
37680500	BGP760	160° - 42° x	830 meleg	3000 K	80
	LED12- /83	54°	fehér		
	0 II DM11				
	DGR D9 62				
37681200	BGP760	68° x 157°	740	4000 K	70
	LED14- /74		semleges		
	0 I DN10		fehér		
	DGR 32-48				
37682900	BGP760	53° x 71°	830 meleg	3000 K	80
	LED16- /83		fehér		
	0 II DN11				
	DGR D11 62				

Order	Full	A	Korrelált		
Code	Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
37685000	BGP760	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED22- /74		semleges		
	0 I DM50		fehér		
	DGR 32-48				
37686700	BGP760	-	830 meleg	3000 K	80
	LED24- /83		fehér		
	0 II DM70				
	DGR				
	DDF27 D18				
37687400	BGP760	32° x 29°	740	4000 K	70
	LED27- /74		semleges		
	0 I DS50		fehér		
	DGR 32-48				
37688100	BGP760	61° x 150°	830 meleg	3000 K	80
	LED30- /83		fehér		
	0 II DW10				
	DGR 62				
37689800	BGP760	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED34- /74	67°	semleges		
	0 I DX10		fehér		
	DGR 32-48				
37691100	BGP760	152° - 24° x 66°	740	4000 K	70
	LED44- /74		semleges		
	0 I DW50		fehér		
	DGR 32-48				
37692800	BGP760	106° x 44°	740	4000 K	70
	LED49- /74		semleges		
	0 II DX70		fehér		
	DGR 62				
38203500	BGP760	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED24- /74		semleges		
	0 I DM10		fehér		
	DGR				
	DDF27 D18				
	S				
38204200	BGP760	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED44- /74		semleges		
	0 I DM10		fehér		
	DGR				
	DDF27 D18				
	S				
37841000	BGP763	61° x 150°	830 meleg	3000 K	80
	LED240- /8		fehér		
	30 II DW10				
	DGR				
	SRG10 62				
37842700	BGP763	152° - 24° x 66°	740	4000 K	70
	LED300- /7		semleges		
	40 I DW50		fehér		
	DGR 62				

Order	Full		A		Korrelált
	Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
37840300	BGP763	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED260-/7	67°	semleges		
	40 I DX10		fehér		
	DGR 32-48				
37844100	BGP763	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED340-/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	DGR				
37843400	BGP763	106° x 44°	740	4000 K	70
	LED320-/7		semleges		
	40 II DX70		fehér		
	DGR 76				
37693500	BGP761	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED45-/74		semleges		
	0 I DM10		fehér		
	DGR 32-48				
37699700	BGP761	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED74-/74		semleges		
	0 I DM50		fehér		
	DGR 32-48				
37703100	BGP761	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED94-/74	67°	semleges		
	0 I DX10		fehér		
	DGR 32-48				
38206600	BGP761	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED109-/7		semleges		
	40 I DM10		fehér		
	DGR				
37695900	BGP761	68° x 157°	740	4000 K	70
	LED55-/74		semleges		
	0 I DN10		fehér		
	DGR 32-48				
37701700	BGP761	32° x 29°	740	4000 K	70
	LED84-/74		semleges		
	0 I DS50		fehér		
	DGR 32-48				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A		Kültéri optika típusa
		Fényáram	száma	
37827400	BGP762 LED120-/830 II	10 800 lm	-	Keskeny
	DN11 DGR D11 76			fényeloszlás – DN11
37831100	BGP762 LED159-/830 II	13 920 lm	-	Közepes
	DM70 DGR DDF27 D18			fényeloszlás – DM70
37828100	BGP762 LED129-/740 I	11 830 lm	-	Közepes
	DM11 DGR 32-48			fényeloszlás – DM11

Order	Full		A		Korrelált
	Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
38596800	BGP761	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED55-/74	54°	semleges		
	0 I DM11		fehér		
	DGR SRB				
38205900	BGP761	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED84-/74		semleges		
	0 I DM10		fehér		
	DGR				
37694200	BGP761	160° - 42° x	830 meleg	3000 K	80
	LED50-/83	54°	fehér		
	0 II DM11				
	DGR D9 62				
37700000	BGP761	-	830 meleg	3000 K	80
	LED79-/83		fehér		
	0 II DM70				
	DGR				
37696600	BGP761	53° x 71°	830 meleg	3000 K	80
	LED59-/83		fehér		
	0 II DN11				
	DGR D11 62				
37702400	BGP761	61° x 150°	740	4000 K	70
	LED90-/74		semleges		
	0 II DW10		fehér		
	DGR 62				
38597500	BGP761	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED74-/74		semleges		
	0 I DM50		fehér		
	DGR SRB				

A fényforrások				
Order Code	Full Product Name	Fényáram	száma	Kültéri optika típusa
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	13 500 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM50
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	15 480 lm	-	Extra széles fényeloszlás – DX10
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	9 100 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM11
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	12 740 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM11
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	15 300 lm	-	Széles fényeloszlás – DW10
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	17 200 lm	-	Széles fényeloszlás – DW50
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	18 060 lm	-	Extra széles fényeloszlás – DX70
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	17 100 lm	-	Széles fényeloszlás – DW10
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	-	Széles fényeloszlás – DW10
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	900 lm	1	Közepes fényeloszlás – DM10
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	1 092 lm	1	Közepes fényeloszlás – DM11
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	1 274 lm	1	Keskeny fényeloszlás – DN10
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	1 456 lm	1	Keskeny fényeloszlás – DN11
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	2 002 lm	1	Közepes fényeloszlás – DM50
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	2 136 lm	1	Közepes fényeloszlás – DM70
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	2 403 lm	1	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	1	Széles fényeloszlás – DW10
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	2 958 lm	1	Extra széles fényeloszlás – DX10
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	3 784 lm	1	Széles fényeloszlás – DW50
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	1	Extra széles fényeloszlás – DX70

Működtetés és elektronika

Túlfeszültség-védelem			
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	(közös/különbözeti)
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	81 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os

A fényforrások				
Order Code	Full Product Name	Fényáram	száma	Kültéri optika típusa
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	2 070 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM10
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	3 827 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM10
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	21 360 lm	-	Széles fényeloszlás – DW10
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	25 200 lm	-	Széles fényeloszlás – DW50
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	22 100 lm	-	Extra széles fényeloszlás – DX10
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	-	Széles fényeloszlás – DW10
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	26 880 lm	-	Extra széles fényeloszlás – DX70
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4 050 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM10
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 660 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM50
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	8 084 lm	-	Extra széles fényeloszlás – DX10
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	9 790 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM10
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	5 096 lm	-	Keskeny fényeloszlás – DN10
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	7 392 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás – DS50
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5 096 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM11
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	7 476 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM10
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM11
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 688 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM70
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	5 400 lm	-	Keskeny fényeloszlás – DN11
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	-	Széles fényeloszlás – DW10
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	6 660 lm	-	Közepes fényeloszlás – DM50

Túlfeszültség-védelem			
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	(közös/különbözeti)
			differentiál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	106 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	72 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	98 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	61 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	85 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	100 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	66 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	91 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	114 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	114 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	120 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	106 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37838000	BGP762 LED220-/740 II	126 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
	DW10 DGR SRG10 62		differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	9 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	11,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	13,8 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	17 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	16 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	20 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	26 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	15 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	26 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	160 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	176 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	196 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	182 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	27 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	43,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	54 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
38206600	BGP761 LED109-/740 I	63 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Igen	Nem alkalmazható
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
	DM10 DGR DDF27 D18		differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	49,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	50 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 10 kV-os differenciál módusig és 10 kV közös módusig
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	54 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	41 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	43,5 W	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Nem	Nem alkalmazható
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Nem	Nem alkalmazható
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Igen	Nem alkalmazható
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Igen	50%
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Igen	50%

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nem	Nem alkalmazható
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Nem	Nem alkalmazható
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Nem	Nem alkalmazható
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Igen	Nem alkalmazható
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	Igen	50%
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Igen	Nem alkalmazható
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Igen	50%
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	Igen	Nem alkalmazható
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nem	Nem alkalmazható
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	Igen	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S -	


Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S -	-
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	-
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	-
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S -	-
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	-
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	-

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	BGP762
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP762
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	BGP762
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	BGP762
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP762
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP762
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP762
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP762
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	BGP762
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	BGP762
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	BGP762
37835900	BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP760
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP760
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP760
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP760
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP760
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP760
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP760
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP760

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	BGP760
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
38203500	BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
38204200	BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP760
37841000	BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	BGP763
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP763
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	BGP763
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	BGP761
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	BGP761
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	BGP761
38206600	BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18	BGP761
37695900	BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48	BGP761
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	BGP761
38596800	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
38205900	BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S	BGP761
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	BGP761
37696600	BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62	BGP761
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761
38597500	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62	BGP761


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866229




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866232




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866242




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866225




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866249




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866228



Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866220




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866221


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866246




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863562




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863561




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863564




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863554




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863566




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863560


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864083




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866223




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866230




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866250




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866227



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866233




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866224




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866235


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866222




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866234




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866247




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866248



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866226




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866237




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866239


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866240




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866245




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866253




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863556



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863557



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863555



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864084

