



Gjør byen din klar for framtiden med DigiStreet

DigiStreet

Den systemklare DigiStreet-arkitekturen er utviklet som din langsiktige partner og lar deg nyte fordelene ved intelligente belysningssystemer i dag samtidig som byen din gjøres klar for nyskapningen som kommer i fremtiden. Med de to kontaktene kan du koble armaturen direkte til Philips CityTouch-systemet og være forberedt på fremtidige innovasjoner innen IoT. I tillegg kan hver enkelt armatur unikt identifiserbar takket være Philips Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode på innsiden av mastedøren får du umiddelbar tilgang til armaturens konfigurasjon, noe som gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere på alle stadier av armaturens levetid. DigiStreet er også utstyrt med dedikerte lysoppskrifter som: 1) opprettholder et optimalt økosystem for flaggermus eller 2) bevarer en mørk nattehimmel.

Fordeler

- Denne fremtidssikrede armaturen gjør at man enkelt kan oppgradere rett etter installasjonen eller senere med CMS-noder og sensorer som gir ny funksjonalitet.
- Stort utvalg av linseoptikk som samsvarer med internasjonale vei- og gategeometrier
- Utstyrt med servicemerket, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkelt armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler

Funksjoner

- Armaturene identifiseres enkelt med Philips Service-merket
- Høyeffektiv – opptil 161 lm/W
- Velg mellom over 30 forskjellige spredningsvinkler og forskjellige interne ventilasjonsåpninger
- Overspenningsvern – 10 kV
- L-tune-verktøyet er tilgjengelig
- Levetid på 100 000 timer opptil L96 ved Tq +25 °C
- Intern ventilasjonsåpning (valgfritt)

Søknad


- Trafikkruter og hovedveier
- By- og boligområde
- Bysentre og hovedgater
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt

Versions



Digistreet-BGP761-DP07

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	149° – 10° x 57°
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Mellomstrålet spredning 32
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/ Differential)	Overspenningsver n i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	50%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	LED49
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	LED49
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	LED84

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	3 588 lm
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	4 900 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	7 462 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	29,5 W
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	33,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	50 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Grå
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	Mørkegrå


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	Grå

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867987	BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	BGP760
910925867995	BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1	BGP760

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867988	BGP761 LED84/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD	BGP761


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925868855



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925867988



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925867995

