



Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

DigiStreet

Philips DigiStreet-armaturerna är särskilt utvecklade för att vara en långvarig och pålitlig samarbetspartner till din stad. Med de två uttagen kan du ansluta direkt till Philips CityTouch-systemet, och den är också förberedd för anslutning till framtida IoT-innovationer vilket gör att du får ut mesta möjliga av din belysningsinstallation. Varje armatur kan identifieras via en unik Philips Service Tag. Scanna QR-koden på insidan av stolplucken och få omedelbar tillgång till armaturinställningarna, för snabbare och enklare underhåll och programmering, oavsett var i livscykeln armaturen befinner sig. DigiStreet är en framtidssäker produktfamilj som kan kopplas upp mot Philips CityTouch, för ett ännu enklare byte till hållbar och effektiv LED-belysning.

Fördelar

- Klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner
- Stort urval av linsoptik som passar vägar och gator i olika länder
- Smidig identifiering av armaturer på plats med Philips Service tag för enklare och snabbare underhåll

Funktioner

- Smidig identifiering av armaturer med Philips Service tag
- Høgt ljusutbyte på upp till 161 lm/W
- Välj mellan fler än 30 olika ljusstrålar och interna bländskydd
- Överspänningsskydd, 10 kV
- L-tune-verktyg finns
- 100 000 timmars livslängd vid L90B10 eller högre
- Internt bländskydd (tillval)


Användning

- Trafikleder och större påfartsvägar
- Stadsdelar och bostadsområden
- Stadskärnor och huvudgator
- Cykelvägar, gångstigar och övergångsställen

Versions



Digistreet-BGP762-DP03



Digistreet-BGP760















Digistreet-BGP763-DP04



Digistreet-BGP761-DP07

Måttskiss



Produktinformation

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Produktinformation



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon	Lampfamilj	Antal driftdonsenheter
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED220	1 enhet
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	EB	LED30	1 enhet
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	EB	LED49	1 enhet
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-	LED340	2 enheter
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-	LED55	1 enhet
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-	LED50	1 enhet
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-	LED90	1 enhet

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad						Full						Korrelerad					
	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur			Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur			Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur							
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsinc	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex						
910925866252	BGP762	61° x 150°	740	4000 K	70		DW10						DW10										
	LED220-/		neutralvit				DGR						DGR										
	740 II						SRG10 62						SRG10 62										
	DW10					910925866236	BGP761	160° - 42° x	740	4000 K	70		BGP761	160° - 42° x	740	4000 K	70						
	DGR						LED55-/7	54°	neutralvit				LED55-/7	54°	neutralvit								
	SRG10 62						40 I DM11						40 I DM11										
910925863563	BGP760	61° x 150°	830	3000 K	80		DGR SRB						DGR SRB										
	LED30-/		varmvit				62						62										
	830 II					910925866238	BGP761	160° - 42° x	830	3000 K	80		BGP761	160° - 42° x	830	3000 K	80						
	DW10						LED50-/	54°	varmvit				LED50-/	54°	varmvit								
	DGR 62						830 II						830 II										
910925863567	BGP760	106° x 44°	740	4000 K	70		DM11						DM11										
	LED49-/7		neutralvit				DGR D9						DGR D9										
	40 II						62						62										
	DX70					910925866241	BGP761	61° x 150°	740	4000 K	70		BGP761	61° x 150°	740	4000 K	70						
	DGR 62						LED90-/7		neutralvit				LED90-/7		neutralvit								
910925866251	BGP763	61° x 150°	740	4000 K	70		40 II						40 II										
	LED340-/		neutralvit				DW10						DW10										
	740 II						DGR 62						DGR 62										

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal			Optiktyp utomhus
		Ljusflöde	ljuskällor		
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	19 800 lm	-		Bredstrålande ljusfördelning 10
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	2 730 lm	1		Bredstrålande ljusfördelning 10
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4 263 lm	1		Extra bred ljusfördelning 70
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	29 920 lm	-		Bredstrålande ljusfördelning 10

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/ Differential)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	21 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	29,5 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
910925866251	BGP763 LED340-/740 II	196 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Nej
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Nej
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Nej

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Temperatur 650 °C, under 5 s
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Temperatur 650 °C, under 5 s

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP762
910925863563	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	BGP760

Order Code	Full Product Name	Antal			Optiktyp utomhus
		Ljusflöde	ljuskällor		
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	5 096 lm	-		Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	4 550 lm	-		Medelstrålande ljusfördelning 11
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	8 100 lm	-		Bredstrålande ljusfördelning 10

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Surge Protection (Common/ Differential)
910925866252	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	126 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	31,5 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	34 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	51 W	Armaturl med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	Ja
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Ja
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Nej




Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	-
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925863567	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	BGP760
910925866251	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	BGP763

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866236	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62	BGP761
910925866238	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	BGP761

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925866241	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	BGP761




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP763I -
910925866251

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863567

Polar Normal (separate) - BGP760I -
910925863563



Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866238

Polar Normal (separate) - BGP761I -
910925866241

Polar Normal (separate) - BGP762I -
910925866252

