



Mogelijkheden die creativiteit stimuleren

UniDot G2

UniDot G2 is een compacte, architectonische LED-lamp met met 'direct view'-effect voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en verlichtingstoepassingen buiten. Door de stevige mechanische en unieke lichtkap is UniDot G2 ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, theaters, amusementparken en recreatiecentra. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. De drie lichtkappen en de DMX-interface, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

- Laagvermogen- en hoogvermogen-LED's voor elke behoefte van gebruikers.
- Drie verschillende lichtkappen die passen bij alle direct-zichttoepassingen.
- Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik.
- Verkrijgbaar met interface voor DMX512-regelaars.
- Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX-gegevens via IP67-connectors.

Kenmerken

- Drie afmetingen en laagvermogen- en hoogvermogen-LED's verkrijgbaar.
- Standaard RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K.
- Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit.
- Sferische opties voor lichtkappen: helder plat, opaal en diamant.

Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

UniDot G2

Versions





BGS300 G2 CFC

BGS302 G2 DSC

BGS301 G2 OSC

Maatschets



Productgegevens

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Productgegevens

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lichtbron vervangbaar	Nee

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
---------------------------	----

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Donkergrijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtstroom
8720169746985	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	Warmwit	2700 K	206 lm
8720169747289	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	Neutraalwit	4000 K	768 lm
8720169747111	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	Warmwit	3000 K	304 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169746985	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
8720169747289	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169747111	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

UniDot G2

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169746985	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Polycarbonaat schaal/lichtkap, vlak
8720169747289	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	Polycarbonaat schaal/lichtkap, sferisch

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169747111	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Polycarbonaat schaal/lichtkap, sferisch

