



Pobudza kreatywność

UniDot G2

UniDot G2 to natynkowa, zewnętrzna, kompaktowa architektoniczna oprawa LED do bezpośredniego oświetlenia punktowego, przeznaczona do oświetlania elewacji i zastosowań zewnętrznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej i 3 różnym optykom UniDot G2 idealnie nadaje się do stosowania na fasadach budynków, mostach, w teatrach, parkach rozrywki i centrach rekreacyjnych. Dostępne barwy światła: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Trzy różne optyki i interfejs sterujący DMX zapewniają architektom i projektantom swobodę eksplorowania szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez żadnych ograniczeń.

Korzyści

- Wersje diod LED o małej i dużej mocy spełniają wszystkie potrzeby użytkowników.
- Trzy różne optyki pasujące do szerokiego wachlarza zastosowań
- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych.
- Dostępne w opcji z interfejsem sterownika DMX512.
- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67.

Cechy

- Trzy rozmiary oraz diody LED o małej i dużej mocy.
- Standard RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K.
- Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel.

Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Architektura krajobrazu
- Parki i place

UniDot G2

Wersje



BGS301 G2 CFC

BGS300 G2 DSC


BGS302 G2 DSC

BGS301 G2 OSC





BGS302 G2 OSC

Rysunki techniczne



UniDot G2

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	barwa ciepło-biała	2700 K	413 lm
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	barwa ciepło-biała	2700 K	181 lm
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	Barwa biała neutralna	4000 K	192 lm
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	barwa ciepło-biała	2700 K	210 lm
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	barwa ciepło-biała	3000 K	210 lm
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	barwa ciepło-biała	2700 K	206 lm
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	Barwa biała neutralna	4000 K	218 lm
74728999	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	Barwa biała neutralna	4000 K	768 lm
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	barwa ciepło-biała	3000 K	304 lm
52031899	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	160°	barwa ciepło-biała	3000 K	536 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
74728999	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W
52031899	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	9 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Płaski klosz/oprawa z poliwęglanu
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Płaski klosz/oprawa z poliwęglanu
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Płaski klosz/oprawa z poliwęglanu
74728999	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu
52031899	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	Sferyczny klosz/oprawa z poliwęglanu

