



Точки, що запалюють творчість

UniDot G2

UniDot G2 — це компактний архітектурний точковий світлодіодний світильник прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальні оптичні кришки роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель, мостів, театрів, парків розваг і центрів відпочинку. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Три варіанти оптичних кришок і інтерфейс керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

- Доступні варіанти світлодіодів низької та високої потужності, які відповідають усім потребам користувачів.
- Три різні оптичні кришки, які підходять для всіх сфер застосування скерованого підсвічування.
- Надійна конструкція та клас захисту IP66 для зовнішнього застосування.
- Доступний у варіанті з інтерфейсом керування DMX512.
- Наскрізна проводка для передавання електроенергії та даних DMX через роз'єми з класом захисту IP67.

Характеристики

- Три розміри й світлодіоди малої та високої потужності.
- Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700K, 3000K і 4000K.
- Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий (Tunable White).
- Прозорі пласкі, матово-білі та діамантові сферичні оптичні кришки.

UniDot G2

Застосування

- Мости, пам'ятники, фасади
- Ландшафти
- Парки та площі

Версії



BGS301 G2 CFC



BGS300 G2 DSC



BGS300 G2 CFC



BGS302 G2 DSC





BGS301 G2 OSC




BGS302 G2 OSC

Розміри




Розміри



Деталі по продукції

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2

Деталі по продукції

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Заміна джерела світла	Ні
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Темний сірий
Код захисту від механічного впливу	IK06
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Розширення	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
		променю світла світильника			
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	Теплий білий	2700 K	413 lm
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	Теплий білий	2700 K	181 lm
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	Нейтральний білий	4000 K	192 lm
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	Теплий білий	2700 K	210 lm
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	Теплий білий	3000 K	210 lm
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	Теплий білий	2700 K	206 lm
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	Нейтральний білий	4000 K	218 lm
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	Нейтральний білий	4000 K	768 lm
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	Теплий білий	3000 K	304 lm
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	160°	Теплий білий	3000 K	536 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	9 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Полікарбонатний плафон/корпус плаский

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Полікарбонатний плафон/корпус плаский

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Полікарбонатний плафон/корпус плаский
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	Полікарбонатний плафон/корпус сферичний

